

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/001895

AENOR certifica que | AENOR certifies that

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

Domicilio social / Registered office	CL HIERRO, 56 28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)
suministra el producto / supplies the product	Sistema de bandejas para la conducción de cables Cable tray systems for cable management
conforme con / in compliance with	UNE-EN 61537:2007 (EN 61537:2007)
Referencias / References	Detalladas en el Anexo al Certificado / Specified in Annex to the Certificate
Centro de producción / Production site	CL HIERRO, 56 28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)
Esquema de evaluación Assessment scheme	Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.22. This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.22.
Fecha de emisión / First issued on	2004-07-02
Fecha de última emisión / Last issued	2020-12-16
Fecha de expiración / Validity date	2025-12-16

Original Electronic Certificate

A blue ink signature of Rafael GARCÍA MEIRO.

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General / CEO

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/001895

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca comercial / Trade mark: LEGRAND

Referencia / Reference	Tipo de producto / Type of product	Ancho / Width (mm)	Alto / Height (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA) / Safe working load (SWL)	Resistencia al impacto / Impact resistance	Información adicional / Additional information
637700	Bandeja Lisa / Non perforated cable tray	75	50	70,0 N/m	5 J	PVC Rígido: Tipo I/ Type I. Distancia entre soportes/ Distance between brackets: 1,5 m a 40 °C; 1 m a 60 °C
637701	Bandeja perforada / Perforated cable tray	75	50	70,0 N/m	5 J	PVC Rígido: Tipo I/ Type I. Distancia entre soportes/ Distance between brackets: 1,5 m a 40 °C; 1 m a 60 °C
637702	Angulo Plano / Flat Bend	75	50	---	---	PVC Rígido
637703	Angulo plano + tapa / Flat bend + cover	75	50	---	---	PVC Rígido
637704	Angulo Concavo / Inside raiser	75	50	---	---	PVC Rígido
637705	Angulo concavo + tapa / Inside raiser + cover	75	50	---	---	PVC Rígido
637706	Angulo convexo / Outside raiser	75	50	---	---	PVC Rígido
637707	Angulo convexo + tapa / Outside raiser + cover	75	50	---	---	PVC Rígido
637708	Final cubierta / Cover end	75	50	---	---	PVC Rígido
637710	Bandeja Lisa / Non perforated cable tray	100	50	100,0 N/m	5 J	PVC Rígido: Tipo I/ Type I. Distancia entre soportes/ Distance between brackets: 1,5 m a 40 °C; 1 m a 60 °C
637711	Bandeja perforada / Perforated cable tray	100	50	100,0 N/m	5 J	PVC Rígido: Tipo I/ Type I. Distancia entre soportes/ Distance between brackets: 1,5 m a 40 °C; 1 m a 60 °C
637712	Angulo plano / Flat bend	100	50	---	---	PVC Rígido

Fecha de emisión / First issued on 2004-07-02
Fecha de última emisión / Last issued 2020-12-16
Fecha de expiración / Validity date 2025-12-16

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/001895

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Reference	Tipo de producto / Type of product	Ancho / Width (mm)	Alto / Height (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA) / Safe working load (SWL)	Resistencia al impacto / Impact resistance	Información adicional / Additional information
637713	Angulo plano + tapa / Flat bend + cover	100	50	---	---	PVC Rígido
637714	Angulo concavo / Inside raiser	100	50	---	---	PVC Rígido
637715	Angulo concavo + tapa / Inside raiser + cover	100	50	---	---	PVC Rígido
637716	Angulo convexo / Outside raiser	100	50	---	---	PVC Rígido
637717	Angulo convexo + tapa / Outside raiser + cover	100	50	---	---	PVC Rígido
637718	Final cubierta / Cover end	100	50	---	---	PVC Rígido
637720	Bandeja Lisa / Non perforated cable tray	150	50	155,0 N/m	10 J	PVC Rígido: Tipo I/ Type I. Distancia entre soportes/ Distance between brackets: 1,5 m a 40 °C; 1 m a 60 °C
637721	Bandeja Perforada / Perforated cable tray	150	50	155,0 N/m	10 J	PVC Rígido: Tipo I/ Type I. Distancia entre soportes/ Distance between brackets: 1,5 m a 40 °C; 1 m a 60 °C
637722	Angulo plano / Flat bend	150	50	---	---	PVC Rígido
637723	Angulo plano + tapa / Flat bend + cover	150	50	---	---	PVC Rígido
637724	Angulo concavo / Inside raiser	150	50	---	---	PVC Rígido
637725	Angulo concavo + tapa / Inside raiser + cover	150	50	---	---	PVC Rígido
637726	Angulo convexo / Outside raiser	150	50	---	---	PVC Rígido

Original Electronic Certificate

Fecha de emisión / First issued on 2004-07-02
Fecha de última emisión / Last issued 2020-12-16
Fecha de expiración / Validity date 2025-12-16

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/001895

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Reference	Tipo de producto / Type of product	Ancho / Width (mm)	Alto / Height (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA) / Safe working load (SWL)	Resistencia al impacto / Impact resistance	Información adicional / Additional information
637727	Angulo convexo + tapa / Outside raiser + cover	150	50	---	---	PVC Rígido
637728	Final cubierta / Cover end	150	50	---	---	PVC Rígido
637730	Bandeja Lisa / Non perforated cable tray	200	50	195,0 N/m	10 J	PVC Rígido: Tipo I/ Type I. Distancia entre soportes/ Distance between brackets: 1,5 m a 40 °C; 1 m a 60 °C
637731	Bandeja Perforada / Perforated cable tray	200	50	195,0 N/m	10 J	PVC Rígido: Tipo I/ Type I. Distancia entre soportes/ Distance between brackets: 1,5 m a 40 °C; 1 m a 60 °C
637732	Angulo plano / Flat bend	200	50	---	---	PVC Rígido
637733	Angulo plano + tapa / Flat bend + cover	200	50	---	---	PVC Rígido
637734	Angulo concavo / Inside Raiser	200	50	---	---	PVC Rígido
637735	Angulo concavo + tapa / Inside raiser + cover	200	50	---	---	PVC Rígido
637736	Angulo convexo / Outside raiser	200	50	---	---	PVC Rígido
637737	Angulo convexo + tapa / Outside raiser + cover	200	50	---	---	PVC Rígido
637738	Final cubierta / Cover end	200	50	---	---	PVC Rígido
637740	Bandeja Lisa / Non perforated cable tray	300	50	270,0 N/m	20 J	PVC Rígido: Tipo I/ Type I. Distancia entre soportes/ Distance between brackets: 1,5 m a 40 °C; 1 m a 60 °C

Original Electronic Certificate

Fecha de emisión / First issued on 2004-07-02
Fecha de última emisión / Last issued 2020-12-16
Fecha de expiración / Validity date 2025-12-16

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/001895

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Reference	Tipo de producto / Type of product	Ancho / Width (mm)	Alto / Height (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA) / Safe working load (SWL)	Resistencia al impacto / Impact resistance	Información adicional / Additional information
637741	Bandeja Perforada / Perforated cable tray	300	50	270,0 N/m	20 J	PVC Rígido: Tipo I/ Type I. Distancia entre soportes/ Distance between brackets: 1,5 m a 40 °C; 1 m a 60 °C
637742	Angulo Plano / Flat Bend	300	50	---	---	PVC Rígido
637743	Angulo plano + tapa / Flat bend + cover	300	50	---	---	PVC Rígido
637744	Angulo Concavo / Inside raiser	300	50	---	---	PVC Rígido
637745	Angulo concavo + tapa / Inside raiser + cover	300	50	---	---	PVC Rígido
637746	Angulo convexo / Outside raiser	300	50	---	---	PVC Rígido
637747	Angulo convexo + tapa / Outside raiser + cover	300	50	---	---	PVC Rígido
637748	Final cubierta / Cover end	300	50	---	---	PVC Rígido
637750	Bandeja Lisa / Non perforated cable tray	400	50	410,0 N/m	20 J	PVC Rígido: Tipo I/ Type I. Distancia entre soportes/ Distance between brackets: 1,5 m a 40 °C; 1 m a 60 °C
637751	Bandeja Perforada / Perforated cable tray	400	50	410,0 N/m	20 J	PVC Rígido: Tipo I/ Type I. Distancia entre soportes/ Distance between brackets: 1,5 m a 40 °C; 1 m a 60 °C
637752	Angulo plano / Flat bend	400	50	---	---	PVC Rígido
637753	Angulo plano + tapa / Flat bend + cover	400	50	---	---	PVC Rígido

Original Electronic Certificate

Fecha de emisión / First issued on 2004-07-02
Fecha de última emisión / Last issued 2020-12-16
Fecha de expiración / Validity date 2025-12-16

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/001895

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Reference	Tipo de producto / Type of product	Ancho / Width (mm)	Alto / Height (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA) / Safe working load (SWL)	Resistencia al impacto / Impact resistance	Información adicional / Additional information
637754	Angulo Concavo / Inside raiser	400	50	---	---	PVC Rígido
637755	Angulo concavo + tapa / Inside raiser + cover	400	50	---	---	PVC Rígido
637756	Angulo convexo / Outside raiser	400	50	---	---	PVC Rígido
637757	Angulo convexo + tapa / Outside raiser + cover	400	50	---	---	PVC Rígido
637758	Final cubierta / Cover end	400	50	---	---	PVC Rígido
637760	Cubierta / Cover	75	---	---	---	PVC Rígido
637761	Cubierta / Cover	100	---	---	---	PVC Rígido
637762	Cubierta / Cover	150	---	---	---	PVC Rígido
637763	Cubierta / Cover	200	---	---	..	PVC Rígido
637764	Cubierta / Cover	300	---	---	..	PVC Rígido
637765	Cubierta / Cover	400	---	---	---	PVC Rígido
637766	Consola horizontal / Cantilever bracket	---	---	---	---	Largo: 100 mm; PVC Rígido
637767	Consola horizontal / Cantilever bracket	---	---	---	---	Largo: 150 mm; PVC Rígido
637768	Consola horizontal / Cantilever bracket	---	---	---	---	Largo: 200 mm; PVC Rígido
637769	Consola horizontal / Cantilever bracket	---	---	---	---	Largo: 300 mm; PVC Rígido
637788	Tabique separador / Divider	50	---	---	---	PVC Rígido

Fecha de emisión / First issued on 2004-07-02
Fecha de última emisión / Last issued 2020-12-16
Fecha de expiración / Validity date 2025-12-16

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Original Electronic Certificate

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/001895

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Reference	Tipo de producto / Type of product	Ancho / Width (mm)	Alto / Height (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA) / Safe working load (SWL)	Resistencia al impacto / Impact resistance	Información adicional / Additional information
637790	Enlace H50 / Couplers H50	50	---	---	---	PVC Rígido
637791	Enlace H50 / Couplers H50	50	---	---	---	PVC Rígido
637870	Derivacion en T / Tee	75	50/75	---	---	PVC Rígido
637871	Derivacion en T / Tee	100	50/75	---	---	PVC Rígido
637872	Derivacion en T / Tee	150	50/75	---	---	PVC Rígido
637873	Derivacion en T / Tee	200	50/75	---	---	PVC Rígido
637874	Derivacion en T / Tee	300	50/75	---	---	PVC Rígido
637875	Derivacion en T / Tee	400	50/75	---	---	PVC Rígido

Original Electronic Certificate

Fecha de emisión / First issued on 2004-07-02
Fecha de última emisión / Last issued 2020-12-16
Fecha de expiración / Validity date 2025-12-16

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com