

PID:
02124000

CID:
C.1993.627

Certificato di approvazione

Approval certificate



00013

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**BTICINO SPA
VIALE LUIGI BORRI 231
21100 VARESE VA
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Spine mobili per uso industriale
(Serie P17 Tempra Pro)**

*Plugs for industrial purposes
(Series P17 Tempra Pro)*

*This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il | Issued on

2016-03-07

Aggiornato il | Updated on

2026-06-16

Sostituisce | Replaces

2026-02-02

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2016-03-07
Aggiornato il | Updated on 2026-06-16
Sostituisce | Replaces 2026-02-02

Prodotto | Product

Spine mobili per uso industriale Plugs for industrial purposes

Concessionario | Licence Holder

BTICINO SPA
VIALE LUIGI BORRI 231
21100 VARESE VA
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.Y000CG	C07557507	422013	NASHIK	India
PI.O000OZ	CLBASS.C03LCBUFE+1	41480	KOCAELI, GEBZE	Turkey

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60309-1:2022
EN IEC 60309-2:2022

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60309-1:2022
EN IEC 60309-2:2022

Rapporti | Test Reports

MI26-0133850-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie Series</i>	P17 Tempra Pro
<i>Designazione Type designation</i>	foglio di unificazione 2-II / standard sheet 2-II
<i>Tensione di isolamento Insulating voltage (Ui)</i>	500 V
<i>Corrente nominale Rated current</i>	16 A
<i>Grado di protezione Degree of protection (IP)</i>	IP44
<i>Uscita cavo Cable exit</i>	assiale / straight
<i>Materiale della custodia Material of the cover</i>	isolante / insulating

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.P001OF

<i>Marca Trade mark</i>	Legrand
<i>Riferimento di tipo Type reference</i>	555121
<i>Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference</i>	555121
<i>Tensione nominale di impiego Rated operating voltage</i>	100-130 V
<i>Posizione del contatto di terra Earthing contact position</i>	4h
<i>Frequenza Frequency</i>	50/60 Hz
<i>Designazione Type designation</i>	2P+T / 2P+E
<i>Grado di protezione Degree of protection (IP)</i>	IP44



AR.P00268

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555122**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555122**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **100-130 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **4h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P00269

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555124**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555124**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200-250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P0026A

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555125**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555125**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200-250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**
Frequenza | Frequency **50-60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P0026B

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555126**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555126**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **120/208-144/250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P0027D

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555127**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555127**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P0027F

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555128**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555128**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.05955

SN.P00088

AR.P0027G

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555129**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555129**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200/346-240/415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P0027H

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555130**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555130**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **440-460 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **11h**
Frequenza | Frequency **60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P0027I

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555132**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555132**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **480-500 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P0027J

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555133**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555133**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **277/480-288/500 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.P00088

BT0.021200.DA19

Importo modelli IMQ - 0212 - Prese a spina industriali | IMQ models - 0212 - Plugs and socket-outlets for industrial purposes

2