

LCIE N° : NF012_4836

Titulaire :
License Holder:

LEGRAND FRANCE
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX
France

Site de fabrication :
Factory:

NINGBO BANMEN ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.
(N°1624AP)
East Industrial Zone, Guanhaiwei
Cixi City, 315314, Zhejiang Province
Chine

Produit :
Product:

Cordon-prolongateur multiple
Multiple cord extension set

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

legrand

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Voir Annexe / *See Annex*

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 61-314:2017

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n° ABND-ESH-P25032092

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

/


En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 23/10/2025

Date de fin de validité / *Expiry date* :
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Julien GAUTHIER
Responsable Certification/Certification Officer



RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Référence / Reference	Modèle / Model	Nombre de socles de prises de courant / Number of socket-outlets	Section nominale (H05VV-F) + Longueur / Cable cross-section area (H05VV-F) + Cable length	Avec SPD / With SPD	Couleur du boîtier / Colour of enclosure
RNP10U	0 496 10	3	3G1,5mm ² / 1,5m	Oui / Yes	Blanc + Noir / White + Black
	0 496 11	3	3G1,0mm ² / 1,5m	Oui / Yes	Blanc + Noir / White + Black
	0 496 12	5	3G1,5mm ² / 1,5m	Oui / Yes	Blanc + Noir / White + Black
	0 496 13	5	3G1,0mm ² / 1,5m	Oui / Yes	Blanc + Noir / White + Black
	0 496 14	3	3G1,5mm ² / 1,5m	Oui / Yes	Noir / black
	0 496 15	3	3G1,0mm ² / 1,5m	Oui / Yes	Noir / black
	0 496 16	5	3G1,5mm ² / 1,5m	Oui / Yes	Noir / black
	0 496 17	5	3G1,0mm ² / 1,5m	Oui / Yes	Noir / black
	0 496 44	3	3G1,0mm ² / 1,5m	Non / No	Noir / black
	0 496 45	3	3G1,0mm ² / 1,5m	Non / No	Blanc + Noir / White + Black
	0 496 46	5	3G1,0mm ² / 1,5m	Non / No	Blanc + Noir / White + Black
	0 496 47	5	3G1,0mm ² / 1,5m	Non / No	Noir / black
	0 496 48	3	3G1,5mm ² / 1,5m	Non / No	Noir / black
	0 496 49	3	3G1,5mm ² / 1,5m	Non / No	Blanc + Noir / White + Black
	0 496 50	5	3G1,5mm ² / 1,5m	Non / No	Blanc + Noir / White + Black
	0 496 51	5	3G1,5mm ² / 1,5m	Non / No	Noir / black

Feuille de norme / <i>Standard Sheet</i>	I
Courant nominal / <i>Rated current (A)</i>	16A
Puissance nominale / <i>Rated load (W)</i>	3680W
Tension nominale / <i>Rated voltage (V)</i>	250 V~
Tension réseau / <i>Household voltage (V)</i>	230 V~
Degré de protection <i>Degree of protection</i>	IP20
Présence de contact de terre <i>Provision for earthing</i>	avec contact de terre – <i>with earthing contact</i>
Procédé de raccordement du câble <i>Method of connecting the cable</i>	non démontable - <i>non-rewirable</i>
Type des bornes <i>Type of terminals</i>	-
Type de connexion <i>Type of connections</i>	soudée – <i>soldered</i> brasée – <i>welded</i> autre – <i>other (riveted)</i>
Couleur <i>Colour</i>	See above
Broches <i>Pins</i>	massives – <i>solid</i>
socles / <i>socket-outlets</i>	
Socles multiples / <i>Multiple socket-outlets</i>	16 A : 3, 5
Nombre de socles / <i>Number of socket-outlets</i>	
Degré de protection contre les chocs électriques <i>Degree of protection against electric shock</i>	protection normale – <i>normal protection</i>
Présence des obturateurs <i>Existence of shutters</i>	avec obturateurs - <i>with shutters</i>
Mode de pose - utilisation <i>Method of application - mounting</i>	socles mobiles – <i>portable type</i>
Procédé d'installation <i>Method of installation</i>	-
fiches / <i>plugs</i>	
Classe du matériel <i>Class of equipment</i>	I
Entrée de câble <i>Entry of cable</i>	latérale / <i>lateral</i>

Composants <i>Components</i>	Modèle <i>Model</i>	Fabricant <i>Manufacturer</i>	Conformité <i>Conformity</i>	Validité <i>Validity</i>
Fiche / <i>Plug</i>	A14	Legrand France	NF012_3872/M1	-
Câble / <i>Cable</i>	H05VV-F	Legrand France	VDE 40017697	-
Interrupteur / <i>Switch</i>	XHK-16	Cixi City Minghe Xinghua	SE-S-2200608	-
Alt.	SC7097	Shenzhen Baokezhen Electronics Co., Ltd.	SE-S-2100460	-
SPD	GN-SD-01	Legrand France	LCIE test report No. ABND-ESH-P20071436	-
Chargeur USB / <i>USB charger</i>	PYSO-20W2 2C04	Legrand France	Intertek test report No. 250506041SZN-001	-