



L C I E

Licence / License

AEAS
PERFORMANCE SATI**N° : T 11125 / 817405**

Titulaire :

License Holder:

URA5 RUE JEAN NICOT
93691 PANTIN CEDEX
FRANCE

Site de fabrication :

Factory:

2034BA

Produit :

Product:

**BAES utilisable pour l'évacuation ou pour l'ambiance à
led NP / BAES for evacuation or for atmosphere with light-
emitting diode NP**

Marque commerciale (s'il y a lieu) :

Trade mark (if any):

URA

Modèle, type, référence :

Model, type, reference:

PRACTICE : 119 128, 119 129

Caractéristiques principales :

Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :

Additional information:

/

Le produit est conforme à :

The product is in conformity with:

NF EN IEC 60598-1:2024+A11:2024
NF EN IEC 60598-2-2:2024
NF EN IEC 60598-2-22:2022
NF EN 62034:2012
NF C 71-800:2000
NF C 71-801:2000
NF C 71-820:1999
UTE C 71-806:2007
NF 413:2006

Documents pris en compte :

Relevant documents:

28840179-817406 Version : 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :

Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License T 11125 / 762327 du/of 09/04/2021.

Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s) / Update further
to the evolution of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE
organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit
d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire
pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions
définies par les règles générales de la Marque NF et par
les règles de certification NF, pour autant que les contrôles
réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce
partie soient satisfaisants.


On the strength of the present decision notified by LCIE
mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF
Mark to the licence holder for the above mentioned products, within
the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF
certification rules, as far as the regular checking and third party
verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses,

02/09/2026

Date de fin de validité / Expiry date :

Responsable Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation
de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée /

The present license is valid until the cancellation of one of the
standards on which it is based.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale / Reproduction of this document is authorized only in its integral form

Page 1 / 2

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr**LCIE**Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 745 984 euros
RCS Nanterre B 408 363 17433, av du Général Leclerc
BP 8
92266 Fontenay-aux-Roses cedexTél: +33 1 40 95 60 60
contact@lcie.fr
www.lcie.fr

Caractéristiques / Characteristics:

Caractéristiques / Characteristics	Valeurs / Values
Type / Type	SATI 119 128 : Connecté 119 129 : Adressable
Tension assignée / Rated voltage	230V
Nature du courant / Nature of supply	~
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60Hz
Puissance assignée / Rated power	0,7W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	IP40
Degré IK / IK degree	IK04
Flux assigné / Rated lumen output	320 lm à 1h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-MH 2x (2 x 1,2 V / 2,2 Ah) GP GP220SCHT2BMX
Source lumineuse - Etat de fonctionnement de secours (lampes de secours) – Type, nombre / Light source - Emergency mode (emergency lamps) - Type, number	4 LEDs
Source lumineuse - Etat de veille (lampes de veille) – Type, nombre / Light source - Normal mode (normal mode lamps) - Type, number	1 LED
Télécommande / Remote control	Oui / Yes