

LCIE N° : T 19093 / 814717

Titulaire :
License Holder:

URA
5 RUE JEAN NICOT
93691 PANTIN CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

2034BA

Produit :
Product:

BAES + BAEH pour locaux à sommeil
BAES + BAEH for sleeping premises

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

URA

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

URAONE - 111 248V

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF EN IEC 60598-1:2024 +A11:2024
NF EN IEC 60598-2-22:2022
NF EN 62034:2012
NF C 71-800:2000
NF C 71-805:2000
NF C 71-820:1999
UTE C 71-803:2005
UTE C 71-806:2007
PE 110-755:2019
NF 413:2006

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR N° 20408147-794720 Version : 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License T 19093 / 794719 du/of 17/02/2025. Ajout d'un nouveau PCBA / Addition of a new PCBA, Changement de puissance / Change of rated power, Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 22/01/2026

Date de fin de validité / Expiry date:


Jérôme REYSSON L. DES
INDUSTRIES ELECTRIQUES
Responsable Certification/Certification Officer
RCS Nanterre B 408 367 74
33 avenue du Général Leclerc
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Annexe de la licence / Annex of license T 19093 / 814717

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristique / Characteristic	Valeur / Value
Type / Type	SATI
Tension assignée / Rated voltage	230V
Nature du courant / Nature of supply	~
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60 Hz
Puissance assignée / Rated power	0,5W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	IP42
Degré IK / IK degree	IK07
Flux assigné / Rated lumen output	BAES : 45 lm à 1h BAES : 8 lm à 5h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	BAES : Ni-MH : 1,2V - 1,1Ah - GP GPRHC11KT021 Ni-MH : 1,2V - 1,1Ah - BST AA1100BT Ni-MH : 1,2V - 1,1Ah - JYH HAA1100GTJS BAEH : Ni-MH : 1,2V - 1,1Ah - GP GPRHC11KT021 Ni-MH : 1,2V - 1,1Ah - BST AA1100BT Ni-MH : 1,2V - 1,1Ah - JYH HAA1100GTJS
Source lumineuse - Etat de fonctionnement de secours (lampes de secours) – Type, nombre / Light source - Emergency mode (emergency lamps) - Type, number	2 LEDs + 2 LEDs
Source lumineuse - Etat de veille (lampes de veille) – Type, nombre / Light source - Normal mode (normal mode lamps) - Type, number	2 LEDs
Télécommande/Remote control	Oui / Yes
Durée de fonctionnement "Visibilité +" / "Visibility +" operating time	15 min