EÚ Vyhlásenie o zhode

vydané podľa zákona 56/2018 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

Názov organizácie: **LEGRAND Slovensko, s.r.o.**
Adresa: **Panónska cesta 7, 851 04 BRATISLAVA**
IČO: **35835907**
IČ DPH: **SK2020287192**

Výrobca: **Legrand France**
128 Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex

Výrobok: **Plexo™ Spínače a tlačidlá + príslušenstvo**
- obj.č.: - viď.príloha

Výrobca vyhlasuje, že

- uvedený výrobok je pri určenom použití bezpečný a prijaté opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou, so základnými požiadavkami nariadení vlády, ktoré sa na ne vzťahujú a požiadavkami technických predpisov

- vlastnosti tohto výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú a ktoré sú uvedené v príslušných nariadeniach vlády, príp. v iných technických predpisoch

Posúdenie zhody bolo vykonané podľa:

európskych smerníc

- 2014/35/EU
o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
- 2014/30/EU
o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu

a nariadení vlády SR

- č.325/2019 Z.z.
o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
- č.331/2019 Z.z.
o elektromagnetickej kompatibilite zariadení

Pri posudzovaní zhody boli použité tieto normy:

STN EN 60669-1:2018

Identifikácia: LCIE - Laboratoire Central des Industries Electriques
33, avenue du Général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, France

Číslo certifikátu: NF012_3294/A2

Vyhlasovateľ:
Meno: Ján Hupka
Funkcia: General Manager Slovakia
Adresa: Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava
Dátum: 14.8.2024

Podpis:

legrand
LEGRAND Slovensko, s.r.o.
Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava
IČO: 35835907 IČ DPH: SK2020287192

Mécanismes / *Mechanisms*

Type Reference	References Grey	References White	References Anthracite	References Sand	Pattern	Characteristics	Method of actuating	Pilot light	Label Holder	Mounting	Specifities
MII16	0 695 11L	0 696 11L	0 698 01L	0 698 08L	6	10AX 250V~	R			/	mechanism only
	0 700 40		0 700 46		6	10AX 250V~	R			/	mechanism only
	0 697 11L	0 697 51L	0 697 61L		6	10AX 250V~	R			surface type	mechanism with box
	0 700 00 0 700 01	0 700 22	0 700 26	0 700 68	6	10AX 250V~	R			surface type	mechanism with box
	0 698 11L	0 698 51L	0 698 81L		6	10AX 250V~	R			flush-type	mechanism with frame
	0 700 30	0 700 32	0 700 36	0 700 73	6	10AX 250V~	R			flush-type	mechanism with frame
	0 698 12L	0 698 52L			6	10AX 250V~	R			flush-type	mechanism with claw frame
	0 695 12L	0 696 12L	0 698 02L		6	10AX 250V~	R	indicator		/	mechanism only
	0 700 44		0 700 81		6	10AX 250V~	R	indicator		/	mechanism only
	0 697 12L		0 697 21L		6	10AX 250V~	R	indicator		surface type	mechanism with box
	0 700 07		0 700 29		6	10AX 250V~	R	indicator		surface type	mechanism with box
	0 700 71				6	10AX 250V~	R	indicator		flush-type	mechanism with claw frame
	0 695 13L	0 696 13L	0 698 03L		6	10AX 250V~	R	locator		/	mechanism only
	0 700 43		0 700 80		6	10AX 250V~	R	locator		/	mechanism only
	0 697 13L		0 697 36L		6	10AX 250V~	R	locator		surface type	mechanism with box
	0 700 06		0 700 28		6	10AX 250V~	R	locator		surface type	mechanism with box
	0 700 70				6	10AX 250V~	R	locator		flush-type	mechanism with claw frame
MII11P	0 695 40L	0 696 30L	0 698 10L		1	10A 250V~	RM			/	mechanism only
	0 700 49		0 700 82		1	10A 250V~	RM			/	mechanism only
	0 697 20L	0 697 60L	0 697 90L		1	10A 250V~	RM			surface type	mechanism with box
	0 700 09		0 700 60		1	10A 250V~	RM			surface type	mechanism with box
	0 698 20L				1	10A 250V~	RM			flush-type	mechanism with frame
	0 695 33L				1	10A 250V~	RM	indicator		/	mechanism only
	0 695 42L	0 696 32L	0 698 13L		1	10A 250V~	RM	locator		/	mechanism only
	0 700 45		0 700 83		1	10A 250V~	RM	locator		/	mechanism only
	0 697 22L	0 697 62L	0 697 82L		1	10A 250V~	RM	locator		surface type	mechanism with box
	0 700 10		0 700 61		1	10A 250V~	RM	locator		surface type	mechanism with box
	0 698 32L	0 698 23L			1	10A 250V~	RM	locator		flush-type	mechanism with frame

Mécanismes / *Mechanisms*

Type Reference	References Grey	References White	References Anthracite	References Sand	Pattern	Characteristics	Method of actuating	Pilot light	Label Holder	Mounting	Specifities
MII16P	0 695 41L	0 696 31L	0 698 41L		2 x 6	10A 250V~	RM			/	mechanism only
	0 695 36L	0 696 16L	0 698 16L	0 698 26L	6	10A 250V~	RM	locator		/	mechanism only
MII26T	0 695 25L	0 696 25L	0 698 05L		2 x 6	10AX 250V~ 10A 250V~	R and / or RM			/	mechanism only
	0 700 41		0 700 48		2 x 6	10AX 250V~ 10A 250V~	R and / or RM			/	mechanism only
	0 697 15L	0 697 55L	0 697 75L		2 x 6	10AX 250V~ 10A 250V~	R and / or RM			surface type	mechanism with box
	0 700 02	0 700 23	0 700 62		2 x 6	10AX 250V~ 10A 250V~	R and / or RM			surface type	mechanism with box
	0 698 15L	0 698 55L			2 x 6	10AX 250V~ 10A 250V~	R and / or RM			flush-type	mechanism with frame
	0 700 72		0 700 37		2 x 6	10AX 250V~ 10A 250V~	R and / or RM			flush-type	Mechanism with claw frame
	0 695 26L	0 696 26L	0 698 06L		2 x 6	10AX 250V~ 10A 250V~	R and / or RM	locator		/	mechanism only
	0 695 06L	0 696 18L	0 698 00L	0 698 09L	6 or 2 x 6	10AX 250V~ 10A 250V~	R and / or RM			/	mechanism only
	0 697 19L		0 697 89L		6 or 2 x 6	10AX 250V~ 10A 250V~	R and / or RM			surface type	mechanism with box
	0 700 12	0 700 96	0 700 67		6+2P+T	10AX 250V~ + 16A 250V~	R	r		surface type	mechanism with 2 gang boxes

R : bascule / Rocker

RM : bascule momentanée / Rocker momentary contact

Accessoires / *Accessories*

References Grey	References White	References Anthracite	References Sand	Designation
0 696 51L	0 696 89L	0 696 01L	0 698 63L	box 1 gang with membrane cable gland
0 700 50		0 700 56		box 1 gang with membrane cable gland
0 696 72L	0 696 90L	0 696 02L	0 698 67L	box 2 gangs with membrane cable gland
0 700 51		0 700 57		box 2 gangs with membrane cable gland
0 696 80L	0 696 88L	0 696 03L		box 3 gangs with membrane cable gland
0 700 52		0 700 58		box 3 gangs with membrane cable gland
0 696 52L				box 1 gang with PG16 cable gland on the top
0 696 56L	0 696 86L	0 696 28L		box 1 gang with ISO20 cable gland on the top
0 698 46L				box 1 gang with 2 ISO20 cable gland on the top
0 696 68L	0 698 66L	0 696 10L		box 2 gangs vertical with 2 ISO20 cable gland on the top
0 695 96L				membrane cable gland 1 entry
0 695 99L				membrane cable gland 2 entries
0 696 65L				coupling cable gland
0 696 48L				PG16 cable gland 1 entry
0 696 50L				PG16 cable gland 2 entries
0 696 53L				PG16 cable gland
0 696 60L	0 696 62L	0 696 63L		ISO20 cable gland 1 entry
0 696 70L	0 696 71L	0 969 73L		ISO20 cable gland 2 entries
0 695 98L				set of 4 caps
0 696 81L	0 696 92L	0 696 06L	0 698 90L	frame 1 gang
0 696 82L	0 696 93L	0 696 09L		claw frame 1 gang
0 700 53		0 700 93		claw frame 1 gang
0 697 96L				standard claws
0 697 97L				long claws
0 696 83L	0 696 94L	0 696 07L	0 698 53L	frame 2 gangs
0 700 54		0 700 94		frame 2 gangs
0 696 87L	0 696 98L	0 696 08L		frame 3 gangs
0 700 90		0 700 95		frame 3 gangs
0 695 79L		0 698 45L		Mosaic / Arteor adaptator with smoked flap lockable
0 919 45				Security tool
0 695 80L	0 696 95L	0 698 80L	0 698 38L	Mosaic / Arteor adaptator with smoked flap
0 700 55		0 700 59		Mosaic / Arteor adaptator with smoked flap
0 695 84L	0 696 84L	0 698 30L		Mosaic / Arteor adaptator with flap
0 695 82L				Mosaic / Arteor adaptator without flap
0 695 87L				Mosaic / Arteor adaptator with membrane
0 694 98L				pilot light indicator 230V~
0 694 96L				pilot light locator 230V~
0 694 95L				pilot light 12-24-48V