


Gestion thermique des coffrets et armoires


Principe de fonctionnement




Ventilateurs, ouïes et rehausses

Dimensions et cotes de découpe (mm)

Réf. 034817



Réf. 034850/51/52/53/54/34/35/36



Réf.	A	B	C	D	E	F	G	H
034850	150	150	70	7	43	34	125	125
034851	250	250	105	8	78	35	223	223
034852	250	250	123	8	96	35	223	223
034853	325	325	152	10	125	37	291	291
034854	325	325	152	10	125	37	291	291
034834	150	150	-	7	-	34	125	125
034835	250	250	-	8	-	35	223	223
034836	325	325	-	10	-	37	291	291


Caractéristiques techniques

Réf.	036571/034817	034850	034851	034852	034853	034854
Tension (V) / phase	230/1	230/1	230/1	230/1	230/1	230/1
Fréquence (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Débit à vide ventilateur seul (m³/h)	160	160	160	450	900	1200
Débit en charge avec une ouïe de sortie (livrée)	30	40	120	240	400	550
Pression statique maxi (mm d'eau)	100	66	51	111	160	186
Puissance absorbée (W)	22	20	20	29	67	114
Courant absorbé (A)	0,14	0,125	0,125	0,426	0,3	0,5
Température d'utilisation	- 10 °C / + 50 °C					
IP/IK	32/10	54/08	54/08	54/08	54/08	54/08
Niveau sonore (dB)	49	43	43	50	61	71
Poids (kg)	0,72	0,8	1,4	1,7	3,6	3,7

Kit de brassage interne

Dimensions (mm)

Réf. 036574



Caractéristiques techniques

Kit de brassage 50/60 Hz								
Réf.	Vitesse nominale (tr/mn)	Débit maxi. (m³/h)	Pression statique (mm d'eau)	Puissance absorbée (W)	Courant absorbé (mA)	Température d'utilisation (°C)	Bruit (dB A)	Poids (kg)
036574	2750	160	10	18	135	- 10 / + 55	44	0,55


Ventilateurs de toit

Caractéristiques techniques

Réf.	Débit maxi. (m³/h)	Puissance absorbée (W)	Courant absorbé (mA)	Température d'utilisation (°C)	Bruit (dB A)	Poids (kg)
034807	600	70	0,32	50	64	4,1
034808	1000	180	0,5	50	72	4,3

Kit de protection (mm)


Réf.	A	B	C
034878	185,5	45	192
034879	285,5	45	289
034880	361,5	45	358,5




Ventilation naturelle

Dimensions et cotes de découpe (mm)


Réf. 034804




Réf. 034805




Réf. 036579



Réf. 036578



Réf. 034834/35/36




Réf.	A	B	C	D	E
034834	150	150	7	125	125
034835	250	250	8	223	223
034836	325	325	10	291	291

Chauffage et régulation

230 V - 50/60 Hz

Dimensions (mm)

Réf. 035306/07/08/09



Réf.	Puissance	A	B	C
035306	20 W	98	75	38
035307	50 W	110	90	60
035308	100 W	110	90	60
035309	150 W	150	90	60