

Gestabiliseerde geschakelde voedingen

enkelfasig



146606 146614 146626

Technische kenmerken en afmetingen **zie www.ecatalog.be**
Beveiligingen **zie www.ecatalog.be**

Volgens de normen UL508, IEC EN 60950-1 en IEC EN 61204-3
Keurmerk UL USA en Canada

Gebruiksfrequentie: 50/60 Hz

Verklikkerlampje voor aanwezigheid uitgangsspanning

Regelpotentiometer op voorzijde voor de uitgangsspanning

Ingebouwde beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting

Met signaal- of contactrelais voor weergave van toestand van actieve uitgangsspanning (behalve 75 W)

Aansluiting enkel met koperen geleiders

Bevestiging op symmetrische rail diepte 7,5 mm en 15 mm

Ref.	Enkelfasig 20 - 60 W			
	Verbruik bij nullast < 0,75 W Instelbare uitgangsspanning Kunststof behuizing			
	Ingangsspanning: 100 tot 240 V~ Uitgangsspanning: 12 V_{DC}			
	Vermogen (W)	Stroomsterkte (A)	Instelbereik (V)	Breedte (mm)
146601	20	1,67	10,8 tot 13,2	23
146602	40	3,33	12 tot 15	40
146603	60	5,00	12 tot 15	40
	Ingangsspanning: 100 tot 240 V~ Uitgangsspanning: 24 V_{DC}			
146605	24	1	21,6 tot 26,4	23
146606	40	1,70	24 tot 30	40
146607	60	2,50	24 tot 30	40
	Ingangsspanning: 100 tot 240 V~ Uitgangsspanning: 48 V_{DC}			
146609	60	1,25	48 tot 56	40

Ref.	Enkelfasig 75 - 960 W voor belastingen met grote aanloopstroom			
	Geschikt voor tijdelijke overbelastingen (tot 150% gedurende 3s) Hoog rendement (tot 94%) Geringe harmonische vervuiling dankzij geïntegreerde PFC (vanaf 120 W) Instelbare uitgangsspanning Aluminium behuizing			
	Ingangsspanning: 100 tot 240 V~ Uitgangsspanning: 12 V_{DC}			
	Vermogen (W)	Stroomsterkte (A)	Instelbereik (V)	Breedte (mm)
146613	75	6,3	12 tot 14	32
146614	120	10	12 tot 14	40
	Ingangsspanning: 100 tot 240 V~ Uitgangsspanning: 24 V_{DC}			
146622	75	3,2	24 tot 28	32
146623	120	5	24 tot 28	40
146624	240	10	24 tot 28	63
146625	480	20	24 tot 28	86
	Ingangsspanning: 200 tot 240 V~ Uitgangsspanning: 24 V_{DC}			
146626	960	40	24 tot 28	110
	Ingangsspanning: 100 tot 240 V~ Uitgangsspanning: 48 V_{DC}			
146642	120	2,5	48 tot 55	40
146643	240	5	48 tot 55	63
146644	480	10	48 tot 55	86