

BEVEILIGING VAN GOEDEREN				
OVERSPANNINGSBEVEILIGERS TYPE 2 (blz. 198)				
	Standaard capaciteit I <sub>max</sub> 20kA		Verhoogde capaciteit I <sub>max</sub> 40kA	
	Ref.	Aantal mod.	Ref.	Aantal mod.
Tweepolig	412221	2	412241	2
Driepolig	3 x 412220	3 x 1	412242	3
Vierpolig	412223	4	412243	4

BEDIENING EN PROGRAMMATIE						
TELERUPTOREN (blz. 205)						
Spoel	Eenpolig		Tweepolig		Vierpolig	
	Ref.	Aantal mod.	Ref.	Aantal mod.	Ref.	Aantal mod.
12 V	412404	1	-	-	-	-
24 V	412405	1	412410	1	412414	2
230 V	412408	1	412412	1	412416	2
230 V - Steekklemmen	412420	1	-	-	-	-
230 V - Geluidsarm	412400	1	-	-	-	-
230 V - Geluidsarm vertraagd	412401	1	-	-	-	-

VERMOGENCONTACTOREN 230V~ (blz. 206)			
Type	Ref.	Aantal mod.	
Standaard	412544	1	
Geluidsarm	412558	1	

DALUURCONTACTOREN 230V~ (blz. 206)		
Type	Ref.	Aantal mod.
Geluidsarm	412501	1
Geluidsarm	412502	2

PROGRAMMEERBARE SCHAKELKLOKKEN (blz. 212-217)				
Analoog dagprogramma			Ref.	Aantal mod.
1 uitgang 16 A - 250 V sluitcontact + gangreserve			412790	1
1 uitgang 16 A - 250 V wisselcontact			412812	3
1 uitgang 16 A - 250 V wisselcontact + gangreserve			412813	3
1 uitgang 16 A - 250 V autom. uurinstelling + gangreserve			412823	3
Analoog weekprogramma			Ref.	Aantal mod.
1 uitgang 16 A - 250 V sluitcontact + gangreserve			412794	1
1 uitgang 16 A - 250 V wisselcontact + gangreserve			412795	3
1 uitgang 16 A - 250 V autom. uurinstelling + gangreserve			412828	3
Digitaal dag- of weekprogramma			Ref.	Aantal mod.
1 uitgang 16 A - 250 V			412631	2
2 uitgangen 16 A - 250 V			412641	2

TRAPPENHUISAUTOMATEN (blz. 210)			
Type	Ref.	Aantal mod.	
Standaard	003701	1	
Multifunctioneel	004704	1	

SCHEMERSCHAKELAARS (blz. 218)			
Type	Ref.	Aantal mod.	
Standaard	412623	2	
Programmeerbaar AlphaLux <sup>3</sup>	412626	2	
Astronomische programmering 1 uitgang	412654	2	

VERDELING				
VERBINDINGSRAILS (blz. 224)				
		12 modules	18 modules	56 modules
Met tanden	2P	404938	-	404939
	2P/3F	404940	-	404941
	3P	404942	-	404943
	4P	404944	-	404945
Met vorken	2P	404913	-	404914
	2P/3F	404915	-	404916
	3P	404917	-	404918
	4P	404919	-	404920
	4P/2F	-	404966	-
	4P/2F	-	404967	-

MODULAIRE VERDEELKLEMMEN (blz. 226)					
	In (A)	Ref.	Ingangen* (mm <sup>2</sup> )	Uitgangen* (mm <sup>2</sup> )	Aantal mod.
Tweepolig	40	400400	2,5-10	2x10 + 10x6	6
	100	400401	10-25	1x25 + 5x10	4
Vierpolig	40	400404	2,5-10	2x10 + 10x6	6
	100	400405	10-25	1x25 + 5x10	4
	125	400408	10-35	3x25 + 7x10	6
	125	400409	10-35	3x25 + 11x10	8

\* Met stijve kabel

WANDVERDEELKASTEN				
VERDEELKASTEN XL <sup>3</sup> 125 - 18 MODULES/RIJ (blz. 260)				
	Aantal mod.	Met transparante deur	Met volle deur	
		Ref.	Ref.	
1 Rij	18	401641	401631	
2 Rijen	36	401642	401632	
3 Rijen	54	401643	401633	
4 Rijen	72	401644	401634	

VERDEELKASTEN XL <sup>3</sup> 160 - 24 MODULES/RIJ (blz. 298)					
	Aantal mod.	Isolerende kast	Metalen kast	Metalen deur	Glazen deur
		Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
2 Rijen	48	020052	020002	020272	020282
3 Rijen	72	020053	020003	020273	020283
4 Rijen	96	020054	020004	020274	020284
5 Rijen	120	020055	020005	020275	020285
6 Rijen	144	020056	020006	020276	020286

VERDEELKASTEN XL <sup>3</sup> S 160 - 36 MODULES/RIJ (blz. 271)				
	Aantal mod.	Metalen kast	Metalen deur	Glazen deur
		Ref.	Ref.	Ref.
5 Rijen	180	337215	337265	337285
6 Rijen	216	337216	337266	337286
7 Rijen	252	337217	337267	337287
8 Rijen	288	337218	337268	337288

ENERGIEMETING				
ENERGIETELLERS (blz. 504)				
In (A)	Enkelfasig 230Vac		Driefasig 400Vac	
Niet MID, met impulsuitgang	Ref.	Aantal mod.	Ref.	Aantal mod.
32A	004670	1	-	-
63A	412080	2	412090	4
125A	-	-	412074	6
MID, met impulsuitgang	Ref.	Aantal mod.	Ref.	Aantal mod.
63A	412082	2	412092	4
125A	-	-	412075	6