

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**

**PLASTINOX**



- Technologie SUPER SATI
- Tout LEDs
- Faible consommation
- Garantie 4 ans

[www.ura.fr](http://www.ura.fr)

Désignation	PLASTINOX Bi-fonctions Super SATI
Référence	117 748
Série	Tout LEDs
Fonction	Evacuation + Habitation
Type	Bi-Flux
Flux Assigné (Lumens)	45 lm + 8 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure + 5 heures
Normes	NF C 71-800 / 820/ 805, NF EN 60598-2-22
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI
Enveloppe extérieure	Polycarbonate et Inox 304 L
Classe	II
Degré de protection	IP 67 / IK 07
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	0.7 W
Dimensions L x l (mm)	400 x 150
Accessoires	Livré avec presse étoupe et pictogramme universel

Pour une installation de 300 BAES, ce bloc tout LEDs permet d'économiser\* chaque année **10 200 KWh, soit 1 100 €\*\***

\* par rapport à un bloc incandescent équivalent

\*\* KWh = 0.1078 €

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.