

CARACTERISTIQUES PRODUIT

PLASTINOX



www.ura.fr

Désignation	PLASTINOX
Référence	UR127714V
Type	LSC Evacuation
Fonction	Evacuation
Flux assigné (Lumens)	100 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Eclairage du pictogramme	Uniforme et conforme aux normes NF EN 1838 et NF ISO 3864-4
Normes	NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-22, UTE C 71-802, NF 467
Marque de qualité	NF Environnement, NF AEAS
Enveloppe	Polycarbonate transparent
Classe	II
Degré de protection	IP68 à 1,5 m / 30 min - IK10
Alimentation	48/110/220 VDC - 230 VAC ± 10% - 50 Hz
Consommation	4,7 W - 12,6 VA
Dimensions Longueur x Diamètre (mm)	375 x 100
Pose	Murale saillie
Pictogramme	3 pictogrammes livrés permettent de réaliser tous les sens d'évacuation par insertion sur glissière

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.