

Smart solutions

Netatmo thermostaten



Regelbaar ter plaatse, op afstand of met de stem (via een spraakassistent)

Vereist een wifi-router en internetverbinding

Sturing:

- op afstand via een app. (Laatste versie iOS vereist voor iPhone, iPad. Recente versie van Android met toegang tot Google Play aanbevolen)

- met de stem via Apple HomeKit, Amazon Alexa of Google Assistant

Ref.	Slimme thermostaat	Ref.	Slimme modulerende thermostaat
NTH-PRO	<p>De slimme Netatmo thermostaat gekoppeld aan de app Netatmo Energy of de app Home + Control zorgt voor een combinatie van comfort en energiebesparing, dag na dag</p> <p>Compatibel met de app Home + Control als er een Legrand starterskit is geïnstalleerd</p> <p>Compatibel met de meeste gas-, stookolie-, hout- en elektrische ketels en lucht-water warmtepompen</p> <p>Ontwerp door Starck</p> <p>Optimale leesbaarheid dankzij het E-paper scherm</p> <p>Functies:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De Auto-Adapt functie houdt rekening met het weer en de thermische kenmerken van de woning en garandeert op die manier de gewenste temperatuur. - Planning: maakt het mogelijk om geld te besparen door te verwarmen op basis van de behoeften. - Programmering van de modi Afwezig en Vorstvrij bij verlengde afwezigheid - Visualisering van de historie en raadpleging van de balans <p>Gepersonaliseerde energiebesparingen: om uw energieverbruik op te volgen en te optimaliseren</p> <p>Koppeling met bijkomende slimme radiatorcranken ref. NAV-PRO mogelijk</p> <p>Bereik tot 100 m (868 MHz)</p> <p>Meettemperatuur: 0 °C tot 50 °C, nauwkeurigheid +/- 0,1 °C</p> <p>Richttemperatuur: 5 °C tot 30 °C met regelinterval van +/- 0,5 °C</p> <p>Compatibel met: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 Ghz)</p> <p>Ondersteunde beveiliging: WEP/WPA/WPA-2 personal (TKIP en AES)</p> <p>Samenstelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 slimme thermostaat 83 x 83 x 22 mm (diepte 46 mm met de mobiele houder) - 1 relais - 1 mobiele houder en 1 muurbeugel - 1 muurplaat - 1 verwarmingsketeladapter - 1 voedingsadapter - 4 kleurenstickers - 3 AAA-batterijen - 4 schroeven en 4 pluggen 	OTH-PRO	<p>De slimme Netatmo modulerende thermostaat is compatibel met de meeste OpenTherm-, accumulatie- en modulerende verwarmingsketels, ongeacht de gebruikte energie (gas, stookolie, hout)</p> <p>De slimme Netatmo modulerende thermostaat gekoppeld aan de app Home + Control zorgt voor een combinatie van comfort en energiebesparing, dag na dag</p> <p>Vereist een wifi-router en internetverbinding</p> <p>Aanstuurbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ter plaatse - op afstand via de app Home + Control (Laatste versie iOS vereist voor iPhone, iPad. Recente versie van Android met toegang tot Google Play aanbevolen) - met de stem via Apple HomeKit <p>Ontwerp door Starck</p> <p>Optimale leesbaarheid dankzij het E-paper scherm</p> <p>Functies:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De Auto-Adapt functie houdt rekening met het weer en de thermische kenmerken van de woning en garandeert op die manier de gewenste temperatuur. - Planning: maakt het mogelijk om geld te besparen door te verwarmen op basis van de behoeften. - Programmering van de modi Afwezig en Vorstvrij bij verlengde afwezigheid - Auto-Care: maakt de precieze identificatie van een storing van de verwarmingsketel en de kennisgeving ervan via een smartphone mogelijk <p>Mogelijkheid om bijkomende slimme radiatorcranken ref. NAV-PRO te koppelen voor een individuele regeling van elke ruimte en tot 20 radiatoren</p> <p>Bereik tot 100 m (868 MHz)</p> <p>Meettemperatuur: 0 °C tot 50 °C, nauwkeurigheid +/- 0,1 °C</p> <p>Richttemperatuur: 5 °C tot 30 °C met regelinterval van +/- 0,5 °C</p> <p>Compatibel met: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 Ghz)</p> <p>Ondersteunde beveiliging: WEP/WPA/WPA-2 personal (TKIP en AES)</p> <p>Samenstelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 slimme modulerende thermostaat (afmetingen: 83 x 83 x 22 mm of diepte 46 mm met de mobiele houder) - 1 relais - 1 mobiele houder - 1 muurplaat - 1 verwarmingsketeladapter - 4 kleurenstickers - 3 AAA-batterijen - 4 schroeven en 4 pluggen