





XW8002
XW8002W



XM8002



XW8003



XG8003



Home + Control

| Ref. |
|--|
| <input type="checkbox"/> XW8002 |
| <input checked="" type="checkbox"/> XG8002 |
| <input type="checkbox"/> XM8002 |
| <input type="checkbox"/> XW8002W |

Geconnecteerde thermostaat



Met de geconnecteerde thermostaat Smarther with Netatmo kunt u, in combinatie met de bijbehorende HOME+CONTROL-app, de temperatuur in de kamers precies en nauwkeurig instellen en controleren; de volledige programmering en de meeste functies worden eenvoudig en intuïtief uitgevoerd met behulp van de app. Dankzij zijn wifiverbinding kan Smarther with Netatmo op afstand worden geprogrammeerd en bediend; hij kan ook de temperatuur en luchtvochtigheid weergeven die in de kamer worden gemeten. Het temperatuurniveau kan lokaal worden ingesteld voor manuele bediening en de Boost-modus kan worden geactiveerd. De Boost-functie schakelt het systeem geforceerd in gedurende een beperkte tijd (30, 60 of 90 minuten), onafhankelijk van de gemeten en geprogrammeerde temperatuur. Voor een maximaal comfort is het ook mogelijk in elke kamer van het huis een andere temperatuur in te stellen, dankzij de compatibiliteit met de slimme radiatorcransen van Netatmo. Smarther with Netatmo kan ook worden bediend met de spraakassistenten Google, Amazon Alexa en Apple Home Kit.

Kenmerken:

- 110 ÷ 230 VAC, 50/60 Hz voeding;
- max. verbruik 2 W;
- maximale kabeldoorsnede 1 x 1,5 mm²;
- temperatuurmeting 5 ÷ 40°C;
- temperatuurinstelpunt 5 ÷ 40°C,
- stijging van 0,5°C;
- 1-contactuitgang bij potentiaalvrij schakelen 5(2)A.

Installatiewijzen:

- inbouw, op dozen referentie 503E of 500 (voor referentie 500 muurpluggen gebruiken)

Verkrijgbaar in drie kleuren: wit (XW8002), zand (XM8002) en zwart (XG8002).

Kenmerken: zoals ..8002.
Installatie: opbouw, met schroeven en pluggen die geschikt zijn voor de ondergrond (metselwerk, gipsplaat, tegels etc.). Alleen verkrijgbaar in wit.

| Ref. |
|--|
| <input type="checkbox"/> XW8003 |
| <input checked="" type="checkbox"/> XG8003 |
| <input type="checkbox"/> XM8003 |

Geconnecteerde thermostaat voor aircò's

Met het Smarther with Netatmo beheersysteem voor klimaatregeling kan de temperatuur in een ruimte – die is uitgerust met een of meer splits – beheerd worden Regelbaar ter plaatse of op afstand via de app Home + Control of met de stem via Amazon Alexa, Google Assistant of Apple HomeKit

Vereist een wifirouter en internetverbinding

Voor weergave van:

- de temperatuur
- de ventilatiesnelheid
- de vochtigheidsgraad

Voor het regelen van:

- de gewenste temperatuur
- de modus warm/koud/luchtontvochtiger

Boost-functie: voor het geforceerd inschakelen van de klimaatregeling gedurende 30, 45 of 60 minuten, ongeacht het lopende programma en de omgevingstemperatuur

IR-bereik: 5 m

Installatieconfiguratie:

- 1 beheersysteem voor klimaatregeling kan 1 ruimte of 1 zone beheren met 1 of meer splits geïnstalleerd op een afstand van maximaal 5 m van het beheersysteem (infrarooddetectie)
- als er splits geïnstalleerd zijn in andere ruimtes of op een afstand van meer dan 5 m van het beheersysteem, 1 Zigbee-repeater ref. BT3460IR per split installeren
- maximaal 20 splits beheerd door het beheersysteem voor klimaatregeling
- tot 10 beheersystemen voor klimaatregeling per installatie

Meettemperatuur: 5°C tot 40°C
Richttemperatuur: 5°C tot 40°C met regelinterval van +/- 0,5°C (op basis van de split)

Compatibel met Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 Ghz)

Ondersteunde beveiliging: WEP/WPA/WPA-2 personal (TKIP en AES)

Voeding 110 - 240 V~, 50/60 Hz

2 modules


Inbouwmontage

1 sturingsuitgang in alles of niks: 230 V~, droog contact, laagspanningscontact, kleppen (max. 4 A - 256 V~)
Voor installatie in inbouwdoos 1 mechanisme diepte van min. 40 mm

Opbouwmontage

2 sturingsuitgangen in alles of niks: 230 V~, droog contact, laagspanningscontact, kleppen (max. 4 A - 256 V~) voor gelijktijdig beheer van zomer- en wintermodi
O Wit

XW8003W



XW8002 - XG8002 - XM8002

Mechanisme in **witte** uitvoering Mechanisme in **Tech** uitvoering Mechanisme in **antraciete** uitvoering Neutraal artikel

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten