



# URBANO™

Gamme d'appareillage électrique  
esthétique, minimaliste et sobre.

LA PUISSANCE  
DE LA SIMPLICITÉ



#legrandImprovingLives

 **legrand®**


# LA PUISSANCE DE LA SIMPLICITÉ DANS UN DESIGN ACTUEL ET MINIMALISTE

Le bonheur en toute simplicité,  
c'est vivre pleinement chaque instant.  
Avec Urbano, la puissance  
de l'essentiel se dévoile  
sans compromis : esthétique,  
durabilité et qualité.  
Bienvenue dans  
l'univers Urbano.



**2 OPTIONS  
DE COULEUR**  
POUR S'ADAPTER  
À TOUTES  
LES AMBIANCES

Disponible en deux finitions :




Gris

Blanc



Un design épuré rehaussé  
par un doigt convexe,  
pour un toucher naturel et doux.



Une plaque fine et une finition  
satinée pour une intégration réussie  
dans tous les environnements.

# INTUITIF, ROBUSTE ET SÛR

## UNE INSTALLATION EN TOUTE SIMPLICITÉ

La simplicité  
au service de la sécurité  
et de la facilité d'installation.



Urbano, c'est une installation électrique et une facilité d'usage inédite. Conçus pour s'adapter à la rapidité et à la complexité des chantiers modernes, les mécanismes intuitifs et robustes promettent une installation rapide et fiable. Pensés pour durer, ils allient sécurité et fonctionnalité. La garantie d'une intégration sans souci dans tout projet !

## DES MÉCANISMES FACILES, SIMPLES ET RAPIDES À INSTALLER

### Origine garantie

Marquage contrefaçon intégré au produit

### Installation rapide

Griffes rapides : 4 tours  
Ouverture : 70 mm

### Maintien de la plaque par clippage.

Montage/démontage sans outil



### Robustesse

tenue arrachement : 37 kg

Chassis en Polycarbonate  
pour une isolation électrique  
renforcée

### Alignement précis & intuitif

Zone de fixation  
Rattrapage d'aplomb +/- 5°

### Focus

#### sur les prises

**Qualité Legrand** : test au-delà des exigences de la norme. La tenue minimum à 40000 cycles de branchement/débranchement garantit le bon fonctionnement de la prise pendant 36 ans à raison de 3 branchement/débranchement par jour !



Excellente tenue  
de la fiche dans la prise  
**40000 cycles**

**Polyvalence**  
Bornes à vis  
tout type de câble  
Section jusqu'à  
2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

### Focus

#### sur les interrupteurs et poussoirs

**Qualité Legrand** : la tenue minimum à 40000 manœuvres ON/OFF garantit le bon fonctionnement de l'interrupteur pendant 22 ans à raison de 5 allumages par jour !



**Bascule franche et sèche**  
pas d'effet de grésillement  
indésirable

Repérages des bornes  
pour faciliter  
le câblage

Bornes à vis  
tout type de câble  
Section jusqu'à  
2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

# ÉCLAIREZ TOUS LES BONS MOMENTS

Avec Urbano, éclairez chaque instant avec des interrupteurs esthétiques et polyvalents qui transforment la lumière en une expérience à part entière. Du double interrupteur au variateur de lumière, chaque modèle a été pensé pour s'intégrer simplement dans vos espaces, vous permettant de créer l'ambiance parfaite. Intuitifs et efficaces, ils sont l'atout lumineux de vos instants de vie.

Des commandes d'éclairage conçues pour répondre à tous vos besoins, une utilisation intuitive pour illuminer vos espaces de vie... et vos moments les plus précieux.



Interrupteur /  
Va-et-vient



Double interrupteur / Double  
va-et-vient / Double allumage



Poussoir lumineux



Double va-et-vient témoin



Variateur

# LE PLEIN D'ÉNERGIE POSITIVE

Il y a du bonheur dans les moments les plus simples, alors profitez de cette énergie positive et rechargez toutes vos batteries !



Avec Urbano, dynamisez votre quotidien où désormais chaque prise sera une source d'énergie. Que ce soit pour alimenter un appareil électroménager ou recharger vos appareils mobiles, ces prises sont conçues pour se fondre dans le décor tout en offrant la performance et la commodité nécessaires pour une vie chargée à 100 %. Captez l'énergie positive qui vous entoure !



Prise chargeur USB A+C



Prise 2P+T  
Standard Allemand



Prise 2P+T  
Standard Franco/Belge



Prise 2P



Sortie de câble



Prise 2 x 2P+T Standard Franco/Belge,  
installation sur 2 postes.  
Aussi disponible en Standard Allemand



Prise 2 x 2P+T Standard Franco/Belge,  
installation sur 1 poste.  
Aussi disponible en Standard Allemand

# RESTEZ BRANCHÉ À L'ESSENTIEL


S'amuser, travailler, jouer,  
se détendre, seul ou en famille,  
vous avez le monde à votre portée.



Prise TV type F  
Équipées d'un blindage classe A compatible avec l'Ultra Haute Définition



Prise TV/R/SAT



Prise RJ45



Prise double RJ 45



Prise RJ 45  
Nouveau mécanisme  
pour un câblage intuitif, sans outil


Avec Urbano, chaque prise est un pont vers le monde.  
Explorez, informez-vous, partagez : votre foyer s'anime d'échanges  
et de rencontres, reliant les proches qui sont loin et les esprits curieux.  
À la croisée de l'information et de l'intimité, nos solutions connectent  
plus que des câbles, elles rapprochent les vies.

# ALLEZ PLUS LOIN EN TOUTE SIMPLICITÉ


Une gamme complète de produits intuitifs et polyvalents.




Commande volet roulant



Commande VMC



Poussoir sonnerie




Plaque IP 44  
Pour rendre étanches les prises et commandes d'éclairage

Volet fermé

Volet ouvert

## DISMATIC : SIMPLICITÉ ET SÉCURITÉ

La gamme Urbano sécurise votre intérieur avec le Dismatic alliant esthétique et standard de qualité Legrand.



- Règle qualité Legrand : le Dismatic tient au minimum 30000 manœuvres
- Pouvoir de coupure : 200 A
- En cas de défaut (surcharge), le Dismatic déclenche en 1.5 s

Urbano™

interrupteurs, poussoirs, disjoncteur Dismatic et variateur



UB2110WH UB2211WH UB2312WH UB7310WH UB2410WH

Mécanismes livrés complets  
IP 20 IK04  
Bornes à vis  
Fixation à vis ou à griffes (fournies)

Emb.	Réf.	Interrupteurs - 10 AX - 250 V~
20 20	UB2110WH UB2110GR	<b>Simple interrupteur</b> ○ Blanc ● Gris
20 20	UB2120WH UB2120GR	<b>Double interrupteur</b> ○ Blanc ● Gris
20 20	UB2020WH UB2020GR	<b>Double allumage</b> ○ Blanc ● Gris
20 20	UB2210WH UB2210GR	<b>Va-et-vient - 10 AX - 250 V~</b> <b>Simple va-et-vient</b> ○ Blanc ● Gris
20 20	UB2211WH UB2211GR	<b>Simple va-et-vient témoin</b> Livré avec voyant LED 230 V ○ Blanc ● Gris
20 20	UB2220WH UB2220GR	<b>Double va-et-vient</b> ○ Blanc ● Gris
20 20	UB2221WH UB2221GR	<b>Double va-et-vient témoin</b> Livré avec voyant LED 230 V ○ Blanc ● Gris
20 20	UB2010WH UB2010GR	<b>Permutateur - 10 AX - 250 V~</b> Permet d'ajouter un troisième point de commande dans une installation en va-et-vient. ○ Blanc ● Gris

Emb.	Réf.	Poussoirs - 6 A - 250 V~
20 20	UB2310WH UB2310GR	Poussoirs à contact NO-NF <b>Poussoir simple</b> ○ Blanc ● Gris
20 20	UB2311WH UB2311GR	<b>Poussoir lumineux</b> Livrés avec voyant LED 230 V ○ Blanc ● Gris
20 20	UB2312WH UB2312GR	<b>Poussoir sonnette</b> ○ Blanc ● Gris
20 20	UB7310WH UB7310GR	<b>Disjoncteur Dismatic - 20 A</b> ○ Blanc ● Gris
1 1	UB2410WH UB2410GR	<b>Variateur rotatif 300 W - 2 fils</b> Dotés d'une protection contre les surtensions et les courts-circuits À l'allumage, rétablit graduellement (2 secondes) le dernier niveau de variation utilisé Peut être commandé à distance par poussoirs non lumineux, chaque poussoir assurant les fonctions de marche/arrêt et de variation Pour tous les types d'éclairages : - LED variables : 5 W à 75 W (10 lampes maximum) - lampes halogènes avec transformateur ferromagnétique ou électronique : 5 VA à 300 VA - tubes fluorescents - ballast : 5 VA à 300 VA - lampes halogènes et incandescentes 240 V~ : 5 W à 300 W ○ Blanc ● Gris

Urbano™

commande volets roulants et VMC



UB2610WH UB9410WH

Mécanismes livrés complets  
IP 20 IK04  
Bornes à vis  
Fixation à vis ou à griffes (fournies)

Emb.	Réf.	Commande volets roulants
10 10	UB2610WH UB2610GR	Interrupteur 3 positions (montée/arrêt/descente) pour commande directe du moteur ○ Blanc ● Gris
20 20	UB9410WH UB9410GR	<b>Commande VMC</b> Interrupteur pour commande directe de systèmes de ventilation mécanique ○ Blanc ● Gris

URBANO™

# Un emballage haute recyclabilité !



Chez Legrand, nous recherchons l'efficacité énergétique à tous les niveaux. En plus du soin que nous apportons à nos produits pour les rendre aussi respectueux que possible de l'environnement, nous accordons également une attention particulière à leur emballage. Celui des produits Urbano en est un parfait exemple !

Emballage unitaire conçu durablement



**100%**  
RECYCLABLE

- Emballage entièrement fait de papier
- Valorisation des déchets assurée

**0%**  
PLASTIQUE

- Élimination du plastique à usage unique



Contactez-nous pour plus d'informations !

Urbano™

Prises de courant, sortie de câble et accessoires



UB3112WH UB3122WH UB3111WH UB3121WH UB1510WH

Mécanismes livrés complets  
IP 20 IK04  
Bornes à vis  
Fixation à vis ou à griffes (fournies)

Emb.	Réf.	Prise de courant 2P avec éclips de protection
20	UB3110WH	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Blanc</li> <li>● Gris</li> </ul>
20	UB3110GR	

Emb.	Réf.	Prises de courant standard allemand - 16 A - 250 V~ 2P+T - avec éclips de protection
20	UB3112WH	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Blanc</li> <li>● Gris</li> </ul>
20	UB3112GR	

Emb.	Réf.	2 x 2P+T - compactes - avec éclips de protection Installation dans une boîte d'encastrement 1 poste Permettent de remplacer 1 prise par 2 prises sans changer de boîte d'encastrement
10	UB3122WH	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Blanc</li> <li>● Gris</li> </ul>
10	UB3122GR	

Emb.	Réf.	2 x 2P+T - avec éclips de protection Installation dans une boîte d'encastrement 2 postes
5	UB3124WH	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Blanc</li> <li>● Gris</li> </ul>
5	UB3124GR	

Emb.	Réf.	Prises de courant standard français - 16 A - 250 V~ 2P+T - avec éclips de protection
20	UB3111WH	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Blanc</li> <li>● Gris</li> </ul>
20	UB3111GR	

Emb.	Réf.	2 x 2P+T - compactes - avec éclips de protection Installation dans une boîte d'encastrement 1 poste Permettent de remplacer 1 prise par 2 prises sans changer de boîte d'encastrement
10	UB3121WH	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Blanc</li> <li>● Gris</li> </ul>
10	UB3121GR	

Emb.	Réf.	2 x 2P+T - avec éclips de protection Installation dans une boîte d'encastrement 2 postes
5	UB3123WH	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Blanc</li> <li>● Gris</li> </ul>
5	UB3123GR	

Emb.	Réf.	Sortie de câble
20	UB3610WH	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Blanc</li> <li>● Gris</li> </ul>
20	UB3610GR	

Section de câble maximum : 16 mm<sup>2</sup>

Emb.	Réf.	Accessoires
20	UB1510WH	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Blanc</li> <li>● Gris</li> </ul>
20	UB1510GR	

Emb.	Réf.	Accessoire IP 44 Pour la protection IP 44 / IK 07 des prises et interrupteurs Urbano : voir la fiche technique Montage en saillie impossible
10	UB1600WH	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Blanc</li> <li>● Gris</li> </ul>
10	UB1600GR	

Urbano™

prise chargeur USB



UB3510WH

Mécanismes livrés complets  
IP 20 IK04  
Fixation à vis ou à griffes (fournies)

Emb.	Réf.	Double prise chargeur USB Type A / USB Type C
1	UB3510WH	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Blanc</li> <li>● Gris</li> </ul>
1	UB3510GR	

Pour le chargement rapide de smartphones et de tablettes PC  
5 V - 3 A - 15 W  
Protection contre les surtensions > 1 kV  
Consommation en mode passif : < 0,07 W  
Efficacité de l'alimentation AC/DC au plus haut niveau (VI)  
2 bornes à vis 2,5 mm<sup>2</sup>  
Classe II TBTS  
Fournies sans cordon  
S'installent dans des boîtes d'encastrement de profondeur 40 mm minimum

Urbano™

prises RJ45 et prises téléphoniques



UB4311WH UB4321WH UB4211WH

Mécanismes livrés complets  
IP 20 IK04  
Fixation à vis ou à griffes (fournies)

Emb.	Réf.	Prises RJ 45 Cat.6
20	UB4311WH	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Blanc - UTP</li> <li>● Gris - UTP</li> </ul>
20	UB4311GR	
20	UB4312WH	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Blanc - FTP</li> <li>● Gris - FTP</li> </ul>
20	UB4312GR	
20	UB4321WH	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Blanc</li> <li>● Gris</li> </ul>
20	UB4321GR	

Emb.	Réf.	Prises téléphoniques
20	UB4211WH	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Blanc</li> <li>● Gris</li> </ul>
20	UB4211GR	
20	UB4210WH	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Blanc</li> <li>● Gris</li> </ul>
20	UB4210GR	

## Urbano™

### prises TV passage et terminales



UB4112WH

UB4113WH

Mécanismes livrés complets  
IP 20 IK04  
Fixation à vis ou à griffes (fournies)  
Installation en cas de maintenance. Un amplificateur et un équilibrage de ligne sont recommandés  
TV : connecteur mâle (Ø9,5 mm)  
Câble coaxial recommandé : 17 VATC  
Vérification visuelle de la connexion  
TV : 5-68 / 120-862 MHz  
R : 87,5-108 MHz  
SAT : 950-2400 MHz

#### Emb. Réf. Prise passage - TV (mâle)

Emb.	Réf.	Prise passage - TV (mâle)
10	UB4112WH	Atténuation : -14 dB  ○ Blanc ● Gris
10	UB4112GR	

#### Emb. Réf. Prise terminale - TV (mâle)

Emb.	Réf.	Prise terminale - TV (mâle)
20	UB4113WH	1 entrée avec 1 prise de résistance Atténuation : -10 dB  ○ Blanc ● Gris
20	UB4113GR	

## Urbano™

### prises TV étoile



UB4110WH

UB4111WH

UB4114WH

Mécanismes livrés complets  
IP 20 IK04  
Fixation à vis ou à griffes (fournies)  
Pour installation DVBT, Cablecast et satellite  
Compatible UHD  
Prises étoile blindées de classe A LTE Ready (protégées 4G)  
Câble coaxial recommandé : 17 VATC  
Câblage en étoile (1 prise = 1 câble vers l'antenne, le répartiteur ou le multiswitch)  
Vérification visuelle de la connexion  
Conformes aux normes européennes EN 50083-4 et EN 50083-2.  
Faible atténuation : < 1 dB  
TV : connecteur mâle (Ø9,5 mm)  
R : connecteur femelle (Ø9,5 mm)  
SAT : connecteur de type F  
TV : 5-68 / 120-862 MHz  
R : 87,5-108 MHz  
SAT : 950-2400 MHz

#### Emb. Réf. Prises TV étoile

Emb.	Réf.	Prises TV étoile
10	UB4110WH	<b>TV - Ø9,5 mâle</b>  ○ Blanc ● Gris
10	UB4110GR	
10	UB4111WH	<b>TV - type F</b>  ○ Blanc ● Gris
10	UB4111GR	
10	UB4114WH	<b>TV-R-SAT</b> Radio FM + DAB+  ○ Blanc ● Gris
10	UB4114GR	

# URBANO™

## LA PUISSANCE DE LA SIMPLICITÉ



facebook/legrand



linkedin/legrand



twitter/legrand



pinterest/legrand



legrand.fr

## Service Relations Pro

0810 48 48 48

Service gratuit  
+ prix appel

du lundi au vendredi 8h à 18h

À MODIFIER Tassigny

87043 Limoges Cedex - France

E-mail : accessible sur legrand.fr

