



0 670 01 + πλαίσιο
Aluminium 0 689 21



0 670 18 + πλαίσιο
Titanium 0 689 01



0 670 40 + πλαίσιο
Chalk 0 667 01



0 670 12 + πλαίσιο
Sandstone 0 667 21



0 670 51 + πλαίσιο
Titanium 0 689 01

Πίνακας επιλογής για πλακίδια **σελ. 266-268**, πλαίσια **σελ. 272-275** και βάσεις στήριξης **σελ. 276-277**

Αρ. καταλ. Διακόπτες

0 670 02 **Απλός Soft 10 AX**



Ανάλογα με τον αριθμό των μηχανισμών που συνδυάζονται (1, 2 ή 5) και το είδος του πλακιδίου (συμβατικό ή στενό) μπορεί να γίνει απλός ή κομμοατέρ ή πενταπλός (βλ. πίνακα επιλογής, σελ. 266-268)
Δέχεται φωτεινό δακτύλιο αρ. καταλ. 0 676 70, σελ. 285

0 670 01 **Αλλέ-ρετούρ Soft 10 AX, 230 V~**



Ανάλογα με τον αριθμό των μηχανισμών που συνδυάζονται (1, 2 ή 5) και το είδος του πλακιδίου (συμβατικό ή στενό) μπορεί να γίνει αλλέ-ρετούρ ή διπλός αλλέ-ρετούρ ή πενταπλός αλλέ-ρετούρ (βλ. πίνακα επιλογής, σελ. 266-268)

Γίνεται φωτεινός με τις κατάλληλες λυχνίες, σελ. 285

0 670 07 **Αλλέ-ρετούρ Soft με ένδειξη κατάστασης χωρίς ουδέτερο**



4 A max (60 W min) - 1000 W max
Το led της ένδειξης κατάστασης είναι ενσωματωμένο στο προϊόν

Διακόπτης αφής με ουδέτερο 1000W

Επιτρέπει το άναμμα / σβήσιμο του φωτός με απλή επαφή του δακτύλου σε όλη την επιφάνεια του πλήκτρου. Λειτουργία φωτεινή και ένδειξης κατάστασης με ενσωματωμένο φωτισμό LED. Παραδίδεται με ενσωματωμένο πλακίδιο

- 0 670 17 White
0 670 18 Titanium
0 670 19 Graphite



0 670 40 **Ανέπαφος διακόπτης 10AX, 200W**



Επιτρέπει το άναμμα / σβήσιμο του φωτισμού με ένα απλό πέρασμα του χεριού μπροστά από το διακόπτη. Απόσταση ανίχνευσης 6 cm περίπου. Μηχανισμός μικρού βάθους (<20 cm). Με Led για φωτεινή ένδειξη λειτουργίας (μπορεί να απενεργοποιηθεί). Μπορεί να λειτουργήσει με 4 τρόπους:

Απλός διακόπτης: σύνδεση χωρίς ή με ουδέτερο
Διακόπτης αλλέ-ρετούρ: σύνδεση με ουδέτερο
Master/Slave: σύνδεση με ουδέτερο, έως 3 slave max
Μπουτόν: σύνδεση με ουδέτερο για έλεγχο ρελέ ή μικροδιακόπτη "with Netatmo"

0 670 05 **Μεσαίος αλλέ-ρετούρ - 10 AX**



Επιτρέπει την προσθήκη ενός τρίτου σημείου ελέγχου σε μία εγκατάσταση με αλλέ-ρετούρ

Αρ. καταλ. Διακόπτης διπολικός 20 AX

0 670 20



Επιτρέπει την ταυτόχρονη διακοπή της φάσης και του ουδέτερου
Χωρητικότητα ακροδεκτών: 2 x 2,5 mm² ή 1 x 4 mm²

0 670 61 **Διακόπτης τηλεχειρισμού αθόρυβος - 2000 W**



Χειρισμός από απόσταση με μπουτόν. Τοποθετείται σε κουτί ελάχιστου βάθους 40 mm

Μπουτόν 6 A

Μπουτόν Soft

Ανάλογα με τον αριθμό των μηχανισμών που συνδυάζονται (1, 2 ή 5) και το είδος του πλακιδίου (συμβατικό ή στενό) μπορεί να γίνει μπουτόν απλό ή διπλό ή πενταπλό (βλ. πίνακα επιλογής, σελ. 266-268)

0 670 32



Μπουτόν απλό

0 670 31

Μπουτόν μεταγωγικό. Γίνεται φωτεινό ή επιγραφής με τις κατάλληλες λυχνίες, σελ. 285

Μπουτόν Soft ένδειξης κατάστασης

0 670 34



Δέχεται τη λυχνία αρ. καταλ. 0 676 88 (σελ. 285)

Χρονοδιακόπτης

0 670 51



Χωρίς ουδέτερο, 2 καλωδίων - 1000 W
Επιτρέπει τον έλεγχο φωτισμού - 1000W λαμπτήρων πυράκτωσης και ιωδίνης 230 V~ - 400 VA λαμπτήρων φθορισμού και ιωδίνης ΠΧΤ
Μπορεί να ελέγξει ένα μοτέρ (εξαερισμός) - 250 VA
Ρύθμιση χρόνου από 25s μέχρι 15 min