

Cahier des charges type

Système de chemin de câbles Fil CABLOFIL® FACSLIC AUTO + EZ

Le cheminement des câbles sera effectué avec le système de **chemins de câbles fil pré-éclissé, portée 2 m, à bord sécurité de Cablofil®, le Fasclic Auto +® EZ** de Marque **LEGRAND CABLE MANAGEMENT®** ou équivalent.

Il sera certifié conforme à la Norme de système de chemins de câbles Européenne NF EN 61-537 (*)

Les hauteurs des ailes seront de 30, **54**, 105 ou 150 mm.
Les largeurs utilisées seront comprises entre 50 et 600mm.

Les longueurs de 3 m seront pré-éclissées, pourvues d'éclisses automatiques.

Les changements de plan horizontaux seront réalisés sur chantier grâce aux FASLOCK® ou aux angles pré formables Cablobend®. Ils permettent de garantir un rayon de courbure adapté aux contraintes du chantier et de ne pas blesser les câbles lors de leur mise en œuvre.

Les consoles, à montage rapide sans outil, seront déterminées suivant les charges à transporter et pourront être espacées de 2 m (CPS P2000)

Un passe câbles coupe-feu de type EZ-PATH® (E240 selon EN 13501-2) ou équivalent est recommandé pour sécuriser les traversées de parois

(*) Critères de la Norme NF EN 61-537	Caractéristiques de Fasclic Auto CABLOFIL® EZ
Classe de corrosion selon ISO9223 & ISO1299-2	C1
Classe produit selon EN 10244-2	Classe 3
Classement au feu selon DIN 4101-12	E90
Continuité Electrique	< 5 mΩ/m