

Station de recharge 2x22kW

EVB200EB-B4BC

Code : EVB200EB-B4BC

GTIN : 6430064497241

Nom du produit : Station de recharge 2x22kW ENSTO WALLBOX
Prises Type 2S/4G/LAN/ETHERNET/WIFI/MID/RCBO

Description : La station de recharge ENSTO WALLBOX, compacte et puissante, est une solution à l'épreuve du temps. Elle est conçue pour offrir une recharge AC fiable et de qualité.



Spécifications techniques :

Signalisation :	LED verte = disponible / LED bleu = en charge / LED rouge = défaut
Courant nominal :	32A
Tension nominale :	≤400 V
Degré de protection :	IP54
Résistance aux chocs :	IK10
Type de courant :	AC 50Hz
Classe ETIM :	EC002883
Modèle de connexion côté installation :	3-phase + neutre + terre
Bornier de raccordement :	Cuivre 50mm ²
Entrée de câble :	Entrée inférieure ou supérieure par PE 18-25 mm ²
Câblage :	1 câble cuivre
Fréquence :	50Hz
Puissance de connexion nominale :	22 kW
Puissance maximale par point de charge :	22 kW réglage possible 3,7 kW - 7,4 kW - 11 kW - 22 kW (attention nécessité d'ajouter un disjoncteur différentiel monophasé au tableau électrique si réglage 3.7 kW ou 7.4 kW)
Support de montage fourni :	Oui
Méthode de montage :	Fixation murale ou sur pied
Nombre de prises de courant Type 2S :	2
Prise E/F :	Non
Disjoncteur différentiel :	disjoncteur différentiel type A 4x32A 30mA 10kA
Dispositif de protection :	dispositif de détection de courant continu résiduel (RDC-DD) - 6mA
Schéma de liaison à la terre :	TT / TN-S / TN-C-S/compatible IT avec transformateur d'isolation supplémentaire sur l'alimentation électrique
Communication	4G/LAN/ETHERNET/WIFI
LTE (Méthodologie d'évolution des versions du 3GPP) :	Oui

4G (génération de technologie) :	Oui
OCPP (Open Charge Point Protocol) 1.6 (SOAP - JSON) :	Oui
Connecteurs RJ45 ETHERNET connexion LAN	2
Cyber sécurité directive NIS2	Oui
Avec compteur d'énergie MID visible :	Oui
Avec lecteur de carte RFID MIFARE intégré :	Oui
Avec écran :	Non
Matériau du boîtier :	Corps acier et couvercle avant plastique
ISO15118	Oui
Certification produit CE	Oui
Garantie produit	3 ans à partir de la date d'achat et 4 ans maximum à partir de la date de fabrication
Gestion dynamique de la charge (DLM) intégrée	Oui
Sélection possible position DLM "maître" et/ou "esclave" possible	Oui
Communication DLM	MODBUS ou TCPIP
Compatibilité de gamme	EVB - EVC - EVF
Type d'installation	Intérieure et extérieure

Dimensions

Longueur :	312 mm
Largeur :	383 mm
Hauteur :	526 mm
Poids :	22.8 kg

Emballage

Carton (Emballage par défaut)

Taille de l'emballage :	1 pièce
Profondeur :	557 mm
Largeur :	390 mm
Hauteur :	347 mm
Poids :	24.8 Kg
Volume :	75.37881 l

