

Valena™ IN'MATIC μηχανισμοί

πρίζες ηχείων, USB πληροφορικής, HDMI, RCA και έξοδοι καλωδίων



7 531 75 + πλαίσιο
Lime 7 540 81



7 530 75 + 7 547 25 + πλαίσιο
White glass 7 555 41



7 530 78 + 7 563 72
+ πλαίσιο Black Matt 7 542 51

Οι μηχανισμοί Valena In'Matic διαθέτουν μεταλλική βάση στήριξης και προσφέρονται με ειδικό διαφανές προστατευτικό κάλυμμα. Πίνακας επιλογής Valena Life/Allure πλακιδίων, **σελ. 293-296** και **298-301** και πλαισίων, **σελ. 297** και **302** αντίστοιχα

Αρ. καταλ. Πρίζες ηχείων

Ακροδέκτες 4 mm²







7 530 72  Πρίζα ηχείων απλή

7 530 78  Πρίζα ηχείων διπλή


Πρίζα HDMI τύπου A

Παραδίδεται με πλακίδιο
Ακροδέκτες με βίδες
Για τη μετάδοση ψηφιακών σημάτων audio/video
υψηλής ευκρίνειας ανάμεσα σε μία πηγή (ηλεκτρονικός
υπολογιστής, HD-DVD, blue ray, κλπ.) και ένα συμβατό
δέκτη (τηλεόραση, video προβολέας, κλπ.)

Τύπου HDMI 1.4 προκαλωδιωμένη

- | | | |
|----------|---|--|
| 7 531 75 |  | <input type="checkbox"/> White Valena Life |
| 7 532 75 |  | <input type="checkbox"/> Ivory Valena Life |
| 7 533 75 |  | <input type="checkbox"/> Aluminium Valena Life |
| 7 551 65 |  | <input type="checkbox"/> White Valena Allure |
| 7 551 66 |  | <input type="checkbox"/> Ivory Valena Allure |
| 7 551 67 |  | <input type="checkbox"/> Aluminium Valena Allure |


Αρ. καταλ. Τριπλή πρίζα RCA

7 530 75  Για τη σύνδεση ήχου και εικόνας για ενισχυτές,
DVD, VCR

Πρίζα USB πληροφορικής


Για τη σύνδεση συσκευών με έξοδο USB,
όπως scanner, εκτυπωτές, εξωτερικός
σκληρός δίσκος, κλπ.
Μέγιστο μήκος καλωδίου 5m
Συνιστώμενο καλώδιο USB A

Προκαλωδιωμένη πρίζα USB θηλυκή


7 530 82  USB 3.0. Με καλώδιο 15 cm

Έξοδοι καλωδίων

Έξοδος καλωδίων με ακροδέκτες

7 530 33  Με 5 ακροδέκτες που δέχονται
καλώδιο 2,5mm²
Μέγιστη διατομή καλωδίου 12mm
Με σφικτήρα καλωδίων

Έξοδος καλωδίων χωρίς ακροδέκτες

7 530 34  Μέγιστη διατομή καλωδίου 12mm
Με σφικτήρα καλωδίων