

# Ymera

LED



Vakio basic-malli

Ymera on urbaani ja laadukas valaisin, joka hienostuneella muotoilullaan sulautuu tyylikkäästi kaupunkikuvaan. Tarvittaessa Ymeran olemassaoloa voidaan korostaa valaistulla opaalikuvulla valaisimen päällä.

## BaseDim

Ensto BaseDim tekee energiansäästön erittäin helpoksi vaarantamatta turvallisuutta. BaseDim-ratkaisu alentaa valovirtaa 50 % kahdeksan tunnin aikana, oletetun keskiyön ympärillä. BaseDim on automaattinen ja helppo, mutta parantaa energiatehokkuutta ja säästää rahaa.

## SmartDim

Ensto SmartDim on ohjelmoitava, yöajan himmennysratkaisu, joka optimoi energian kulutusta ja valovirtaa juuri silloin kun sitä tarvitaan. Voit valita maksimissaan 5-himmennystasoa pimeään ajalle. SmartDim on fiksu ja säästää energiaa.



”Tyylikäs ja kestävä muotoilu ja saatavana neljänä eri runkoversiona.”



Dome, tilauksesta



Skirt, tilauksesta



Dome+skirt, tilauksesta



Varsisovite  $\varnothing$  60 mm

### Rakenne

- › Runko pulverimaalattua painevalettua alumiinia
- › 5 mm paksu kirkas karkaistu tasolasi
- › Basic-mallit vakiona
- › Väri: Akzo 900 grey

### Valotekniset tiedot




- › Tehot 35,9W-105W
- › Valovirrat 4400 lm-13100 lm
- › Värinistöindeksi CRI>70, värilämpötila 4000 K
- › Tehokerroin >0,9
- › Hajavalontuotto 0 % (basic-versio)
- › Käyttöympäristön lämpötila -30 °C - +30 °C
- › Ylijännitesuoja 4kV
- › LED-moduulin elinikä  $T_a=25$  °C, 100 000h L95B10

### Asennus

- › Varsiasennus  $\varnothing$  60 mm
- › Varren pituus 100 mm
- › Kiinnitys kahdella M8-ruuvilla

### Tilauksesta

- › Schröder-valikoimasta löytyy tarvittaessa lisää teho-, optiikka- ja ohjausvaihtoehtoja
- › Adapteri  $\varnothing$  60 mm pylvään päähän asentamista varten
- › Kolme muuta runkomallia:  
Dome: Valaisimen päällä valaistu kupu  
Skirt: Erillinen koristerengas  
Dome+Skirt: Valaistu kupu + koristerengas



Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Pituus (A)	Korkeus (B)	Leveys (C)	Tuulikerroin	Valovirta
Ymera - Basic									
45 347 39	YMER1-001995-D8MJ-ON	YMER1 16LED 5136 35,9W 4400LM 740 CL2	LED	8,0	568	462	116	0,18 m <sup>2</sup>	4400 lm
45 347 40	YMER1-001996-D8MJ-ON	YMER1 24LED 5137 53W 6600LM 740 CL2	LED	8,0	568	462	116	0,18 m <sup>2</sup>	6600 lm
45 347 41	YMER1-001997-D8MJ-ON	YMER1 32LED 5137 69,5W 8800LM 740 CL2	LED	8,0	568	462	116	0,18 m <sup>2</sup>	8800 lm
45 347 42	YMER1-001998-D8MJ-ON	YMER1 48LED 5139 105W 13100LM 740 CL2	LED	8,0	568	462	116	0,18 m <sup>2</sup>	13100 lm

Valaisimen valovirta-arvot ja ottotehot ovat nimellisarvoja ja ne voivat vaihdella optiikasta, kuvusta ja lämpötilasta riippuen. Arvot ovat ilmoitettu kansainvälisissä standardeissa (IEC 62717) mainittujen toleranssien mukaan.