



Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 928-929** et **catalogue en ligne**  
Exemples d'installation **catalogue en ligne**

**Réf. Prises HDMI Type-A**

Permettent la transmission de flux audio/vidéo numériques Haute Définition entre une source (ordinateur, lecteur DVD ou Blu-Ray...) et un récepteur compatible (TV, vidéoprojecteur...) Longueur maxi entre 2 prises : 10 m

**Préconnectorisées - Version 2.0 - 1 module**  
Equipées d'un cordon de longueur 15 cm et de 2 connecteurs femelle

**0 787 78**  
**0 793 78**  
**0 794 78L**

Blanc  
 Alu  
 Noir mat

**Préconnectorisés - Version 2.0 - 2 modules**

**0 789 79L**  
**0 792 79L**  
**0 794 79L**

Blanc  
 Alu  
 Noir mat

**Extendeur audio/vidéo HDMI**

**0 517 38**

Permet la liaison de terminaux HDMI distants jusqu'à 60 m  
Le kit comprend les boîtiers émetteur et récepteur ainsi que les alimentations  
La liaison entre l'émetteur et le récepteur est réalisée par un cordon RJ 45/RJ 45 non fourni (p. 1063, 1065 à 1067)

Compatible 4K, 3D, EDID et HDCP  
Contrôle infrarouge inclus  
Certifié HDBaseT

**Prise Display port**

Permet la transmission de flux audio/vidéo numériques Haute Définition entre une source (ordinateur, lecteur DVD ou Blu-Ray...) et un récepteur compatible (TV, vidéoprojecteur...) Longueur maxi entre 2 prises : 10 m

**Préconnectorisée - 1 module**  
Equipée d'un cordon de longueur 15 cm et de 2 connecteurs femelle

**0 787 91**

Blanc

**Réf. Prises HD 15 femelle**

Permettent la transmission de flux vidéo analogiques entre une source (ordinateur) et un récepteur compatible (vidéoprojecteur, TV, écran informatique ...) Résolution VGA à UXGA Longueur maxi entre 2 prises : 5 m

**Préconnectorisées - 1 module**  
Equipées d'un cordon de longueur 15 cm et 2 connecteurs femelle

**0 787 77**  
**0 793 77**

Blanc  
 Alu

**A visser - 2 modules**

**0 787 57**

Blanc

**A souder - 1 module**

**0 787 72**

Blanc

**Prise HD 15 femelle + Jack 3,5 mm**

Permet la transmission de flux vidéo analogiques et audio entre une source (ordinateur) et un récepteur compatible (vidéoprojecteur, TV, écran informatique) Résolution vidéo VGA à UXGA Longueur maxi entre 2 prises : 15 m

**A visser - 2 modules**

**0 787 74**

Blanc