




PRINCIPE DE MONTAGE EN ENCASTRÉ								
	=		+		+		+	
		Boîte d'encastrement (voir p. 928-929)		Support universel (voir p. 928-929)		Mécanisme		Plaque (voir p. 928-929)
	MÉCANISMES	FINITIONS						
		 Blanc	 Noir mat	 Alu	 Blanc Antimicrobien <sup>(1)</sup>			
BALISAGE (p. 899)								
<b>Signalétique lumineuse 230 VA 1 état</b>	2 modules	<b>0 785 20</b> (LEDs blanches)	-	-	-			
	2 modules	<b>0 785 21</b> (LEDs bleues)	-	-	-			
<b>Signalétique lumineuse 230 VA 2 états au choix (rouge ou vert)</b>	2 modules	<b>0 785 24</b>	-	-	-			
<b>Signalétique lumineuse 230 VA 1 état</b>	5 modules	<b>0 785 22</b> (LEDs blanches)	-	-	-			
	5 modules	<b>0 785 23</b> (LEDs bleues)	-	-	-			
<b>Détecteur de balisage</b>	2 modules	<b>0 785 11</b>	-	-	-			
<b>Hublot de balisage antimicrobien</b>	2 modules	-	-	-	<b>0 785 10</b>			
<b>Hublot 12-24 VA</b>	2 modules	<b>0 785 61<sup>(2)</sup></b>	-	-	-			
	2 modules		Rouge réf. <b>0 785 60</b> Vert réf. <b>0 785 62</b> Bleu réf. <b>0 785 63<sup>(2)</sup></b>					
<b>Hublot 230 VA</b>	2 modules	<b>0 785 71</b>	-	-	-			
	2 modules		Rouge réf. <b>0 785 70</b> Vert réf. <b>0 785 72<sup>(2)</sup></b> Bleu réf. <b>0 785 73<sup>(2)</sup></b>					
<b>Ronfleur 8 VA - 50/60 Hz Conso : 370 mA</b>	2 modules	<b>0 766 40</b>	-	-	-			
<b>Ronfleur 230 VA - 50/60 Hz Conso : 25 mA</b>	2 modules	<b>0 766 41</b>	-	-	-			
<b>Sonnerie à timbre électronique</b>	2 modules	<b>0 766 42</b>	-	-	-			

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

2 : Produit commandable à l'unité