



GAGNER EN EFFICACITÉ

ÉLECTRIFICATION
DU LOGEMENT

Écosystème Drivia
& solutions de pilotage



#LegrandImprovingLives*

*Ensemble, améliorons les vies

 **legrand**[®]

Jusqu'à
30 %
d'économies
d'énergie avec
un système de
pilotage⁽³⁾

45 %
des Français
apprécient
le pilotage
à distance via
un smartphone⁽²⁾

85 %
des Français
accordent
de l'importance
à la consommation
d'énergie⁽¹⁾

(1) Source : SDES - 2025
(2) Source : La-Maison-Connectée.fr - 2025
(3) En maison individuelle.
Source : Etude Maison et Plus - 2025



Legrand simplifie l'électrification du logement. Écosystème Drivia et solutions de pilotage pour un

VITE
POSÉ

Les solutions de pilotage “with Netatmo”, simples à installer, faciles à utiliser, permettent aux utilisateurs de prendre les commandes de leur installation.



EFFICACITÉ

En mesurant et en affichant les consommations poste par poste, les solutions de pilotage “with Netatmo” permettent de maîtriser les consommations.



logement sûr et économe.

GAMME
COMPLÈTE



L'écosystème Drivia, l'élément indispensable pour distribuer et gérer efficacement l'énergie du logement. La modularité au service de la sécurité, du confort et de l'efficacité énergétique.



Drivia Protect, toutes les protections au tableau électrique, en conformité avec la norme NF C 15-100.



FIABLE
& DESIGN

SOMMAIRE

Vous aider sur vos chantiers

Vos tableaux électriques en phase avec la NF C 15-100	2
Écosystème Drivia : les références les plus courantes	4
Vos installations connectées à la réglementation pour l'efficacité énergétique	6
L'App Home + Pro	10
L'App Home + Control	12

Vous aider auprès de vos clients : arguments de vente des solutions de pilotage

Le logement optimisé : implantation des équipements	14
Chauffage et climatisation	16
Volets roulants, stores	18
Eau chaude sanitaire	20
Installation photovoltaïque	22
Recharge véhicule électrique	24
Éclairages	26
Autres appareils énergivores	28
Aide au choix : les références les plus courantes	30
Formations, services	32



Vos tableaux électriques en phase avec la

NF C 15-100

L'électrification des usages liée au développement des enjeux environnementaux a entraîné une évolution des règles de la norme, afin de disposer d'une installation fiable et évolutive.

Pour vous aider à y voir clair, voici les principales protections exigées par la NF C 15-100 au tableau électrique, ainsi que les références Legrand pour faciliter vos chantiers.



Retrouvez le guide complet de la NF C 15-100 sur www.legrand.fr

Drivia™ Protect

PROTECTION DES PERSONNES

- Au moins 2 interrupteurs différentiels 30 mA par logement, dont au moins 1 de type A



		+		ou	 	ou	 
40 A	Réf. 4 116 38		Réf. 4 116 32		Réf. 4 116 44		Réf. 4 119 56
63 A	Réf. 4 116 51		Réf. 4 116 50				Réf. 4 119 57

Tous types d'interrupteurs différentiels



Lumières



Prises de courant



Répartis sous 2 interrupteurs différentiels⁽¹⁾

Tous types d'interrupteurs différentiels



Volets roulants



Chauffe-eau, chaudière



Chauffage électrique



Four électrique



Lave-vaisselle



TV, informatique

Types AC, F ou B seulement



Lave-linge, sèche-linge



Plaques de cuisson



Recharge véhicule électrique⁽²⁾



Photo-voltaïque

Types F ou B seulement



Climatiseur, pompe à chaleur, pompe piscine

(1) Pour assurer la continuité de fonctionnement
(2) Ligne dédiée



PROTECTION DES CIRCUITS


- 8 circuits maxi par protection tête de groupe
- 1 disjoncteur par circuit

								
Lumières	Prises 2P+T	Prises 2P+T cuisine	Volets roulants	Chauffage électrique	Lave-vaisselle, lave-linge, four électrique, congélateur...	Plaques de cuisson	Prise ou borne de recharge véhicule électrique	Installation photovoltaïque (4,5 kW)
1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	6 mm ²	2,5 mm ²	6 mm ²
16 A	16 A	20 A	20 A	16 A	20 A	32 A	20 A	20 A
x 8 points lumineux maxi par circuit	x 8 prises maxi par circuit	x 12 prises maxi par circuit	x 6 prises maxi	x 1 circuit dédié pour tous les volets roulants	x 1 circuit dédié par tranche de 4500 W	x 1 circuit dédié	x 1 circuit dédié	x 1 circuit dédié
Réf. 4 067 83	Réf. 4 067 83	Réf. 4 067 84	Réf. 4 067 84	Réf. 4 067 83	Réf. 4 067 84	Réf. 4 067 84	Réf. 4 067 86	Réf. 4 067 84

Évolution NF C 15-100 : ce qui a changé pour le logement avec la révision du 23/08/2024



Réf. 0 039 51
T2+T3 - Imax 12 kA - 1P+N



Parafoudre supplémentaire recommandé pour protéger les équipements situés à plus de 10 m du tableau électrique (30 m auparavant)



Réf. 4 159 07
20 A - Courbe C - 1P+N



Protecteur d'arcs recommandé pour protéger les circuits alimentés en permanence et difficilement accessibles, ainsi que les circuits prises dans les lieux sensibles (exemple : locaux à sommeil)



Réf. 4 116 44
Type F - 40 A - 30 mA



DDR⁽¹⁾ Type F recommandé pour protéger les circuits alimentant les bornes de recharge VE ou des équipements avec variateur de vitesse (pompe de piscine, climatisation, pompe à chaleur...)

(1) Dispositif Différentiel à courant Résiduel haute sensibilité 30 mA



Écosystème Drivia™

La modularité au service de la sécurité, de l'efficacité énergétique et de la communication.

Dans un contexte énergétique difficile et en constante évolution, il est indispensable de proposer des solutions complètes pour y répondre efficacement. Une mise en œuvre simple, des familles de produits complémentaires : Drivia répond à tous les besoins de vos clients en neuf et en rénovation.

Drivia™ Protect



TÊTE D'INSTALLATION		
Disjoncteurs de branchement ENEDIS		
	Réf.	
15/45 A - 500 mA sélectif	4 010 03*	
60 A - 500 mA sélectif	4 010 06*	



PROTECTION TÊTE DE GROUPE		
Interrupteurs différentiels DX³ - ID		
Arrivée haut, départ haut Câblage par peigne	Réf.	
40 A 30 mA Type AC	4 116 32*	
63 A 30 mA Type AC	4 116 50*	
40 A 30 mA Type A	4 116 38*	
63 A 30 mA Type A	4 116 51*	
40 A 30 mA Type F	4 116 44*	




PROTECTION DES DÉPARTS		
Disjoncteurs phase + neutre DNX³ [4500] - 6 kA		
	Réf.	
2 A Auto/Auto	4 067 80*	
10 A Auto/Auto	4 067 82*	
16 A Auto/Auto	4 067 83*	
20 A Auto/Auto	4 067 84*	
32 A Auto/Auto	4 067 87*	
Disjoncteurs phase + neutre Stop Arc DNX³ [4500] - 6 kA		
	Réf.	
16 A Auto/Vis	4 159 01*	
16 A Vis/Vis	4 159 51*	



PARAFOUDRE	Réf.
Parafoudre protégé pour protection de tableau d'abonné	0 039 51*



RÉPARTITION	
Peignes d'alimentation verticale	
	Réf.
2 rangées	4 050 00
3 rangées	4 050 01
4 rangées	4 050 02
Peignes d'alimentation horizontale universels phase + neutre	
	Réf.
13 modules	4 049 26*
18 modules	4 049 28*
Accessoires de répartition	
	Réf.
Cordon de repiquage entre 2 rangées de disjoncteurs	4 049 27
Dispositif de raccordement pour peignes verticaux	4 050 09
Borne de raccordement pour disjoncteur phase + neutre à connexion automatique	4 052 07
Bornes de connexion pour interrupteur différentiel	4 052 09



MESURE	Réf.
Pack écomètre modulaire	
1 écomètre version standard + 3 transformateurs de courant fermés	4 120 31



COMMANDES ET PRISE	Réf.
Contacteur 250 V~ - 25 A	4 125 01*
Téleinterrupteur silencieux 16 A	4 124 00*
Sonnerie 230 V~	0 041 07*
Prise de courant modulaire 10 à 16 A - 250 V~	0 042 80*



COFFRETS ET PORTES DRIVIA		
13 modules		
	Réf. coffret	Réf. porte
1 rangée	4 012 11*	4 013 31
2 rangées	4 012 12*	4 013 32
3 rangées	4 012 13*	4 013 33
4 rangées	4 012 14*	4 013 34
18 modules		
	Réf. coffret	Réf. porte
1 rangée	4 012 21*	4 012 31
2 rangées	4 012 22*	4 012 32
3 rangées	4 012 23*	4 012 33
4 rangées	4 012 24*	4 012 34



GTL DRIVIA PREMIUM COMPLÈTE	
Longueur réglable de 2,45 à 2,60 m	Réf.
Drivia 13 65 x 250 mm, couvercle complet	0 300 37*
Drivia 18 65 x 355 mm, 2 couvercles	0 300 67*

Drivia™ WITH Netatmo



SOLUTIONS DE PILOTAGE	
	Réf.
Pack de démarrage avec module Control	4 121 81B
Pack de démarrage avec module Control + contacteur connecté	4 121 91B
Compteur d'énergie monophasé connecté	4 120 15
Compteur d'énergie triphasé connecté	4 121 75
Téleinterrupteur connecté	4 121 70
Contacteur connecté	4 121 71
Délesteur connecté	4 121 72
Contact sec connecté	4 121 73
Pack mesure et analyse d'une installation photovoltaïque	4 121 92B
Pack mesure, analyse et pilotage d'une installation photovoltaïque	4 121 93B

Drivia™ Comm



COFFRETS DE COMMUNICATION ⁽¹⁾		
TV sur RJ Ready - Grade 2 TV		
	Réf. 13 modules	Réf. 18 modules
Prêt-à-poser Triple Play pour 8 prises RJ 45	4 132 62*	4 182 62*
Prêt-à-poser Double Play pour 8 prises RJ 45	4 132 60*	4 182 60*
Coffret Basique pour 4 prises RJ 45 dont 2 TV maxi	4 132 48*	4 182 48*

(1) Pré-équipés pour applications de Grade 2 TV, les coffrets de communication Drivia répondent aux exigences de la NF C 15-100-11 "Installation des réseaux numériques dans les bâtiments d'habitation".





Vos installations connectées à la réglementation pour l'efficacité énergétique

L'électrification croissante des usages conduit à la mise en place d'une réglementation qui a pour but d'encourager la sobriété énergétique dans les bâtiments neufs et existants. Elle s'appuie notamment sur 2 actualités :



RE 2020
RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

En construction neuve, la RE2020 permet à chaque foyer de disposer d'un logement utilisant moins d'énergies carbonées, en prenant en compte également l'empreinte carbone et le confort des occupants



Décret thermostat

D'ici 2030, tous les logements, neufs ou existants, devront être équipés de systèmes de pilotage capables de réguler la température pièce par pièce ou par zone, et de la programmer automatiquement.



MaPrimeRénov'
Mieux chez moi, mieux pour la planète

De nombreuses aides financières existent pour accompagner la rénovation énergétique du logement : MaPrimeRénov', Éco-prêt à taux zéro, certificats d'économies d'énergie, TVA à taux réduit, etc.

RÉPONDRE À LA RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

 Consommations, photovoltaïque	 Appareils énergivores	 Chauffage, aération/ventilation	 Éclairages		
MESURE, ANALYSE ET GESTION DES CONSOMMATIONS D'ÉLECTRICITÉ La RE2020 impose de mesurer et d'analyser les consommations d'énergie des logements neufs sur 5 postes : - le chauffage, - le refroidissement, - l'eau chaude sanitaire, - les prises de courant, - les éclairages.	 COMPTEUR D'ÉNERGIE CONNECTÉ Mesure la consommation totale, celle d'un circuit spécifique et même la production solaire d'une installation photovoltaïque⁽¹⁾. Drivia™ WITH Netatmo Monophasé Triphasé	 CONTACTEUR CONNECTÉ Permet de piloter les appareils énergivores depuis un smartphone. Drivia™ WITH Netatmo	 CONTACT SEC CONNECTÉ Permet de piloter un appareil équipé d'une entrée contact sec, et d'en mesurer la consommation. Drivia™ WITH Netatmo	 DÉLESTEUR CONNECTÉ Mesure la consommation totale du logement et gère les priorités de délestage sur chaque appareil connecté. Drivia™ WITH Netatmo	 TÉLÉRUPTEUR CONNECTÉ Permet de piloter les éclairages depuis un smartphone. Drivia™ WITH Netatmo
	Réf. 4 120 15 Réf. 4 121 75	Réf. 4 121 71	Réf. 4 121 73	Réf. 4 121 72	Réf. 4 121 70

(1) Seulement avec compteur d'énergie monophasé

DÉCOUVRIR LES AUTRES RÉPONSES : PAGE SUIVANTE >>>



HOME + CONTROL

Affichage poste par poste et en temps réel des consommations du logement, en euros et kWh, avec historique par jour, semaine, mois et année.

RÉPONDRE À LA RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE



Éclairage extérieur incident



Température intérieure de la pièce



Occupation/inoccupation du logement




Saison : hiver, mi-saison, été

GESTION AUTOMATIQUE DES OUVRANTS

La RE2020 intègre la notion de gestion automatique des ouvrants par un système programmable de pilotage prenant en compte :

- L'éclairage extérieur incident
- La température intérieure du local considéré
- L'occupation/inoccupation du logement
- La saison (hiver, mi-saison, été) qui est définie en fonction des besoins de chauffage et/ou de climatisation.

L'intégration de ces différents paramètres conduit à l'ouverture et à la fermeture totale ou partielle des ouvrants.



CAPTEUR EXTÉRIEUR DE TEMPÉRATURE ET DE LUMINOSITÉ

Mesure en temps réel la température extérieure et le niveau d'ensoleillement.



L'association de ces 2 capteurs avec des commandes de volets roulants connectées with Netatmo permet, en automatisant l'ouverture et la fermeture des volets, de maintenir le logement frais l'été et de le réchauffer l'hiver.



CAPTEUR INTÉRIEUR DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ

Mesure en temps réel la température et le taux d'humidité d'une pièce.



COMMANDE GÉNÉRALE SANS FILS DÉPART/ARRIVÉE

Associée à des commandes de volets roulants connectées with Netatmo, permet de fermer tous les volets d'un seul geste en partant.



APP HOME + CONTROL

Permet de créer des automatismes d'ouverture et de fermeture des volets roulants suivant l'ensoleillement et la température intérieure et extérieure.

L'App Home + Control est en téléchargement gratuit sur



App Store est une marque de service d'Apple Inc. déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Google, Google Play, Android, sont des marques déposées de Google LLC.

Plexo™ WITH Netatmo



Blanc



Gris



Sable

Réf. 0 695 03L

Réf. 0 695 00L

Réf. 0 695 02L

Céliane™ WITH Netatmo



Blanc



Noir

Réf. CB0450

Réf. CN0450

Existe aussi en dooxie

Céliane™ WITH Netatmo



Blanc



Noir



Titanium

Réf. CB0422

Réf. CN0422

Réf. CT0422

Existe aussi en dooxie et Mosaic

RÉPONDRE AU DÉCRET THERMOSTAT



Régulation et programmation du chauffage par pièce ou par zone

RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT

Le décret n° 2023-444 du 7 juin 2023 impose à tous les logements un système de pilotage capable de réguler la température pièce par pièce ou par zone, et de la programmer automatiquement.

- 2 dates d'application à retenir :
- 1er janvier 2027 pour les logements neufs
 - 1er janvier 2030 pour les logements existants.




THERMOSTATS CONNECTÉS

Permettent d'optimiser la consommation d'énergie en créant des scénarios de chauffage adaptés aux habitudes de vie.

Smartther™ WITH Netatmo



Réf. 0 490 38



Réf. 0 490 39

Thermostat connecté



Réf. OR6001



Home + Pro

Configuration sans internet des solutions de pilotage

Avec l'App Home + Pro, vous créez et vous configurez facilement les installations connectées Legrand with Netatmo (Zigbee), via la passerelle installée : prise Control ou module Control⁽¹⁾.



WITH
Netatmo

L'INSTALLATION CONNECTÉE RAPIDE, FACILE ET FIABLE

1

Choix du type d'installation



2

Connexion directe à la passerelle



Prise Control⁽¹⁾
Céliane with Netatmo

Module Control⁽¹⁾
Drivia with Netatmo





Scannez le code QR pour vous connecter à la passerelle

Je ne peux pas scanner le code QR.


3

Recherche automatique de produits et personnalisation des pièces




4

Positionnement des produits dans les pièces



5


Configuration des produits



6

Validation de la configuration

Elle sera stockée dans la passerelle : votre client pourra la retrouver facilement via l'App Home + Control.



App
Home + Pro

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT SUR



App Store est une marque de service d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Google, Google Play, Android, sont des marques déposées de Google LLC.

(1) Une prise Control ou un module Control pour toute l'installation



Home + Control

Tout le logement sous contrôle

Home + Control est une application gratuite et sans frais d'abonnement pour contrôler, via les solutions de pilotage with Netatmo, les éclairages, les prises, les volets roulants, le chauffage, la recharge véhicule électrique, les appareils énergivores... et ainsi économiser l'énergie.



VISUALISER ET AGIR POUR MIEUX MAÎTRISER L'ÉNERGIE




Bilan et suivi des consommations

Affichage des consommations journalières, mensuelles et annuelles des appareils consommant le plus, des lumières les plus souvent utilisées...



Affichage des températures

Affichage de la température extérieure et intérieure, pièce par pièce avec réglage possible à distance.



Automatisation

Automatisation simple ou à conditions multiples, comme par exemple profiter des pics de production solaire pour déclencher le fonctionnement des appareils énergivores.





Création de plannings

Planification d'actions quotidiennes : mise en route du chauffe-eau, gestion des plages de chauffe et de la climatisation, programmation de la recharge du véhicule électrique...




Notifications

Envoi d'alertes en cas de lumières restées allumées, de dépassement de consommation...



ESSAYEZ L'APP HOME + CONTROL SANS PRODUITS INSTALLÉS

Découvrez l'ergonomie et les fonctionnalités de l'application, démontrez les avantages de l'écosystème connecté : navigation, contrôle des solutions de pilotage, création de plannings et d'automatismes, suivi des consommations...




TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT SUR




App Store est une marque de service d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Google, Google Play, Android, sont des marques déposées de Google LLC.

ÉCOSYSTÈME DRIVIA ET SOLUTIONS DE PILOTAGE

Le logement optimisé.
Implantation des équipements essentiels.



(1) Une prise Control ou un module Control au tableau électrique pour toute l'installation



CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Le chauffage apprivoisé. Associez confort et économies.



**Je gère mon chauffage
au degré près et
je surveille ma conso.**



**JUSQU'À
-15%**

ÉCONOMIE RÉALISÉE
EN UTILISANT
UN THERMOSTAT
CONNECTÉ
(source : ADEME)



Thermostat connecté

Pour chaudière gaz ou fioul,
pompe à chaleur air/eau,
poêle à bois...
Alimentation 230 V ou sans fils⁽¹⁾.

MAÎTRISEZ VOS CONSOMMATIONS ET OPTIMISEZ VOTRE CONFORT

Une interface tactile, un design épuré
pour une intégration discrète dans tous les
intérieurs : le thermostat connecté permet
d'optimiser son confort tout en gérant
ses consommations au plus juste.
Vous gardez la main sur votre chauffage
à tout moment et où que vous soyez
grâce à l'App Home + Control.



Scénarios Départ et Arrivée intégrés
au thermostat et à l'App Home + Control
pour piloter le chauffage d'un seul geste,
et aussi les éclairages, les volets roulants...



Fonction Eco-assist pour alerter sur
smartphone en cas d'absence et ne plus
chauffer inutilement.



**Activation automatique du chauffage
à l'avance** pour atteindre la température
idéale au bon moment, suivant les
conditions intérieures et extérieures.

**+ de confort
avec ces solutions**



Retrouvez les références page 30



Choisir la température dans chaque pièce

Tête thermostatique connectée.
S'associe avec le thermostat
connecté. Peut remplacer
une tête thermostatique
existante.




Piloter un système Chauffage/ Ventilation/Climatisation

Thermostat pour système CVC
Smarter with Netatmo.
Gère la température d'une pièce
équipée d'un ou plusieurs splits.



Piloter un radiateur électrique, un sèche-serviette...

Sortie de câble connectée Céliane
with Netatmo. 3000 W maxi.
Compatible fil pilote, peut remplacer
une sortie de câble existante.



HOME + CONTROL

Création de
plannings
de chauffe
personnalisés
pièce par pièce

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

VOLETS ROULANTS, STORES

Les volets, générateurs d'économies.

Optimisez votre confort été comme hiver.



«
Été comme hiver,
je joue avec le soleil
et les volets pour
économiser sur la clim'
et le chauffage.»

€↓
**JUSQU'À
-30%**
ÉCONOMIE RÉALISÉE
SUR LE CHAUFFAGE
(source : Batiweb)

Céliane™ WITH Netatmo



**Interrupteur connecté
avec Neutre pour volets
roulants et stores**
Pour tous types de moteurs
de volets filaires à butée
électronique ou mécanique.

**PILOTEZ LES VOLETS ROULANTS
SUIVANT L'ENSOLEILLEMENT
OU CRÉEZ DES AUTOMATISMES**
Avec l'App Home + Control sur un smartphone,
vous pilotez de chez vous ou à distance, pièce
par pièce, l'ouverture et la fermeture totales ou
partielles des volets roulants suivant la météo.
Il est même possible de créer des plannings
horaires selon les heures d'ensoleillement.




Baissez les volets en été...
Profitez du pouvoir isolant des volets
roulants et obtenez une réduction
de la température intérieure
du logement jusqu'à 5 °C⁽¹⁾.



...et ouvrez-les en hiver
Profitez de l'apport solaire pour réchauffer
la maison en ouvrant les volets roulants.
Une économie de 10 à 30 % selon
le chauffage utilisé et l'état du logement⁽¹⁾.




**+ de confort en
associant ces solutions**



**Centraliser la commande
des volets**
Commande Self-e sans fils
sans pile Céliane with Netatmo
pour volet roulant.



**Commander automatiquement
les volets suivant la température
et le taux d'humidité d'une pièce**
Capteur intérieur de température
et d'humidité Céliane with Netatmo.



**Commander automatiquement
les volets suivant la température
et le niveau d'ensoleillement**
Capteur extérieur de température
et de luminosité Plexo with Netatmo.



HOME + CONTROL

**Création
d'automatismes
de commande
des volets via
les capteurs**

Retrouvez les références page 30

(1) Source : Batiweb

EAU CHAUDE SANITAIRE (CHAUFFE-EAU)

L'eau chaude juste quand il faut. Ajustez la production à la consommation.



“
J'évite de gaspiller l'énergie : je lance la production d'eau chaude suivant mes besoins et mes habitudes de vie.”

PLUS DE 12%
PART DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE DANS LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DU LOGEMENT
(source : ADEME)

Drivia™ WITH Netatmo



Contacteur connecté
Se raccorde directement au chauffe-eau⁽¹⁾. Peut remplacer un contacteur existant. 20 A, largeur 1 module.

+ de confort avec ces solutions



Retrouvez les références page 30

MAÎTRISEZ LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE

Avec l'App Home + Control sur votre smartphone, vous contrôlez et planifiez le fonctionnement de votre chauffe-eau suivant vos habitudes de vie. Vous connaissez le coût de production d'eau chaude afin de mieux le maîtriser.



Vous rentrez de week-end ?
À distance, depuis votre smartphone, mettez votre chauffe-eau en marche. À vous la douche à la bonne température !



Planifiez et économisez l'énergie
Définissez à l'avance les périodes de fonctionnement de votre chauffe-eau suivant vos habitudes de vie ou pour profiter des tarifs heures creuses.




Utilisez la production solaire
Économisez l'énergie en alimentant votre chauffe-eau grâce à la production solaire.



Contrôler la production d'eau chaude d'un chauffe-eau thermodynamique
Contact sec connecté Drivia with Netatmo.



Couper l'alimentation du chauffe-eau en cas de détection de surconsommation
Délesteur connecté Drivia with Netatmo : gère les priorités de délestage sur chaque appareil connecté.




HOME + CONTROL

Suivi des consommations et comparatif heures creuses/heures pleines

EAU CHAUDE SANITAIRE

(1) Installation facilitée : ne nécessite pas de disjoncteur 2 A (bornes amont auto-protégées)



Je suis en temps réel
la production solaire
et j'autoconsomme
simplement. Tout pour
les économies !

JUSQU'À
-30%
ÉCONOMIE RÉALISÉE
EN OPTIMISANT
L'AUTOCONSUMMATION
(source : potentielsolaire.com)

Drivia™ WITH Netatmo



Pack de démarrage
Mesure, analyse et pilotage
d'une installation photovoltaïque
monophasée.

Tout en une
seule référence



Retrouvez les références page 30

INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

L'énergie solaire optimisée. Pilotez et autoconsommez simplement.

VISUALISEZ VOTRE PRODUCTION SOLAIRE ET VOS CONSOMMATIONS

Depuis un smartphone vous visualisez
en temps réel :

- les données de production solaire et de
consommation totale de l'installation
- les gains liés à l'autoconsommation
des appareils électriques.



Créez des automatismes pour vos appareils énergivores

Depuis un smartphone, vous créez des
automatismes pour faire fonctionner
les appareils énergivores (chauffe-eau,
chauffage, prise de recharge véhicule
électrique...) lors des pics de production.
Et vous réduisez ainsi votre facture
d'électricité !



1 module Control
Permet de contrôler via un
smartphone les commandes
connectées fournies dans le
pack, ainsi que les produits
filaires connectés.




**1 compteur d'énergie
connecté**
Permet de suivre
la production totale
de l'installation
photovoltaïque.



1 délesteur connecté
Permet de suivre la
consommation totale et
de déterminer les kWh
produits et consommés.
Fonction délestage⁽¹⁾ pour ne
pas consommer au-delà du
contrat d'électricité.



1 contacteur connecté
Permet de piloter un
chauffe-eau, une borne
de recharge pour véhicule
électrique, une pompe
de piscine... en fonction de
la production solaire.



HOME + CONTROL

Visualisation
des données de
production solaire et
d'autoconsommation

INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE



Bornes Green'UP HOME

Pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Disponibles en Mode 3 ou Modes 2 et 3, monophasées et triphasées, de 3,7 à 22 kW. IP 55, IK 10.

RECHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Le plein d'énergie au moindre coût.
Suivez et optimisez la recharge.

ASSOCIEZ PUISSANCE, RAPIDITÉ ET MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE

Avec l'App Home + Control vous suivez au plus près les consommations d'énergie et vous planifiez les périodes de recharge suivant les tarifs les plus avantageux comme les tarifs heures creuses.



Protection intégrée

Détection 6 mA DC intégrée pour limiter le risque de courant continu résiduel.



Gestion de l'énergie

Modulation de la recharge via la fonction TIC pour une recharge automatique au meilleur moment (heures creuses). Permet de ne pas augmenter son contrat d'abonnement et évite les coupures d'électricité intempestives.



Recharge rapide

Temps de charge pour 42 km⁽¹⁾

22 kW 25 min

7,4 kW 1h10


3,7 kW 2h20



Recharger en toute sécurité et piloter la charge depuis un smartphone
Pack de démarrage Green'UP ACCESS connecté avec module Control, prise de recharge véhicule électrique et disjoncteur différentiel.



La technologie brevetée Green'UP SYSTEM permet de délivrer une puissance maximum de 3,7 kW sans surchauffe de la prise (avec cordon compatible). Toutes les bornes et prises Green'UP bénéficient de cette technologie.



HOME + CONTROL

Création de plannings de recharge et suivi des consommations

RECHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE



Retrouvez les références page 30

(1) Calcul réalisé sur la base de 42 km (trajet moyen quotidien des utilisateurs de véhicules électriques/hybrides rechargeables selon une enquête ENEDIS/BVA publiée en 2022) et une consommation moyenne du véhicule de 20 kWh/100 km.

ÉCLAIRAGES

Lumières éteintes, gaspillage évité. Contrôlez facilement les éclairages.

Je vérifie si les lumières
sont allumées ou éteintes.
Et je peux même agir
à distance !



JUSQU'À
10%
PART DE L'ÉCLAIRAGE
DANS LA
CONSOMMATION
TOTALE
DU LOGEMENT
(source : ADEME)



**Commande générale
sans fils Départ/Arrivée.**
Extra plate, se pose sur
un mur ou sur un meuble.
Repositionnable, adhésifs fournis.

ÉTEIGNEZ TOUTES LES LUMIÈRES D'UN SEUL GESTE

Depuis la commande générale sans fils
Départ/Arrivée, vous éteignez toutes les
lumières d'un seul geste en partant.
Et vous pouvez même créer vos propres
scénarios en associant à l'extinction des
éclairages la fermeture des volets roulants
et la mise en veille de certaines prises
par exemple.




Loin de chez vous, gardez l'esprit tranquille

Depuis votre smartphone, vous vérifiez
si les éclairages sont bien éteints.
Vous pouvez les commander pièce
par pièce d'un simple geste : les allumer
pour simuler une présence, les éteindre
pour économiser l'énergie.



Suivez les consommations des éclairages

Pièce par pièce ou pour tout le logement,
vous vérifiez vos consommations pour
mieux les maîtriser.



+ de confort
avec ces solutions



Retrouvez les références page 30



**Contrôler chaque éclairage
chez soi et à distance**
Interrupteur filaire connecté Céliane
with Netatmo option variateur. Peut
remplacer un interrupteur existant.



**Contrôler à distance
les éclairages commandés
par poussoirs**
Télérupteur connecté
Drivia with Netatmo.



**Contrôler un éclairage chez soi
et à distance sans ajouter de fils**
Micromodule d'éclairage connecté.
Peut être commandé par une
commande sans fils.



Confort et
économies en
dosant l'intensité
lumineuse

"
*Je gère au plus près
la consommation d'énergie
du spa, de l'arrosage
automatique...*



**JUSQU'À
15%**
PART DES APPAREILS
EN VEILLE DANS
LA CONSOMMATION
TOTALE DU LOGEMENT
(source : ADEME)

Drivia™ WITH Netatmo



Contact sec connecté
Permet de piloter les appareils
énergivores équipés d'une
entrée contact sec.
Pilotage NO/NF.

**+ de confort
avec ces solutions**



Retrouvez les références page 30

AUTRES APPAREILS ÉNERGIVORES

Les gourmands en énergie sous contrôle. Maîtrisez les consommations.

PLANIFIEZ POUR MIEUX CONTRÔLER

Avec l'App Home + Control sur votre
smartphone, vous contrôlez et planifiez
le fonctionnement du spa, de l'arrosage
automatique... suivant vos habitudes de vie.
Vous suivez les consommations sur votre
smartphone afin de mieux les maîtriser.



Suivez vos consommations au plus près

À distance, depuis votre smartphone,
suivez pas à pas les consommations
de vos appareils énergivores.



Planifiez et économisez l'énergie


Définissez à l'avance les périodes de
fonctionnement de vos appareils énergivores
suivant vos habitudes de vie ou pour profiter
des tarifs heures creuses. Exemple : planifier
la mise en marche de l'arrosage automatique
de 22h à 23h.



Éteindre facilement les appareils en veille
Prise de courant connectée 16 A Céliane
with Netatmo. Peut remplacer une prise
de courant existante.



**Couper l'alimentation lorsqu'un
appareil consomme trop d'électricité**
Délesteur connecté Drivia with Netatmo :
gère les priorités de délestage sur chaque
appareil connecté.



HOME + CONTROL

Suivi des
consommations
des appareils
énergivores


AUTRES APPAREILS ÉNERGIVORES

Aide au choix

Les références des principales solutions de pilotage



Retrouvez toutes les références et les informations sur legrand.fr et dans le Guide du Pro

Aide au choix																						
Les références des principales solutions de pilotage																						
 Retrouvez toutes les références et les informations sur legrand.fr et dans le Guide du Pro		 Pack avec module Control Drivia with Netatmo	 Pack avec prise Control Céliane with Netatmo Blanc. A équiper d'une plaque de finition Céliane	 Pack mesure et analyse d'une installation photovoltaïque Drivia with Netatmo	 Pack mesure, analyse et pilotage d'une installation photovoltaïque Drivia with Netatmo	 Pack Green'UP HOME avec borne de recharge connectée Green'UP HOME Borne de recharge Mode 3	 Pack Green'UP ACCESS avec module Control Green'Up ACCESS Prise renforcée Green'UP ACCESS	 Compteur d'énergie connecté Drivia with Netatmo	 Contacteur connecté Drivia with Netatmo	 Contact sec connecté Drivia with Netatmo	 Délesteur connecté Drivia with Netatmo	 Télérupteur connecté Drivia with Netatmo	 Pack thermostat connecté pour chaudière et pompe à chaleur, avec passerelle Thermo Hub	 Tête thermostatique connectée	 Thermostat connecté pour système CVC Smarterther with Netatmo Blanc	 Sortie de câble connectée Céliane with Netatmo Blanc	 Capteur intérieur de température et d'humidité Céliane with Netatmo Blanc	 Capteur extérieur de température et de luminosité Plexo with Netatmo Blanc	 Interrupteur connecté avec Neutre pour volets roulants Céliane with Netatmo Blanc. A équiper d'une plaque de finition Céliane	 Prise de courant connectée 16 A Céliane with Netatmo Blanc. A équiper d'une plaque de finition Céliane	 Interrupteur filaire connecté sans Neutre Céliane with Netatmo Blanc. A équiper d'une plaque de finition Céliane	 Micromodule connecté
	Références les plus couramment utilisées	4 121 81B	CB0443B	4 121 92B	4 121 93B	0 570 01	0 904 87B	4 120 15	4 121 71	4 121 73	4 121 72	4 121 70	OR6001 ⁽¹⁾	OR6003	0 490 43	0 648 79	CB0450	0 695 03L	CB0431	CB0460	CB0403	0 648 88
			Disponible en Noir et Titanium (Céliane) en dooxie et Mosaïc			Disponible sous plusieurs configurations : puissances, protections, modes...									Disponible en Noir	Disponible en Noir et Titane	Disponible en Noir et Titanium (Céliane) et en dooxie	Disponible en Sable et Gris	Disponible en Noir et Titanium (Céliane) en dooxie et Mosaïc	Disponible en Noir et Titanium (Céliane) en dooxie et Mosaïc	Disponible en Noir et Titanium (Céliane) en dooxie et Mosaïc	
	Mesure et analyse des consommations	● — ou — ●						●														
	Chauffage et climatisation	● — ou — ●						●					●	●	●	● ⁽²⁾	●	●	●			
	Volets roulants, stores...	● — ou — ●															●	●	●			
	Eau chaude sanitaire	●						●	●	●	●											
	Installation photovoltaïque			● — ou — ●					●													
	Recharge véhicule électrique					●	●	●	●													
	Éclairages	● — ou — ●						●				●								●	●	●
	Autres appareils énergivores	● — ou — ●						●	●	●										●		

(1) Existe aussi pour le chauffage collectif : pack tête thermostatique connectée + passerelle Thermo Hub, Réf. OR6004 (2) Pour radiateurs électriques

Se former pour bien maîtriser.

Les formations Innoval.

INNOVAL
CONNEXION, INSPIRATION, FORMATION.



SE FORMER EN PRÉSENTIEL...

Les formations Innoval permettent d'allier théorie et pratique, d'optimiser les échanges et l'interactivité avec le reste du groupe et le formateur, expert en son domaine. Elles proposent un maximum de travaux pratiques pour vous permettre de manipuler, câbler et configurer.



... PARTOUT EN FRANCE

Vous trouverez une formation en présentiel proche de chez vous :

- Au cœur de notre centre pilote à Limoges
- Dans nos 8 directions régionales/Innoval
- Sur nos sites de production
- Chez vous !




SE FORMER EN LIGNE

Avec nos formations en e-learning "Innoval en ligne", vous vous formez à distance et en toute autonomie, à votre rythme. Vous suivez les formations par étapes, suivant le temps dont vous disposez. Vous retrouvez des e-learning courts et pédagogiques pour comprendre l'essentiel.


Toujours à vos côtés.

Legrand vous accompagne au quotidien.



UN ACCOMPAGNEMENT COMMERCIAL

Quel que soit votre projet, votre responsable commercial Legrand est votre interlocuteur privilégié.



UNE ASSISTANCE À DISTANCE


Des conseillers à votre écoute au service Relations Pro pour vous apporter les réponses nécessaires à vos questions, par assistance téléphonique et vidéo. **Pour une meilleure qualité de service, nous pouvons nous connecter à vos installations à distance, grâce à l'adresse de connexion des solutions connectées.**



XLPro4 AU SERVICE DE L'EFFICACITÉ

La suite logiciels XLPro4 Calcul 400 & Tableaux 400 vous accompagne de la note de calcul à la configuration et au chiffrage de toutes vos installations électriques pour le résidentiel et le tertiaire de proximité.

DIRECTIONS RÉGIONALES



● Centres Innoval

1 - DIRECTION RÉGIONALE ÎLE DE FRANCE

59 avenue de la République
93170 Bagnolet

Départements : 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

☎ : 01 73 305 333

@ : fr-dr-paris@legrand.com

2 - DIRECTION RÉGIONALE NORD

12A avenue de l'Horizon - 59650 Villeneuve d'Ascq

Départements : 02 - 08 - 10 - 51 - 52 - 59 - 60 - 62 - 80

☎ : 0 805 129 129

@ : fr-dr-lille@legrand.com

3 - DIRECTION RÉGIONALE EST

288 avenue de Colmar
67100 Strasbourg

Départements : 25 - 39 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68 - 70 - 88 - 90

☎ : 03 88 77 32 32

@ : fr-dr-strasbourg@legrand.com

4 - DIRECTION RÉGIONALE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE AUVERGNE

8 rue de Lombardie
69800 Saint-Priest

Départements : 01 - 03 - 07 - 15 - 21 - 26 - 38 - 42 - 43 - 58 - 63 - 69 - 71 - 73 - 74 - 89

☎ : 0 800 715 715

@ : fr-dr-lyon@legrand.com

5 - DIRECTION RÉGIONALE MÉDITERRANÉE

Le Campus Arteparc - Bâtiment C
595 Rue Pierre Berthier
13591 Aix en Provence Cedex 3

Départements : 2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 11 - 13 - 30 - 34 - 48 - 66 - 83 - 84 - Monaco

☎ : 0 800 730 800

@ : fr-dr-aix-en-provence@legrand.com

6 - DIRECTION RÉGIONALE SUD-OUEST

73 rue de la Morandière
33185 Le Haillan

Départements : 09 - 12 - 19 - 23 - 24 - 31 - 32 - 33 - 40 - 46 - 47 - 64 - 65 - 81 - 82 - 87

☎ : 0 805 121 121

@ : fr-dr-bordeaux@legrand.com

7 - DIRECTION RÉGIONALE ATLANTIQUE VAL DE LOIRE

Technoparc de l'Aubinière
14 impasse des Jades - Bat L - CS 53863
44338 Nantes Cedex 3

Départements : 16 - 17 - 18 - 28 - 36 - 37 - 41 - 44 - 45 - 49 - 53 - 72 - 79 - 85 - 86

☎ : 0 805 120 805

@ : fr-dr-nantes@legrand.com

8 - DIRECTION RÉGIONALE BRETAGNE NORMANDIE

1 rue du Petit Pré - ZAC des Trois Marches
35132 Vezin-le-Coquet

Départements : 14 - 22 - 27 - 29 - 35 - 50 - 56 - 61 - 76

☎ : 0 800 730 974

@ : fr-dr-rennes@legrand.com

FORMATION CLIENTS

Innoval - 87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 88 30

Relations Enseignement Technique
☎ : 05 55 06 77 58

SERVICE EXPORT

87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 87 87
Contact : accessible sur legrandgroup.com

service Relations Pro

0810 48 48 48 Service 0,05 € / min
+ prix appel

du lundi au vendredi 8h à 18h
128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr

SUIVEZ-NOUS SUR

- @ legrand.fr
- facebook.com/LegrandFrance
- linkedin.com/legrandfrance/
- instagram.com/legrand_france/
- youtube.com/legrandfrance/
- pinterest.fr/legrandfrance/
- tiktok.com/@legrandfrance



LEGRAND SNC
SNC au capital de 7 765 345 €
RCS Limoges 389 290 586
N° SIRET 389 290 586 000 12
TVA FR 15 389 290 586

Siège social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 87 87
Fax : 05 55 06 88 88