

CONNEXION DES ESPACES




La boîte de sol nouvelle génération.
Modularité, rapidité et élégance.



Pensée pour répondre aux exigences des environnements tertiaires modernes, la nouvelle boîte de sol Planet-Wattohm pour appareillage format 45 type Mosaic™ allie design discret, polyvalence et installation facilitée.

Grâce à son système de montage intuitif, elle s'installe en un clin d'œil, sans outils spécifiques, réduisant considérablement le temps de pose sur chantier. Son format compact et élégant s'intègre parfaitement dans tous les types de sols techniques ou chapes béton, prend en compte tout type de revêtement et assure une parfaite accessibilité aux fonctions électriques, données et multimédia.

Compatible avec l'appareillage format 45 type Mosaic™, elle permet une personnalisation complète des configurations : prises de courant, prises informatiques RJ45, HDMI, USB,... tout est possible, en toute simplicité.



Boîte de sol nouvelle génération

Modularité,
rapidité
et élégance.

Robustes, fiables et conformes aux normes en vigueur, ces boîtes de sol sont la solution idéale pour les bureaux, espaces de coworking, hôtels, commerces, universités, ou établissements recevant du public.

Une boîte de sol, pour chaque type d'utilisation	2
Une gamme optimisée pour plus de lisibilité	4
Installation rapide et sans effort	6
Adaptation parfaite aux conditions du chantier	8
Une finition impeccable et un accès facile	10
Pages catalogues	12

Une boîte de sol pour chaque type d'utilisation

Parfaitement intégrées
dans un lieu bien agencé,
elles apportent confort
et esthétique, au plus
près des utilisateurs.


Que vous soyez maître d'œuvre, bureau d'études, architecte, ou utilisateur vous serez séduit par cette nouvelle gamme de boîtes de sol, esthétiques et simples d'utilisation qui s'intègrent dans tous les types de sol, chape béton ou plancher technique. À vous de choisir le type de finition (métal ou plastique), l'esthétique (couvercle recouvrant ou affleurant), la capacité (en nombre de modules) et la position de l'appareillage selon le nombre de prises nécessaires.

ESTHÉTIQUE...

PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES

Selon la version de boîte choisie (recouvrante ou affleurante), jusqu'à 2 finitions possibles (couvercle plastique ou inox) en harmonie avec le revêtement du sol et le rendu final désiré.

VERSION RECOUVRANTE
COUVERCLE
PLASTIQUE



VERSION RECOUVRANTE
COUVERCLE
FINITION INOX



VERSION AFFLEURANTE
COUVERCLE
FINITION INOX



CONFIGURATIONS MULTIPLES

Deux positions de montage des prises
et trois tailles de boîtes de sol.

Le choix est fait en fonction du nombre
de prises nécessaires, de l'utilisation
souhaitée et de la hauteur disponible
dans le sol. Une configuration sans
supports d'appareillage est également
disponible pour les trappes de visite.



Appareillage en position HORIZONTALE
(profondeur réglable sur 3 niveaux)
12/18/24 modules



Appareillage en position VERTICALE
8/12/16 modules



NOTRE APPROCHE RSE

La nouvelle gamme de boîtes
de sol contribue activement
à réduire la consommation
d'énergie et favorise un
environnement plus durable.

43 %
RÉDUCTION DE L'IMPACT CO2*



32 %
RÉDUCTION DU POIDS DES PRODUITS*



45 %
RÉDUCTION DU POIDS DES EMBALLAGES*

*Par rapport à l'ancienne gamme



Une gamme optimisée pour plus de lisibilité

BOÎTE DE SOL POUR CHAPE BÉTON

BOÎTES DE SOL RECOUVRANTES

BOÎTES DE SOL AFFLEURANTES

COUVERCLE PLASTIQUE

COUVERCLE MÉTAL

COUVERCLE MÉTAL

Appareillage en position

Appareillage en position

Appareillage en position

HORIZONTALE

VERTICALE

HORIZONTALE

VERTICALE

HORIZONTALE

VERTICALE



Fil de terre compris

Fil de terre compris

Fil de terre compris

Fil de terre compris

12/18/24 modules

8/12/16 modules

12/18/24 modules

8/12/16 modules

12/18/24 modules

8/12/16 modules

Version trappe de visite
(sans supports d'appareillage)

Version trappe de visite
(sans supports d'appareillage)


Version trappe de visite
(sans supports d'appareillage)

S'installent dans les boîtes
d'encastrement auto-ajustables
ou universelles selon l'épaisseur
de la chape en béton
(voir p. 26, 27).



Boîte d'encastrement auto-ajustable


OU



Boîte d'encastrement universelle

Les boîtes de sol, qu'elles soient affleurantes ou recouvrantes, viennent s'intégrer parfaitement dans tous les types de sol (chape béton ou plancher technique) et acceptent tout type de revêtement. Esthétiques par leurs formes et leurs finitions elles offrent aussi de multiples possibilités de configuration selon les besoins de branchement et le nombre de postes à équiper.

1 référence = 1 boîte de sol
(cadre, couvercle et supports pour appareillage)



BOÎTE DE SOL POUR PLANCHER TECHNIQUE

BOÎTES DE SOL RECOUVRANTES

BOÎTES DE SOL AFFLEURANTES

COUVERCLE PLASTIQUE

COUVERCLE MÉTAL

COUVERCLE MÉTAL

Appareillage en position

Appareillage en position

Appareillage en position

HORIZONTALE

VERTICALE

HORIZONTALE

VERTICALE

HORIZONTALE

VERTICALE



Fil de terre compris

Fil de terre compris

Fil de terre compris

Fil de terre compris

12/18/24 modules

8/12/16 modules

12/18/24 modules

8/12/16 modules

12/18/24 modules

8/12/16 modules

Version trappe de visite
(sans supports d'appareillage)

Version trappe de visite
(sans supports d'appareillage)


Version trappe de visite
(sans supports d'appareillage)

S'installent directement dans le plancher technique.
Tous les modèles peuvent recevoir une plaque de finition en inox ou un habillage dans la même finition que le sol de la pièce (moquette, PVC, carrelage) pour une intégration en toute discrétion dans leur environnement.

Installation rapide et sans effort

Installation par clippage, les boîtes de sol ont été étudiées et retravaillées pour faciliter la mise en œuvre et le câblage dans tous les cas de figure.


Les boîtes de sol de la nouvelle gamme s'installent dans les chapes béton ou les planchers techniques avec des références dédiées à chaque type de montage. Elles peuvent recevoir différents revêtements en fonction de la finition souhaitée.




BOÎTE DE SOL RECOUVRANTE

- Couvercle plastique ou métal
- Exemples de boîtes de sol avec l'appareillage en position horizontale (disponibles également en version pour appareillage en position verticale)

Nouveauté : Les boîtes de sol recouvrantes couvercle métal sont fournies avec un conducteur de mise à la terre du couvercle pour une parfaite conformité aux normes de sécurité.



- 1 Sortie de câble souple pour les couvercles plastique et rigide pour les couvercles métal.
- 2 Couvercle plastique ou métal. Peut recevoir des revêtements allant jusqu'à 8 mm d'épaisseur.
- 3 **Nouveauté :** Supports pour appareillage en position horizontale réglables en profondeur selon le type de fiche*. Rapidement démontables, sans outil et équipés de retenues de câbles automatiques, ils facilitent le câblage des prises. La version pour plancher technique est fournie avec un kit électro isolant pour la protection des prises.




- 4 **Nouveauté :** Préhenseurs spécialement conçus pour le démontage du couvercle en un simple geste.
- 5 Guide câbles pour un bon maintien à l'intérieur de la boîte sol.
- 6 Systèmes de fixation rapide dans les boîtes d'encastrement pour béton ; sans outil et facilement identifiable.
- 7 **Nouveauté :** Griffes de fixation pour plancher technique pour une épaisseur allant jusqu'à 55 mm (finition comprise).



BOÎTE DE SOL AFFLEURANTE

- Couvercle métal
- Exemples de boîtes de sol avec l'appareillage en position verticale (disponibles également en version pour appareillage en position horizontale)

Nouveauté : Le jeu de pieds réf. PW28601 permet de rehausser la boîte de sol jusqu'à 300 mm pour plancher technique et 250 mm pour chape béton, en remplacement des pieds d'origine.



- 1 Sortie de câble rigide équipée d'un système de blocage qui évite l'écrasement lorsque les câbles sont engagés.
- 2 Couvercle métal. Peut recevoir des revêtements allant jusqu'à 15 mm d'épaisseur.
- 3 **Nouveauté :** Supports pour appareillage en position verticale. Rapidement démontables, sans outil et équipés de retenues de câbles automatiques, ils facilitent le câblage des prises. La version pour plancher technique est fournie avec un kit électro isolant pour la protection des prises.

- 4 **Nouveauté :** Pieds réglables permettant d'ajuster rapidement l'aplomb et la hauteur de la boîte de sol. Grâce à leur appui sur la chape primaire, les quatre pieds garantissent une stabilité renforcée et une capacité de charge de 5 kN.
- 5 **Nouveauté :** Griffes de de fixation pour boîte d'encastrement béton ou pour plancher technique pour une épaisseur allant jusqu'à 55 mm (finition comprise).
- 6 **Nouveauté :** Conducteur de mise à la terre pour une parfaite conformité aux normes de sécurité.





Adaptation parfaite aux conditions du chantier

Les boîtes de sol pour chape béton ont été étudiées et ont évolué pour s'adapter facilement à tous les types de chantier. Plusieurs choix de boîtes d'encastrement sont possibles en fonction de l'épaisseur de chape nécessaire.

LA BOÎTE D'ENCASTREMENT **AUTO-AJUSTABLE**

La solution idéale pour les hauteurs de chape de 65 à 90 mm. Peut s'adapter pour des hauteurs de chape allant jusqu'à 200 mm à l'aide du kit de rehausse et de réglage réf. PW29264. Le béton est coulé à la hauteur désirée grâce au couvercle amovible.

HAUTEUR DE CHAPE BÉTON



OU







Boîte de sol auto-ajustable équipée du kit de rehausse et de réglage réf. PW29264




LA BOÎTE D'ENCASTREMENT **UNIVERSELLE RÉGLABLE**

Pour des hauteurs de chape : de 55 à 125 mm, voire jusqu'à 250 mm avec le kit d'extension et deux blocs de mousse supplémentaires. Le réglage de la hauteur se fait en compressant ses blocs amovibles en mousse haute densité. Reçois tous les types de boîte de sol pour chape béton grâce aux adaptateurs spécifiques.

HAUTEUR DE CHAPE BÉTON



OU



OPTION : kit de fixation réf. PW29261
pour revêtement de sol épais
(boîtes de sol recouvrantes)

Une finition impeccable et un accès facile

Confort et sécurité
pour une utilisation
sans contraintes

En plus de la mise en œuvre facilitée, les boîtes de sols apportent à l'utilisateur un confort d'utilisation en ayant à disposition des prises près de son poste de travail, facilement accessibles tout en assurant la sécurité avec une protection adaptée.

CONFORT D'UTILISATION ET SÉCURITÉ


PLAQUE DE FINITION MÉTAL

Disponible en version inox pour une finition impeccable et une robustesse accrue




SORTIES DE CÂBLES SÉCURISÉES

• Souple pour les couvercles plastique
et rigide pour les couvercles métal



• Les câbles sont maintenus par des guides à l'intérieur de la boîte (avec couvercles recouvrants)




ACCESSOIRES DE VERROUILLAGE

Versions à clé ou à tournevis
- Par simple perçage diamètre 20 sur couvercle plastique.
- Sur demande pour les couvercles métal.




OUVERTURE FACILE

Poignée ergonomique ou bouton métal, pour une utilisation sans contraintes



Couvercle plastique

Couvercle métal (recouvrant et affleurant)



UNE INTÉGRATION DISCRÈTE ET IMPECCABLE



Version recouvrante, couvercle plastique.



Version recouvrante, couvercle finition inox.





Version affleurante, couvercle finition inox.
Son design épuré et résistant s'intègre harmonieusement dans les lieux de passage intensif, tout en garantissant une durabilité optimale.



**PENSÉES POUR
LE CONFORT
ET LA SÉCURITÉ
DES PERSONNES,
ELLES S'INTÈGRENT
PARFAITEMENT
DANS LE DÉCOR.**

BOITES DE SOL RECOUVRANTES LOGIX™



POUR CHAPE BÉTON

TYPE DE BOÎTE DE SOL	CAPACITÉ DE LA BOÎTE DE SOL	RÉFS. BOÎTE DE SOL	BOÎTE D'ENCASTREMENT À CHOISIR EN FONCTION DE LA PROFONDEUR DE LA CHAPE EN BÉTON				PLAQUES DE FINITION (OPTIONNEL)		
									
PRISES EN POSITION HORIZONTALE			77 - 90 ⁽¹⁾⁽²⁾ mm	76 - 125 ⁽²⁾ mm	110 - 170 mm		150 - 250 mm		
 COUVERCLE RECOUVRANT PLASTIQUE	12 (3 x 4) modules	PW29209	PW28512	PW28500 + PW28501	+	PW28511 + PW28510	+	PW28511	PW28710
	18 (3 x 6) modules	PW29210	PW28518	PW28500 + PW28502					PW28720
	24 (3 x 8) modules	PW29211	PW28524	PW28500 + PW28503					PW28730
 COUVERCLE RECOUVRANT MÉTAL	12 (3 x 4) modules	PW29227	PW28512	PW28500 + PW28501					PW28711
	18 (3 x 6) modules	PW29228	PW28518	PW28500 + PW28502					PW28721
	24 (3 x 8) modules	PW29229	PW28524	PW28500 + PW28503					PW28731
PRISES EN POSITION VERTICALE			65 - 90 ⁽¹⁾ mm	64 - 125 mm	110 - 170 mm		150 - 250 mm		
 COUVERCLE RECOUVRANT PLASTIQUE	8 (2 x 4) modules	PW29212	PW28512	PW28500 + PW28501	+	PW28511 + PW28510	+	PW28511	PW28710
	12 (2 x 6) modules	PW29213	PW28518	PW28500 + PW28502					PW28720
	16 (2 x 8) modules	PW29214	PW28524	PW28500 + PW28503					PW28730
 COUVERCLE RECOUVRANT MÉTAL	8 (2 x 4) modules	PW29230	PW28512	PW28500 + PW28501					PW28711
	12 (2 x 6) modules	PW29231	PW28518	PW28500 + PW28502					PW28721
	16 (2 x 8) modules	PW29232	PW28524	PW28500 + PW28503					PW28731
TRAPPE DE VISITE			65 - 90 ⁽¹⁾ mm	64 - 125 mm	110 - 170 mm		150 - 250 mm		
 COUVERCLE RECOUVRANT PLASTIQUE	203 x 286 mm	PW29215	PW28512	PW28500 + PW28501	+	PW28511 + PW28510	+	PW28511	PW28710
	241 x 286 mm	PW29216	PW28518	PW28500 + PW28502					PW28720
	286 x 286 mm	PW29217	PW28524	PW28500 + PW28503					PW28730
 COUVERCLE RECOUVRANT MÉTAL	203 x 286 mm	PW29233	PW28512	PW28500 + PW28501					PW28711
	241 x 286 mm	PW29234	PW28518	PW28500 + PW28502					PW28721
	286 x 286 mm	PW29235	PW28524	PW28500 + PW28503					PW28731

1 : de 90 mm à 200 mm avec le kit de fixation pour rehausse et réglage réf. PW29264 (p. 26)
2 : dimensions minimales en cas d'utilisation avec des fiches à sortie droite (voir p. 14 et 16)

BOITES DE SOL AFFLEURANTES LOGIX™

POUR CHAPE BÉTON

TYPE DE BOÎTE DE SOL	CAPACITÉ DE LA BOÎTE DE SOL	RÉFS. BOÎTE DE SOL	BOÎTE D'ENCASTREMENT À CHOISIR EN FONCTION DE LA PROFONDEUR DE LA CHAPE EN BÉTON				PLAQUES DE FINITION (OPTIONNEL)		
									
PRISES EN POSITION HORIZONTALE			89 - 90 ⁽¹⁾⁽²⁾ mm	88 - 122 ⁽²⁾ mm	110 - 170 mm	150 - 250 mm			
	12 (3 x 4) modules	PW29245	PW28512	PW28500 + PW28501	+	PW28511 + PW28510 + PW28601	+	PW28511	PW28771
	18 (3 x 6) modules	PW29246	PW28518	PW28500 + PW28502				PW28511	PW28781
	24 (3 x 8) modules	PW29247	PW28524	PW28500 + PW28503					PW28791
PRISES EN POSITION VERTICALE			82 - 90 ⁽¹⁾ mm	81 - 122 mm	110 - 170 mm	150 - 250 mm			
	8 (2 x 4) modules	PW29248	PW28512	PW28500 + PW28501	+	PW28511 + PW28510 + PW28601	+	PW28511	PW28771
	12 (2 x 6) modules	PW29249	PW28518	PW28500 + PW28502				PW28511	PW28781
	16 (2 x 8) modules	PW29250	PW28524	PW28500 + PW28503					PW28791
TRAPPE DE VISITE			82 - 90 ⁽¹⁾ mm	81 - 122 mm	110 - 170 mm	150 - 250 mm			
	181 x 264 mm	PW29242	PW28512	PW28500 + PW28501	+	PW28511 + PW28510 + PW28601	+	PW28511	PW28771
	219 x 264 mm	PW29243	PW28518	PW28500 + PW28502				PW28511	PW28781
	264 x 264 mm	PW29244	PW28524	PW28500 + PW28503					PW28791


1 : de 115 mm à 200 mm avec le kit de fixation pour rehausse et réglage réf. PW29264 (p. 26)
2 : dimensions minimales en cas d'utilisation avec des fiches à sortie droite (voir p. 18)

BOITES DE SOL RECOUVRANTES LOGIX™ POUR CHAPE BÉTON

→ BOITES DE SOL COUVERCLE RECOUVRANT PLASTIQUE



PW29211



PW29211 - couvercle fermé



PW29214

Conformes à la norme IEC/EN 60670-23
À équiper de prises format 45 type Mosaic
Équipées de supports pour prises
Pour installation dans chape béton utiliser : les boîtes d'encastrement auto-ajustables réf. PW28512/18/24 (p. 26) ou les boîtes d'encastrement universelles réglables réf. PW28500 et les adaptateurs réfs. PW28501/02/03 (p. 27)

Emb. Réf.

Pour prises en position horizontale

12 modules (3 x 4 modules)	1 P	PW29209
18 modules (3 x 6 modules)	1 P	PW29210
24 modules (3 x 8 modules)	1 P	PW29211



Pour prises en position verticale

8 modules (2 x 4 modules)	1 P	PW29212
12 modules (2 x 6 modules)	1 P	PW29213
16 modules (2 x 8 modules)	1 P	PW29214

TYPE DE FICHE EN FONCTION DE LA HAUTEUR

Boîtes de sol réfs. PW29209/10/11 pour prises en position horizontale
Les supports pour prises de la boîte de sol peuvent être réglés sur 3 positions, en fonction de la profondeur requise, pour une utilisation avec des fiches droites ou coudées.





✗ NOT OK








Position	Hauteur (mm)
1	76
2	91
3	106

PRINCIPE D'INSTALLATION DANS CHAPPE BÉTON

Avec une boîte d'encastrement auto-ajustable



Avec une boîte d'encastrement universelle réglable



Réf.	Hauteur chape H (mm)
PW29209/10/11	77 - 90
PW29212/13/14	69 - 90
PW29215/16/17	65 - 90

Hauteur maximale de chape :
90 mm à 200 mm avec le kit de
rehausse et de réglage
réf. PW29264 (voir p. 26)

Réf.	Hauteur chape H (mm)
PW29209/10/11	76 - 125
PW29212/13/14	68 - 125
PW29215/16/17	64 - 125

Hauteur maximale de chape :
250 mm avec les vis d'exten-
sion réf. PW28510 et 2 blocs de
mousse supplémentaires réf.
PW28511 (voir p. 27)

BOITES DE SOL RECOUVRANTES LOGIX™ POUR CHAPE BÉTON

→ TRAPPE DE VISITE COUVERCLE RECOUVRANT PLASTIQUE



PW29215



PW29217

Pour installation dans chape béton utiliser : les boîtes d'encastrement auto-ajustables réf. PW28512/18/24 (p. 26) ou les boîtes d'encastrement universelles réglables réf. PW28500 et les adaptateurs réfs. PW28501/02/03 (p. 27)

	Emb.	Réf.
203 x 286 mm	1 P	PW29215
241 x 286 mm	1 P	PW29216
286 x 286 mm	1 P	PW29217

→ COMPOSANTS DE VERROUILLAGE



PW28539



PW28540

	Emb.	Réf.
Pour couvercle plastique		
Avec clé	1 P	PW28539
Sans clé	1 P	PW28540

→ PLAQUES DE FINITION



PW28730

Pour boîtes de sol pour plancher technique ou chape béton


Emb. Réf.

Plaques pour boîtes de sol version recouvrante plastique - finition inox

Pour 8 modules en montage vertical ou 12 modules en montage horizontal	1 P	PW28710
Pour 12 modules en montage vertical ou 18 modules en montage horizontal	1 P	PW28720
Pour 16 modules en montage vertical ou 24 modules en montage horizontal	1 P	PW28730

DIMENSIONS

Principe d'installation - revêtement ou plaque de finition
Boîtes de sol réf. PW29209/10/11/12/13/14/15/16/17



Références	Pour couvercles plastique	
	A (mm)	B (mm)
PW29209/12/15	244	116
PW29210/13/16		154
PW29211/14/17		199

BOITES DE SOL RECOUVRANTES LOGIX™ POUR CHAPE BÉTON

→ BOITES DE SOL COUVERCLE RECOUVRANT METAL



Conformes à la norme IEC/EN 60670-23
À équiper de prises format 45 type Mosaic
Équipées de supports pour prises
Pour installation dans chape béton utiliser : les boîtes d'encastrement auto-ajustables réf. PW28512/18/24 (p. 26) ou les boîtes d'encastrement universelles réglables réf. PW28500 et les adaptateurs réfs. PW28501/02/03 (p. 27)

Emb. Réf.

Pour prises en position horizontale

12 modules (3 x 4 modules)	1 P	PW29227
18 modules (3 x 6 modules)	1 P	PW29228
24 modules (3 x 8 modules)	1 P	PW29229


Pour prises en position verticale

8 modules (2 x 4 modules)	1 P	PW29230
12 modules (2 x 6 modules)	1 P	PW29231
16 modules (2 x 8 modules)	1 P	PW29232

TYPE DE FICHE EN FONCTION DE LA HAUTEUR

Boîtes de sol réfs. PW29227/28/29 pour prises en position horizontale
Les supports pour prises de la boîte de sol peuvent être réglés sur 3 positions, en fonction de la profondeur requise, pour une utilisation avec des fiches droites ou coudées.






✗ NOT OK








Position	Hauteur (mm)
1	76
2	91
3	106

PRINCIPE D'INSTALLATION DANS CHAPPE BÉTON

Avec une boîte d'encastrement auto-ajustable



Avec une boîte d'encastrement universelle réglable



Réf.	Hauteur chape H (mm)
PW29227/28/29	77 - 90
PW29230/31/32	69 - 90
PW29233/34/35	65 - 90

Hauteur maximale de chape :
90 mm à 200 mm avec le kit de
rehausse et de réglage
réf. PW29264 (voir p. 26)

Réf.	Hauteur chape H (mm)
PW29227/28/29	76 - 125
PW29230/31/32	68 - 125
PW29233/34/35	64 - 125

Hauteur maximale de chape :
250 mm avec les vis d'exten-
sion réf. PW28510 et 2 blocs de
mousse supplémentaires réf.
PW28511 (voir p. 27)

BOITES DE SOL RECOUVRANTES LOGIX™ POUR CHAPE BÉTON

→ TRAPPE DE VISITE COUVERCLE RECOUVRANT METAL



Pour installation dans chape béton utiliser : les boîtes d'encastrement auto-ajustables réf. PW28512/18/24 (p. 26) ou les boîtes d'encastrement universelles réglables réf. PW28500 et les adaptateurs réfs. PW28501/02/03 (p. 27)

	Emb.	Réf.
203 x 286 mm	1 P	PW29233
241 x 286 mm	1 P	PW29234
286 x 286 mm	1 P	PW29235

→ PLAQUES DE FINITION



PW28731

Pour boîtes de sol pour plancher technique ou chape béton


Emb. Réf.

Plaques pour boîtes de sol version recouvrante métal - finition inox

Pour 8 modules en montage vertical ou 12 modules en montage horizontal	1 P	PW28711
Pour 12 modules en montage vertical ou 18 modules en montage horizontal	1 P	PW28721
Pour 16 modules en montage vertical ou 24 modules en montage horizontal	1 P	PW28731

DIMENSIONS

Principe d'installation - revêtement ou plaque de finition
Boîtes de sol réf. PW29227/28/29/30/31/32/33/34/35




Références	Pour couvercles plastique	
	A (mm)	B (mm)
PW29227/30/33	248	116
PW29228/31/34		154
PW29229/32/35		199

BOITES DE SOL AFFLEURANTES LOGIX™ POUR CHAPE BÉTON

→ BOITES DE SOL COUVERCLE AFFLEURANT METAL



PW29247



PW29247 - couvercle fermé



PW29250

Conformes à la norme IEC/EN 60670-23
À équiper de prises format 45 type Mosaic
Équipées de supports pour prises
Pour installation dans chape béton utiliser : les boîtes d'encastrement auto-ajustables réf. PW28512/18/24 (p. 26) ou les boîtes d'encastrement universelles réglables réf. PW28500 et les adaptateurs réfs. PW28501/02/03 (p. 27)

Emb. Réf.

Pour prises en position horizontale


12 modules (3 x 4 modules)	1 P	PW29245
18 modules (3 x 6 modules)	1 P	PW29246
24 modules (3 x 8 modules)	1 P	PW29247

Pour prises en position verticale

8 modules (2 x 4 modules)	1 P	PW29248
12 modules (2 x 6 modules)	1 P	PW29249
16 modules (2 x 8 modules)	1 P	PW29250

TYPE DE FICHE EN FONCTION DE LA HAUTEUR





Boîtes de sol réfs. PW29245/46/47 pour prises en position horizontale
Les supports pour prises de la boîte de sol peuvent être réglés sur 3 positions, en fonction de la profondeur requise, pour une utilisation avec des fiches droites ou coudées.







Position	Hauteur (mm)
1	88
2	103
3	118

PRINCIPE D'INSTALLATION DANS CHAPPE BÉTON

Avec une boîte d'encastrement auto-ajustable



Avec une boîte d'encastrement universelle réglable



Réf.	Hauteur chape H (mm)
PW29245/46/47	89 - 90
PW29248/49/50	82 - 90
PW29242/43/44	82 - 90

Hauteur maximale de chape :
90 mm à 200 mm avec le kit de rehausse et de réglage réf. PW29264 (voir p. 26)

Réf.	Hauteur chape H (mm)
PW29245/46/47	88 - 122
PW29248/49/50	81 - 122
PW29242/43/44	81 - 122

Hauteur maximale de chape :
250 mm avec les vis d'extension réf. PW28510 et 2 blocs de mousse supplémentaires réf. PW28511 (voir p. 27)

BOITES DE SOL AFFLEURANTES LOGIX™ POUR CHAPE BÉTON

→ TRAPPE DE VISITE COUVERCLE AFFLEURANT METAL



Conformes à la norme IEC/EN 60670-23
Pour installation dans chape béton utiliser : les boîtes d'encastrement auto-ajustables réf. PW28512/18/24 (p. 26) ou les boîtes d'encastrement universelles réglables réf. PW28500 et les adaptateurs réfs. PW28501/02/03 (p. 27)

	Emb.	Réf.
181 x 264 mm	1 P	PW29242
219 x 264 mm	1 P	PW29243
264 x 264 mm	1 P	PW29244

→ KIT DE REHAUSSE POUR HAUTEUR 110 A 300 MM



PW28601

4 pieds à visser
Pour boîtes de sol et trappes de visite couvercle affleurant métal
Se montent à la place des pieds d'origine

	Emb.	Réf.
4 pieds à visser	1 P	PW28601

→ PLAQUES DE FINITION



PW28791

Pour boîtes de sol pour plancher technique ou chape béton


Emb. Réf.

Plaques pour boîtes de sol version affleurante métal - finition inox

Pour 8 modules en montage vertical ou 12 modules en montage horizontal	1 P	PW28771
Pour 12 modules en montage vertical ou 18 modules en montage horizontal	1 P	PW28781
Pour 16 modules en montage vertical ou 24 modules en montage horizontal	1 P	PW28791

DIMENSIONS

Principe d'installation - revêtement ou plaque de finition
Boîtes de sol réf. PW29245/46/47/48/49/50/42/43/44





Références	Pour couvercles plastique	
	A (mm)	B (mm)
PW29245/48/42	257	125
PW29246/49/43		163
PW29247/50/44		208

BOITES DE SOL RECOUVRANTES LOGIX™


POUR PLANCHER TECHNIQUE

TYPE DE BOÎTE DE SOL	CAPACITÉ DE LA BOÎTE DE SOL	RÉFS. BOÎTE DE SOL	PLAQUES DE FINITION (OPTIONNEL)
			
PRISES EN POSITION HORIZONTALE HAUTEUR MINIMALE 80 MM ⁽¹⁾			
	12 (3 x 4) modules	PW29200	PW28710
	18 (3 x 6) modules	PW29201	PW28720
	24 (3 x 8) modules	PW29202	PW28730
	12 (3 x 4) modules	PW29218	PW28711
	18 (3 x 6) modules	PW29219	PW28721
	24 (3 x 8) modules	PW29220	PW28731
PRISES EN POSITION VERTICALE HAUTEUR MINIMALE 80 MM			
	8 (2 x 4) modules	PW29203	PW28710
	12 (2 x 6) modules	PW29204	PW28720
	16 (2 x 8) modules	PW29205	PW28730
	8 (2 x 4) modules	PW29221	PW28711
	12 (2 x 6) modules	PW29222	PW28721
	16 (2 x 8) modules	PW29223	PW28731
TRAPPE DE VISITE HAUTEUR MINIMALE 73 MM			
	203 x 286 mm	PW29206	PW28710
	241 x 286 mm	PW29207	PW28720
	286 x 286 mm	PW29208	PW28730
	203 x 286 mm	PW29224	PW28711
	241 x 286 mm	PW29225	PW28721
	286 x 286 mm	PW29226	PW28731

PRINCIPE D'INSTALLATION DANS PLANCHER TECHNIQUE



DÉCOUPE DU PLANCHER TECHNIQUE



Références	A (mm)	B (mm)
PW29200/03/06/18/21/24	265	182
PW29201/04/07/19/22/25		220
PW29202/05/08/20/23/26		265

Références	H mini (mm)
PW29200/01/02/18/19/20	80
PW29203/04/05/21/22/23	80
PW29206/07/08/24/25/26	73

1 : Dimensions minimales en cas d'utilisation avec des fiches à sortie droite (voir p.22 et 23)



BOITES DE SOL AFFLEURANTES LOGIX™

POUR PLANCHER TECHNIQUE


TYPE DE BOÎTE DE SOL	CAPACITÉ DE LA BOÎTE DE SOL	RÉFS. BOÎTE DE SOL	KITS DE REHAUSSE	PLAQUES DE FINITION (OPTIONNEL)
			HAUTEUR	
PRISES EN POSITION HORIZONTALE		92 - 122 ⁽¹⁾ mm	110 - 300 mm	
COUVERCLE RECOUVRANT MÉTAL 	12 (3 x 4) modules	PW29236	+ PW28601	PW28771
	18 (3 x 6) modules	PW29237		PW28781
	24 (3 x 8) modules	PW29238		PW28791
PRISES EN POSITION VERTICALE		92 - 122 mm	110 - 300 mm	
COUVERCLE RECOUVRANT MÉTAL 	8 (2 x 4) modules	PW29239	+ PW28601	PW28771
	12 (2 x 6) modules	PW29240		PW28781
	16 (2 x 8) modules	PW29241		PW28791
TRAPPE DE VISITE		81 - 122 mm	110 - 300 mm	
COUVERCLE RECOUVRANT MÉTAL 	181 x 264mm	PW29242	+ PW28601	PW28771
	219 x 264 mm	PW29243		PW28781
	264 x 264 mm	PW29244		PW28791

1 : Dimensions minimales en cas d'utilisation avec des fiches à sortie droite (voir p. 24)

PRINCIPE D'INSTALLATION DANS PLANCHER TECHNIQUE



DÉCOUPE DU PLANCHER TECHNIQUE




Références	A (mm)	B (mm)
PW29236/39/42	265	182
PW29237/40/43		220
PW29238/41/44		265

Références	H (mm)	H (mm) avec kit de réhausse
PW29236/37/38	92 - 122	110 - 300
PW29239/40/41	92 - 122	110 - 300
PW29242/43/44	81 - 122	110 - 300

BOITES DE SOL RECOUVRANTES LOGIX™ POUR PLANCHER TECHNIQUE

→ BOITES DE SOL COUVERCLE RECOUVRANT PLASTIQUE



PW29202

PW29202 couvercle fermé

PW29205

Conformes à la norme IEC/EN 60670-23
À équiper de prises format 45 type Mosaic
Équipées de supports pour prises
Pour installation dans plancher technique

Emb. Réf.

Pour prises en position horizontale


12 modules (3 x 4 modules)	1 P	PW29200
18 modules (3 x 6 modules)	1 P	PW29201
24 modules (3 x 8 modules)	1 P	PW29202

Pour prises en position verticale

8 modules (2 x 4 modules)	1 P	PW29203
12 modules (2 x 6 modules)	1 P	PW29204
16 modules (2 x 8 modules)	1 P	PW29205

TYPE DE FICHE EN FONCTION DE LA HAUTEUR


Boîtes de sol refs. PW29200/01/02 pour prises en position horizontale
Les supports pour prises de la boîte de sol peuvent être réglés sur 3 positions, en fonction de la profondeur requise, pour une utilisation avec des fiches droites ou coudées.



Position	Hauteur (mm)
1	80
2	95
3	110

DIMENSIONS

Principe d'installation - revêtement ou plaque de finition
Boîtes de sol refs. PW29200/01/02/03/04/05/06/07/08



Références	Pour couvercles plastique	
	A (mm)	B (mm)
PW29200/03/06	244	116
PW29201/04/07		154
PW29202/05/08		199

→ TRAPPES DE VISITE COUVERCLE RECOUVRANT PLASTIQUE



PW29206

PW29208

Conformes à la norme IEC/EN 60670-23
Pour installation dans plancher technique

Emb. Réf.

203 x 286 mm	1 P	PW29206
241 x 286 mm	1 P	PW29207
286 x 286 mm	1 P	PW29208

BOITES DE SOL RECOUVRANTES LOGIX™ POUR PLANCHER TECHNIQUE

→ BOITES DE SOL COUVERCLE RECOUVRANT METAL



PW29220

PW29220 - couvercle fermé

PW29223

Conformes à la norme IEC/EN 60670-23
À équiper de prises format 45 type Mosaic
Équipées de supports pour prises
Pour installation dans plancher technique

Emb. Réf.

Pour prises en position horizontale


12 modules (3 x 4 modules)	1 P	PW29218
18 modules (3 x 6 modules)	1 P	PW29219
24 modules (3 x 8 modules)	1 P	PW29220

Pour prises en position verticale

8 modules (2 x 4 modules)	1 P	PW29221
12 modules (2 x 6 modules)	1 P	PW29222
16 modules (2 x 8 modules)	1 P	PW29223

TYPE DE FICHE EN FONCTION DE LA HAUTEUR

Boîtes de sol refs. PW29218/19/20 pour prises en position horizontale
Les supports pour prises de la boîte de sol peuvent être réglés sur 3 positions, en fonction de la profondeur requise, pour une utilisation avec des fiches droites ou coudées.



Position	Hauteur (mm)
1	80
2	95
3	110

→ TRAPPES DE VISITE COUVERCLE RECOUVRANT METAL



PW29224

PW29226


Conformes à la norme IEC/EN 60670-23
Pour installation dans plancher technique

Emb. Réf.

203 x 286 mm	1 P	PW29224
241 x 286 mm	1 P	PW29225
286 x 286 mm	1 P	PW29226

DIMENSIONS


Principe d'installation - revêtement ou plaque de finition
Boîtes de sol réf. PW29218/19/20/21/22/23/24/25/26



Références	Pour couvercles plastique	
	A (mm)	B (mm)
PW29218/21/24	248	116
PW29219/22/25		154
PW29220/23/26		199

BOITES DE SOL AFFLEURANTES LOGIX™ POUR PLANCHER TECHNIQUE

→ BOITES DE SOL COUVERCLE AFFLEURANT



PW29238

PW29238 couvercle fermé

PW29241

Conformes à la norme IEC/EN 60670-23
À équiper de prises format 45 type Mosaic ou Logix
Équipées de supports pour prises
Pour installation dans plancher technique

Emb. Réf.

Pour prises en position horizontale


12 modules (3 x 4 modules)	1 P	PW29236
18 modules (3 x 6 modules)	1 P	PW29237
24 modules (3 x 8 modules)	1 P	PW29238

Pour prises en position verticale

8 modules (2 x 4 modules)	1 P	PW29239
12 modules (2 x 6 modules)	1 P	PW29240
16 modules (2 x 8 modules)	1 P	PW29241


TYPE DE FICHE EN FONCTION DE LA HAUTEUR

Boîtes de sol réfs. PW29236/37/38 pour prises en position horizontale
Les supports pour prises de la boîte de sol peuvent être réglés sur 3 positions, en fonction de la profondeur requise, pour une utilisation avec des fiches droites ou coudées.



Position	Hauteur (mm)
1	92
2	107
3	110

DIMENSIONS



Références	A (mm)	B (mm)
PW29236/39/42	257	125
PW29237/40/43		163
PW29238/41/44		208

→ TRAPPES DE VISITE COUVERCLE AFFLEURANT



PW29242

PW29244

Conformes à la norme IEC/EN 60670-23
Pour installation dans plancher technique

Emb. Réf.

181 x 264 mm	1 P	PW29242
219 x 264 mm	1 P	PW29243
264 x 264 mm	1 P	PW29244

BOITES DE SOL AFFLEURANTES LOGIX™

POUR PLANCHER TECHNIQUE

→ KITS DE REHAUSSE POUR HAUTEUR 110 à 300 MM



PW28601

Pour boîtes de sol et trappes de visite couvercle affleurant métal.
Se montent à la place des pieds d'origine.

Emb. Réf.

4 pieds à visser 1 P PW28601

→ PLAQUES DE FINITION



PW28791

Pour boîtes de sol pour plancher technique ou chappe béton.

Emb. Réf

Plaques de finition pour boîte de sol affleurante


Pour 8 modules en montage vertical ou 12 modules en montage horizontal	1 P	PW28771
Pour 12 modules en montage vertical ou 18 modules en montage horizontal	1 P	PW28781
Pour 16 modules en montage vertical ou 24 modules en montage horizontal	1 P	PW28791

BOITES D'ENCASTREMENT POUR BOITES DE SOL LOGIX™

➔ BOÎTES D'ENCASTREMENT AUTO-AJUSTABLES



PW28512



PW28518

Conformes à la norme IEC/EN 60670-23
Pour boîtes de sol standards et affleurantes

Emb. Réf.

Boîtes d'encastrement auto-adjustables 65 - 90 mm

Pour 8 modules en montage vertical ou
12 modules en montage horizontal

1 P PW28512



Pour 12 modules en montage vertical ou
18 modules en montage horizontal

1 P PW28518

Pour 16 modules en montage vertical ou
24 modules en montage horizontal


1 P PW28524

DIMENSIONS



Références	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
PW28512	187	270	242	325
PW28518	225		280	
PW28524	270		325	

PRINCIPE D'INSTALLATION



➔ KIT DE REHAUSSE ET DE REGLAGE POUR BOÎTES D'ENCASTREMENT AUTO-AJUSTABLES



PW29264


Emb. Réf.

Kit de 4 pieds pour rehausser et régler la position des boîtes d'encastrement auto-adjustables réfs. PW28512/18/24

1 P PW29264

Hauteur de la chape avec boîtes de sol version recouvrante :
- pour rehausser et régler : entre 105 mm et 200 mm
Hauteur de la chape pour boîtes de sol version affleurante :
- pour rehausser et régler : entre 140 mm et 200 mm


HAUTEUR DE CHAPE AVEC KIT



Ajustement de la hauteur	A mini (mm)	B (mm)
Boîtes de sol couvercle recouvrant	15	105 à 200
Rehausse et réglage		
Boîtes de sol couvercle affleurant	50	140 à 200
Rehausse et réglage		

BOITES D'ENCASTREMENT POUR BOITES DE SOL LOGIX™

→ BOÎTE D'ENCASTREMENT UNIVERSELLE RÉGLABLE



Conformes à la norme IEC/EN 60670-23

Emb. Réf.

Boîte d'encastement réglable 55 - 125 mm

Universelle, reçoit les boîtes de sol recouvrantes et affleurantes en association avec un adaptateur

1 P PW28500

Adaptateurs pour boîtes de sol version revouvrante ou affleurante

Pour 8 modules en montage vertical ou 12 modules en montage horizontal

1 P PW28501

Pour 12 modules en montage vertical ou 18 modules en montage horizontal

1 P PW28502

Pour 16 modules en montage vertical ou 24 modules en montage horizontal

1 P PW28503

Extensions

4 vis pour extension hauteur boîte d'encastement universelle

1 P PW28510

Bloc de mousse pour extension hauteur boîte d'encastement universelle

1 P PW28511

Kit de fixation pour boîtes de sol version recouvrante

Jeu de 4 pièces



1 P PW29261

Permet de fixer et d'ajuster les boîtes de sol dans les adaptateurs de montage réf. PW28501/02/03 pour boîte d'encastement universelle réglable réf. PW28500
Pour un revêtement de sol avec une épaisseur comprise entre 2 mm et 22 mm

DIMENSIONS





Boîte réglable réf. PW28500

Adaptateurs
Réf. PW28501/PW28502/PW28503




Références	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
PW28501		182		
PW28502	330	219	265	330
PW28503		265		

PRINCIPE D'INSTALLATION



Principe d'installation pour le kit de fixation pour boîtes de sol version recouvrante
Réf. PW29261



BOITES DE SOL SPECIALES LOGIX™

POUR CHAPE BÉTON OU PLANCHER TECHNIQUE

→ BOÎTE DE SOL 3 MODULES



28079



28009

Emb. Réf.

Boîte de sol

Pour 3 modules - Plastique



1 P 28079

Boîte d'encastrement

80 mm minimum, pour sol béton

1 P 28009

DIMENSIONS



A	B	C	D	E
76	51	94	22.5	136

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Essai ou compression, 500N sur 1 cm² pendant 1 min. : conforme suivant la norme NF EN 60670-23
- Essai de manoeuvre du couvercle : en essai interne, pas de dégradation du produit après 10000 ouvertures/fermetures

Caractéristiques matières :



Les boîtes de sol 3 modules sont en plastique PC/ABS gris anthracite

Température d'utilisation de transport et de stockage : - 5 °C / + 60 °C


PRINCIPE D'INSTALLATION

La hauteur minimum pour installer une boîte de sol 3 modules doit être de 80 mm

En plancher technique





Les supports d'appareillage permettent le montage d'une prise LOGIX standard 2 modules et d'une prise RJ 45, 1 module uniquement
Clippage en face avant des prises directement dans le support 3 modules




Le support d'appareillage à l'intérieur de la boîte 3 modules bascule permettant d'insérer une fiche droite ou une fiche coudée

Dans chape béton avec boîte d'encastrement béton réf. 28009



Possibilité d'installer une fiche droite ou une fiche coudée



BOITES DE SOL SPECIALES LOGIX™ POUR CHAPE BÉTON OU PLANCHER TECHNIQUE

➔ BOÎTES DE SOL ÉPAISSEUR 50 MM



28420

Conformes à la norme IEC/EN 60670-23



28421

Emb. Réf.

Boîte de sol épaisseur 50 mm

16 modules verticaux 1 P 28420

Boîte d'encastrement







Pour sol béton épaisseur 50-70 mm 1 P 28421

Boîtier d'isolation pour plancher technique

Boîtier isolation épaisseur 50 mm pour plancher technique (à commander par 2) 10 P 28422


Plaque de finition inox épaisseur 3 mm 1 P 28423

Sol béton avec boîte d'encastrement réf. 28421




PRINCIPE D'INSTALLATION

Plancher technique



BOITES DE SOL SPECIALES LOGIX™ POUR CHAPE BÉTON

→ BOÎTES DE SOL AFFLEURANTES IP44



28412

28416

Emb. Réf.

Boîtes de sol IP44

Pour revêtement épaisseur 18 à 24 mm 1 P 28411

Avec sortie centrale (compatible avec réf. 28157) 1 P 28412
Pour revêtement épaisseur 18 à 24 mm

Supports d'appareillage

Support 8 modules horizontaux (4 appareillages format 45) 1 P 28413


Jeu de 2 supports 8 modules verticaux (4 appareillages format 45) 1 P 28416

Boîte d'encastrement


Boîte d'encastrement (H mini : 65 mm / H maxi : 90 mm) 1 P 28415

DIMENSIONS

Boîtes IP 44 pour carrelage/marbre
réf. 28411/28412




Boîte d'encastrement réf. 28415



Référence	A (mm)	B (mm)	C (mm)
28415	325	325	90

Épaisseur de la chape et hauteur totale



→ PASSE-CÂBLES



47301

Emb. Réf.

Ø 125 mm - gris anthracite 1 P 47301

NOTES



SUIVEZ-NOUS
SUR

@ www.legrand.fr

 [youtube.com/c/
LegrandFranceVideos/playlists](https://youtube.com/c/LegrandFranceVideos/playlists)

Choix LEGRAND CABLE
MANAGEMENT



CABLE MANAGEMENT

Siège social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France