

GOULOTTES D'INSTALLATION LOGIX™



ALUMINIUM UNIVERSELLE COUVERCLE 80

→ COMPOSANTS COMMUNS



	Emb.	Réf.
Fond d'angle intérieur VDI (pièce non peinte)	10 P	48182
Fond d'angle extérieur VDI (pièce non peinte)	10 P	48183
Couvercle PVC largeur 80 mm	24 M	48001
Joint de couvercle alu 80 mm (PVC peint alu)	10 P	48248
Dérivation LOGIX vers passage de plancher - alu	4 P	12020
Liaison de masse	10 P	32036
Goupille d'éclissage (alu anodisé 10 microns) pour un alignement parfait des profilés	100 P	32624
Serre-câble pour réf. 48173	10 P	48181
Agrafe	20 P	48097
Module d'éclairage (13 W - sans interrupteur) Conforme à la norme Européenne ENEC	6 P	12255
Module d'éclairage (13 W - avec interrupteur) Conforme à la norme Européenne ENEC	6 P	12257
Chevilles Ø 6 mm - la boîte de 100 pièces	1 P	12146
Chevilles Ø 8 mm - la boîte de 100 pièces	1 P	12165
Chevilles à frapper Ø 6 mm - 35 mm sachet de 100 pièces	100 P	12196

MONTAGE LIAISON DE MASSE




→ CORNICHE 80 X 80



Corniche 80 x 80 mm longueur 2,4 m		
1 compartiment, fond + couvercle alu	5 P	32549
Cloison alu	20 M	32599
Module d'éclairage (13 W - sans interrupteur) Conforme à la norme Européenne ENEC	6 P	12255
Module d'éclairage (13 W - avec interrupteur) Conforme à la norme Européenne ENEC	6 P	12257
Composants de cheminement (peint couleur alu)		
Angle intérieur / angle plat	2 P	32600
Angle extérieur	2 P	32601
Angle intérieur 3D	2 P	32603
Dérivation pour moulure DCL 22 x 12 mm 32 x 12 mm - 32 x 15 mm	2 P	32602
Embout	10 P	32550
Joint de couvercle largeur 80 mm	10 P	32579
Composants		
Liaison de masse	10 P	32036
Montage appareillage LOGIX 45 x 45 mm sur corniche (peint couleur alu)	10 P	32552
Agrafe pour corniche	20 P	32566

COTES



CAPACITÉ DE CÂBLAGE



Section par compart. (mm ²)	Capacité maximum des conducteurs (pour un type de conducteur donné)					Ø maxi de câble (mm)	
	Fils		Courant fort		Courant faible (mm)		
	1,5 mm ² Ø 3	2,5 mm ² Ø 3,5	3 x 1,5 mm ² Ø 9	3 x 2,5 mm ² Ø 11	Câbles FTP cat. 6 ou Coaxial Ø 7		
1	1500	150	111	12	8	24	24
2	1500	156	110	13	8	23	