



Mosaic™

Mecanismos 10 AX y 20 AX


Referencia(s): 0 770 50L/60L/63L/92L



0 770 50L



0 770 60L



0 770 63L

1. USO

Mecanismos de mando de iluminación en general, con o sin elementos de señalización.


Para instalación empotrada o de superficie.

Equipar con placas de acabado.

2. GAMA

Description	Blanc
INTERRUPTOR BIPOLAR 10 AX - 2 módulos Equipar con LED 6 650 90 o 6 650 91 para función piloto o luminoso	0 770 50L
CONMUTADOR BIPOLAR 20 AX - 2 módulos Equipar con LED ref. 0 676 64 para función piloto o luminoso	0 770 63L
CONMUTADOR 20 AX - 1 módulo Equipar con LED ref. 0 676 64 para función piloto	0 770 60L
CONMUTADOR 20 AX - 2 módulos Equipar con LED ref. 0 676 64 para función piloto o luminoso	0 770 92L

3. DIMENSIONES (mm)



Références	A	B	C	D
0 770 50L	45	45	31	12
0 770 60L	45	22,5	30	12,5
0 770 63L	45	45	31,5	12,5
0 770 92L	45	45	31,5	12,5

4. CONEXIÓN

Embornamiento con tornillo

Capacidad de los terminales: 2 x 4 mm²


Longitud pelado de cable: 10 mm

Destornillador: Plano 4 mm – Posidrive n° 1 – Philips n° 1


5. CABLEADO

■ **5.1 Función luminoso:** hace visible el mecanismo en la oscuridad.


0 770 50L



0 770 60L/92L*



0 770 63L*




*No se recomienda el montaje con función luminosa con este tipo de piloto. Se debe tener en cuenta el consumo del piloto luminoso.


5. CABLEADO (continuación)

5.2 Función piloto


0 770 50L



0 770 60L/92L*



0 770 63L*



* No se recomienda el montaje con función luminosa con este tipo de piloto. Se debe tener en cuenta el consumo del piloto luminoso.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 6.1 Características mecánicas

Protección contra impactos: IK 04

Protección contra cuerpos sólidos/líquidos: IP 31 D

Nota: Mecanismo basculante (esfuerzo accionamiento de 2 a 3 N)

■ 6.2 Características de los materiales

Tecla: ABS Blanco RAL 9003 + PC Blanco opalescente

Base: PC

Arrastrador: PC

Sin halógenos

Resistente a los rayos UV

Autoextinguibilidad:

850 °C / 30 s para las piezas aislantes que mantienen a las piezas con baja tensión en su lugar.

650 °C/30 s para el resto de piezas con materiales aislantes

■ 6.3 Características eléctricas

Tensión: 250 VAC

Intensidad: 20 AX

10 AX para ref. 0 770 50L

Potencia máx. para lámparas con balasto integrado:

100W para 10AX

250 W para 20 AX

■ 6.4 Características climáticas

Temperaturas de almacenamiento: -10° C a +70° C

Temperaturas de funcionamiento: -5° C a +35° C:

7. LIMPIEZA

Limpieza superficial con un paño.

No utilizar: acetona, eliminador de alquitrán, tricloroetileno.

■ 7.1 Resistencia a los productos de limpieza

Hexano (EN60669-1), alcohol de quemar, agua jabonosa, amoníaco diluido, lejía pura diluida al 10%, limpiacristales y toallitas preimpregnadas

■ 7.2 Resistencia a los productos de limpieza de uso hospitalario

Anios, Surfanios, Bactylsine, peróxido de hidrogeno (agua oxigenada al 35%)

Atención: Para la utilización de otros productos de limpieza específicos, es necesario hacer una prueba previa

8. ACCESORIOS

Lámparas para mecanismos luminosos:

ref. 0 676 64 (230 V - 2,4 mA)

ref 6 650 90 (230 V - 0,15 mA)

ref 6 650 91 (230 V - 3 mA)

9. NORMAS ET HOMOLOGACIONES

Conformes a las normas de instalación y de fabricación.

Vease el e-catálogo.