



CONNECTER LES ESPACES

La boîte de sol nouvelle génération.
Modularité, rapidité et élégance.



#LegrandImprovingLives*

*Ensemble, améliorons les vies


 **legrand**[®]


Modularité, rapidité, élégance : la boîte de sol nouvelle génération

Pensée pour répondre aux exigences des environnements tertiaires modernes, la nouvelle boîte de sol Legrand pour appareillage Mosaic™ allie design discret, polyvalence et installation facilitée.

Grâce à son système de montage intuitif, elle s'installe en un clin d'œil, sans outils spécifiques, réduisant considérablement le temps de pose sur chantier. Son format compact et élégant s'intègre parfaitement dans tous les types de sols techniques ou chapes béton, prend en compte tout type de revêtement et assure une parfaite accessibilité aux fonctions électriques, données et multimédia.

Compatible avec l'appareillage Mosaic™, elle permet une personnalisation complète des configurations : prises de courant, prises informatiques RJ45, HDMI, USB,... tout est possible, en toute simplicité.





Robustes, fiables et conformes aux normes en vigueur, ces boîtes de sol sont la solution idéale pour les bureaux, espaces de coworking, hôtels, commerces, universités, ou établissements recevant du public.



Une boîte de sol, pour chaque type d'utilisation.....	2
Une gamme optimisée pour plus de lisibilité.....	4
Installation rapide et sans effort.....	6
Adaptation parfaite aux conditions du chantier	8
Une finition impeccable et un accès facile	10
Pages catalogues.....	12

Une boîte de sol, pour chaque type d'utilisation


Parfaitement intégrées dans un lieu bien agencé, elles apportent confort et esthétique, au plus près des utilisateurs.

Que vous soyez maître d'œuvre, bureau d'études, architecte, ou utilisateur vous serez séduit par cette nouvelle gamme de boîtes de sol, esthétiques et simples d'utilisation qui s'intègrent dans tous les types de sol, chape béton ou plancher technique. À vous de choisir le type de finition (métal ou plastique), l'esthétique (couvercle recouvrant ou affleurant), la capacité (en nombre de modules) et la position de l'appareillage selon le nombre de prises nécessaires.

ESTHÉTIQUE : PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES

Selon la version de boîte choisie (recouvrante ou affleurante), jusqu'à 2 finitions possibles (couvercle plastique ou inox) en harmonie avec le revêtement du sol et le rendu final désiré.


VERSION RECOUVRANTE
COUVERCLE
PLASTIQUE



VERSION RECOUVRANTE
COUVERCLE
FINITION INOX



VERSION AFFLEURANTE
COUVERCLE
FINITION INOX



CONFIGURATIONS MULTIPLES

Deux positions de montage des prises et trois tailles de boîtes de sol.

Le choix est fait en fonction du nombre de prises nécessaires, de l'utilisation souhaitée et de la hauteur disponible dans le sol. Une configuration sans supports d'appareillage est également disponible pour les trappes de visite.



Appareillage en position HORIZONTALE
(profondeur réglable sur 3 niveaux)
12/18/24 modules



Appareillage en position VERTICALE
8/12/16 modules



Toutes les boîtes de sol sont prévues avec les mécanismes de la gamme Mosaic™ ou Mosaic™ Link pour un raccordement encore plus rapide.

NOTRE APPROCHE RSE

La nouvelle gamme de boîtes de sol contribue activement à réduire la consommation d'énergie et favorise un environnement plus durable.

43 %
RÉDUCTION DE L'IMPACT CO2*

32 %
RÉDUCTION DU POIDS DES PRODUITS*

45 %
RÉDUCTION DU POIDS DES EMBALLAGES*

*Par rapport à l'ancienne gamme

Une gamme optimisée pour plus de lisibilité

Les boîtes de sol, qu'elles soient affleurantes ou recouvrantes, viennent s'intégrer parfaitement dans tous les types de sol (chape béton ou plancher technique) et acceptent tout type de revêtement. Esthétiques par leurs formes et leurs finitions elles offrent aussi de multiples possibilités de configuration selon les besoins de branchement et le nombre de postes à équiper.

BOÎTE DE SOL POUR CHAPE BÉTON

BOÎTES DE SOL RECOUVRANTES

BOÎTES DE SOL AFFLEURANTES

COUVERCLE PLASTIQUE

COUVERCLE MÉTAL

COUVERCLE MÉTAL

Appareillage en position

Appareillage en position

Appareillage en position

HORIZONTALE

VERTICALE

HORIZONTALE

VERTICALE

HORIZONTALE

VERTICALE



Fil de terre compris

Fil de terre compris

Fil de terre compris

Fil de terre compris

12/18/24 modules

8/12/16 modules

12/18/24 modules

8/12/16 modules

12/18/24 modules

8/12/16 modules

Version trappe de visite
(sans supports d'appareillage)

Version trappe de visite
(sans supports d'appareillage)


Version trappe de visite
(sans supports d'appareillage)

S'installent dans les boîtes d'encastrement auto-ajustables ou universelles selon l'épaisseur de la chape en béton (voir p. 22-23).




Boîte d'encastrement auto-ajustable

OU



Boîte d'encastrement universelle

1 référence = 1 boîte de sol
(cadre, couvercle et supports pour appareillage)



BOÎTE DE SOL POUR PLANCHER TECHNIQUE

BOÎTES DE SOL RECOUVRANTES

BOÎTES DE SOL AFFLEURANTES

COUVERCLE PLASTIQUE

COUVERCLE MÉTAL

COUVERCLE MÉTAL

Appareillage en position

Appareillage en position

Appareillage en position

HORIZONTALE

VERTICALE

HORIZONTALE

VERTICALE

HORIZONTALE

VERTICALE



Fil de terre compris

Fil de terre compris

Fil de terre compris

Fil de terre compris

12/18/24 modules

8/12/16 modules

12/18/24 modules

8/12/16 modules

12/18/24 modules

8/12/16 modules

Version trappe de visite
(sans supports d'appareillage)

Version trappe de visite
(sans supports d'appareillage)


Version trappe de visite
(sans supports d'appareillage)

S'installent directement dans le plancher technique.

Tous les modèles peuvent recevoir une plaque de finition en inox ou un habillage dans la même finition que le sol de la pièce (moquette, PVC, carrelage) pour une intégration en toute discrétion dans leur environnement.

Installation rapide et sans effort


Installation par clippage, les boîtes de sol ont été étudiées et retravaillées pour faciliter la mise en œuvre et le câblage dans tous les cas de figure. Les boîtes de sol de la nouvelle gamme s'installent dans les chapes béton ou les planchers techniques avec des références dédiées à chaque type de montage. Elles peuvent recevoir différents revêtements en fonction de la finition souhaitée.




BOÎTE DE SOL RECOUVRANTE

- Couvercle plastique ou métal
- Exemples de boîtes de sol avec l'appareillage en position horizontale (disponibles également en version pour appareillage en position verticale)

Nouveauté : Les boîtes de sol recouvrantes couvercle métal sont fournies avec un conducteur de mise à la terre du couvercle pour une parfaite conformité aux normes de sécurité.



- 1 Sortie de câble souple pour les couvercles plastique et rigide pour les couvercles métal.
- 2 Couvercle plastique ou métal. Peut recevoir des revêtements allant jusqu'à 8 mm d'épaisseur.
- 3 **Nouveauté :** Supports pour appareillage en position horizontale réglables en profondeur selon le type de fiche*. Rapidement démontables, sans outil et équipés de retenues de câbles automatiques, ils facilitent le câblage des prises. La version pour plancher technique est fournie avec un kit électro isolant pour la protection des prises.



- 4 **Nouveauté :** Préhenseurs spécialement conçus pour le démontage du couvercle en un simple geste.
- 5 Guide câbles pour un bon maintien à l'intérieur de la boîte sol.
- 6 Systèmes de fixation rapide dans les boîtes d'encastrement pour béton ; sans outil et facilement identifiable.
- 7 **Nouveauté :** Griffes de fixation pour plancher technique pour une épaisseur allant jusqu'à 55 mm (finition comprise).





BOÎTE DE SOL AFFLEURANTE

- Couvercle métal
- Exemples de boîtes de sol avec l'appareillage en position verticale (disponibles également en version pour appareillage en position horizontale)

Nouveauté : Le jeu de pieds réf. 0 881 42 permet de rehausser la boîte de sol jusqu'à 300 mm pour plancher technique et 250 mm pour chape béton, en remplacement des pieds d'origine.



- 1 Sortie de câble rigide équipée d'un système de blocage qui évite l'écrasement lorsque les câbles sont engagés.
- 2 Couvercle métal. Peut recevoir des revêtements allant jusqu'à 15 mm d'épaisseur.
- 3 **Nouveauté :** Supports pour appareillage en position verticale. Rapidement démontables, sans outil et équipés de retenues de câbles automatiques, ils facilitent le câblage des prises. La version pour plancher technique est fournie avec un kit électro isolant pour la protection des prises.

- 4 **Nouveauté :** Pieds réglables permettant d'ajuster rapidement l'aplomb et la hauteur de la boîte de sol. Grâce à leur appui sur la chape primaire, les quatre pieds garantissent une stabilité renforcée et une capacité de charge de 5 kN.
- 5 **Nouveauté :** Griffes de de fixation pour boîte d'encastrement béton ou pour plancher technique pour une épaisseur allant jusqu'à 55 mm (finition comprise).
- 6 **Nouveauté :** Conducteur de mise à la terre pour une parfaite conformité aux normes de sécurité.

Adaptation parfaite aux conditions du chantier





Les boîtes de sol pour chape béton ont été étudiées et ont évolué pour s'adapter facilement à tous les types de chantier. Plusieurs choix de boîtes d'encastrement sont possibles en fonction de l'épaisseur de chape nécessaire.



LA BOÎTE D'ENCASTREMENT **AUTO-AJUSTABLE**

La solution idéale pour les hauteurs de chape de 65 à 90 mm. Peut s'adapter pour des hauteurs de chape allant jusqu'à 200 mm à l'aide du kit de rehausse et de réglage réf. 0 807 55. Le béton est coulé à la hauteur désirée grâce au couvercle amovible.

HAUTEUR DE CHAPE BÉTON



OU







Boîte de sol auto-ajustable équipée du kit de rehausse et de réglage réf. 0 807 55




LA BOÎTE D'ENCASTREMENT **UNIVERSELLE RÉGLABLE**

Pour des hauteurs de chape : de 55 à 125 mm, voire jusqu'à 250 mm avec le kit d'extension et deux blocs de mousse supplémentaires. Le réglage de la hauteur se fait en compressant ses blocs amovibles en mousse haute densité. Reçoit tous les types de boîte de sol pour chape béton grâce aux adaptateurs spécifiques.

HAUTEUR DE CHAPE BÉTON



OU



OPTION : kit de fixation réf. 0 807 52
pour revêtement de sol épais
(boîtes de sol recouvrantes)

Une finition impeccable et un accès facile

Confort et sécurité
pour une utilisation
sans contraintes

En plus de la mise en œuvre facilitée, les boîtes de sols apportent à l'utilisateur un confort d'utilisation en ayant à disposition des prises près de son poste de travail, facilement accessibles tout en assurant la sécurité avec une protection adaptée.

CONFORT D'UTILISATION ET SÉCURITÉ


PLAQUE DE FINITION MÉTAL

Disponible en version inox pour une finition impeccable et une robustesse accrue





SORTIES DE CÂBLES SÉCURISÉES

• Souple pour les couvercles plastique
et rigide pour les couvercles métal



• Les câbles sont maintenus par des guides à l'intérieur de la boîte (avec couvercles recouvrants)




ACCESSOIRES DE VERROUILLAGE

Versions à clé ou à tournevis
- Par simple perçage diamètre 20
sur couvercle plastique.
- Sur demande pour les
couvercles métal.



OUVERTURE FACILE

Poignée ergonomique ou bouton métal,
pour une utilisation sans contraintes



Couvercle plastique

Couvercle métal (recouvrant
et affleurant)


UNE INTÉGRATION DISCRÈTE ET IMPECCABLE



Version recouvrante, couvercle plastique.



Version recouvrante, couvercle finition inox.




Version affleurante, couvercle finition inox.
Son design épuré et résistant s'intègre harmonieusement dans les lieux de passage intensif, tout en garantissant une durabilité optimale.



**PENSÉES POUR
LE CONFORT
ET LA SÉCURITÉ
DES PERSONNES,
ELLES S'INTÈGRENT
PARFAITEMENT
DANS LE DÉCOR.**

Boîtes de sol version recouvrante pour chape béton



tableau de choix

TYPE DE BOÎTE DE SOL	CAPACITÉ DE LA BOÎTE DE SOL	RÉFS. BOÎTE DE SOL	BOÎTE D'ENCASTREMENT À CHOISIR EN FONCTION DE LA PROFONDEUR DE LA CHAPE EN BÉTON				PLAQUES DE FINITION (OPTIONNEL)			
										
PRISES EN POSITION HORIZONTALE			77 - 90 ⁽¹⁾⁽²⁾ mm	76 - 125 ⁽²⁾ mm	110 - 170 mm	150 - 250 mm				
	COUVERCLE RECOUVRANT PLASTIQUE	12 (3 x 4) modules	0 807 09	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86	+	0 880 88	0 880 15
		18 (3 x 6)modules	0 807 10	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82					0 880 16
		24 (3 x 8) modules	0 807 11	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83					0 880 17
	COUVERCLE RECOUVRANT MÉTAL	12 (3 x 4) modules	0 807 27	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81					0 880 45
		18 (3 x 6) modules	0 807 28	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82					0 880 46
		24 (3 x 8) modules	0 807 29	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83					0 880 47
PRISES EN POSITION VERTICALE			65 - 90 ⁽¹⁾ mm	64 - 125 mm	110 - 170 mm	150 - 250 mm				
	COUVERCLE RECOUVRANT PLASTIQUE	8 (2 x 4) modules	0 807 12	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86	+	0 880 88	0 880 15
		12 (2 x 6)modules	0 807 13	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82					0 880 16
		16 (2 x 8)modules	0 807 14	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83					0 880 17
	COUVERCLE RECOUVRANT MÉTAL	8 (2 x 4) modules	0 807 30	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81					0 880 45
		12 (2 x 6)modules	0 807 31	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82					0 880 46
		16 (2 x 8)modules	0 807 32	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83					0 880 47
TRAPPE DE VISITE			65 - 90 ⁽¹⁾ mm	64 - 125 mm	110 - 170 mm	150 - 250 mm				
	COUVERCLE RECOUVRANT PLASTIQUE	203 x 286 mm	0 807 15	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86	+	0 880 88	0 880 15
		241 x 286 mm	0 807 16	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82					0 880 16
		286 x 286 mm	0 807 17	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83					0 880 17
	COUVERCLE RECOUVRANT MÉTAL	203 x 286 mm	0 807 33	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81					0 880 45
		241 x 286 mm	0 807 34	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82					0 880 46
		286 x 286 mm	0 807 35	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83					0 880 47

1 : de 90 mm à 200 mm avec le kit de fixation pour rehausse et réglage réf. 0 807 55 (p. 22)
2 : dimensions minimales en cas d'utilisation avec des fiches à sortie droite (voir p. 16)

Boîtes de sol version affleurante pour chape béton

tableau de choix

TYPE DE BOÎTE DE SOL	CAPACITÉ DE LA BOÎTE DE SOL	RÉFS. BOÎTE DE SOL	BOÎTE D'ENCASTREMENT À CHOISIR EN FONCTION DE LA PROFONDEUR DE LA CHAPE EN BÉTON				PLAQUES DE FINITION (OPTIONNEL)	
								
PRISES EN POSITION HORIZONTALE			89 - 90 ⁽¹⁾⁽²⁾ mm	88 - 122 ⁽²⁾ mm	110 - 170 mm	150 - 250 mm		
	12 (3 x 4) modules	0 807 45	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86 + 0 881 42	+	0 881 45
	18 (3 x 6) modules	0 807 46	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82				0 881 46
	24 (3 x 8) modules	0 807 47	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83				0 881 47
PRISES EN POSITION VERTICALE			82 - 90 ⁽¹⁾ mm	81 - 122 mm	110 - 170 mm	150 - 250 mm		
	8 (2 x 4) modules	0 807 48	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86 + 0 881 42	+	0 881 45
	12 (2 x 6) modules	0 807 49	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82				0 881 46
	16 (2 x 8) modules	0 807 50	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83				0 881 47
TRAPPE DE VISITE			82 - 90 ⁽¹⁾ mm	81 - 122 mm	110 - 170 mm	150 - 250 mm		
	181 x 264 mm	0 807 42	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86 + 0 881 42	+	0 881 45
	219 x 264 mm	0 807 43	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82				0 881 46
	264 x 264 mm	0 807 44	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83				0 881 47

1 : de 115 mm à 200 mm avec le kit de fixation pour rehausse et réglage réf. 0 807 55 (p. 22)
2 : dimensions minimales en cas d'utilisation avec des fiches à sortie droite (voir p. 17)

Boîtes de sol version recouvrante pour chape béton

livrées en kit




Tableaux de choix **p. 12**
Caractéristiques techniques **p. 16**

Conformes à la norme IEC/EN 60670-23

Emb.	Réf.	Boîtes de sol couvercle recouvrant plastique	Emb.	Réf.	Trappe de visite couvercle recouvrant métal
		À équiper de prises Mosaic ou Arteor Équipées de supports pour prises Pour installation dans chape béton utiliser : les boîtes d'encastrement auto-ajustables réfs. 0 880 90/91/92 (p. 22) ou les boîtes d'encastrement universelles réglables réf. 0 880 80 (p. 23) et les adaptateurs réfs. 0 880 81/82/83			Pour installation dans chape béton utiliser : les boîtes d'encastrement auto-ajustables réfs. 0 880 90/91/92 (p. 22) ou les boîtes d'encastrement universelles réglables réf. 0 880 80 (p. 23) et des adaptateurs réfs. 0 880 81/82/83
1	0 807 09	Pour prises en position horizontale 12 (3 x 4) modules	1	0 807 33	203 x 286 mm
1	0 807 10	18 (3 x 6) modules	1	0 807 34	241 x 286 mm
1	0 807 11	24 (3 x 8) modules	1	0 807 35	286 x 286 mm
		Pour prises en position verticale 8 (2 x 4) modules			Plaques de finition pour boîtes de sol version recouvrante- finition inox
1	0 807 12	12 (2 x 6) modules			Pour boîtes de sol pour plancher technique (p. 19) ou chape béton
1	0 807 13	16 (2 x 8) modules	1	0 880 15	Pour couvercle recouvrant plastique 8/12 modules
1	0 807 14		1	0 880 16	12/18 modules
		Trappe de visite couvercle recouvrant plastique	1	0 880 17	16/24 modules
		Pour installation dans chape béton utiliser : les boîtes d'encastrement auto-ajustables réfs. 0 880 90/91/92 (p. 22) ou les boîtes d'encastrement universelles réglables réf. 0 880 80 (p. 23) et les adaptateurs réfs. 0 880 81/82/83	1	0 880 45	Pour couvercle recouvrant métal 8/12 modules
1	0 807 15	203 x 286 mm	1	0 880 46	12/18 modules
1	0 807 16	241 x 286 mm	1	0 880 47	16/24 modules
1	0 807 17	286 x 286 mm			Accessoires de verrouillage pour boîtes de sol couvercle recouvrant plastique
		Boîtes de sol couvercle recouvrant métal	1	0 880 98	Avec clé
		À équiper de prises Mosaic ou Arteor Équipées de supports pour prises Pour installation dans chape béton utiliser : les boîtes d'encastrement auto-ajustables réfs. 0 880 90/91/92 (p. 22) ou les boîtes d'encastrement universelles réglables réf. 0 880 80 (p. 23) et les adaptateurs réfs. 0 880 81/82/83	1	0 880 99	Sans clé
1	0 807 27	Pour prises en position horizontale 12 (3 x 4) modules			Adaptateurs de montage pour chape béton
1	0 807 28	18 (3 x 6) modules			Pour boîtes de sol version recouvrante ou version affleurante
1	0 807 29	24 (3 x 8) modules	1	0 880 81	S'installent sur la boîte d'encastrement universelle réglable réf. 0 880 80 (p. 23)
		Pour prises en position verticale 8 (2 x 4) modules	1	0 880 82	Pour boîtes de sol 8/12 modules réfs. 0 807 09/12/15/27/30/33 et 0 807 42/45/48
1	0 807 30	12 (2 x 6) modules	1	0 880 83	Pour boîtes de sol 12/18 modules réfs. 0 807 10/13/16/28/31/34 et 0 807 43/46/49
1	0 807 31	16 (2 x 8) modules	1	0 880 83	Pour boîtes de sol 16/24 modules réfs. 0 807 11/14/17/29/32/35 et 0 807 44/47/50
1	0 807 32				Kit de fixation pour boîtes de sol version recouvrante
					Permet de fixer et d'ajuster les boîtes de sol couvercle recouvrant dans les adaptateurs de montage réfs. 0 880 81/82/83 pour boîte d'encastrement universelle réglable réf. 0 880 80 (p. 23). Pour un revêtement de sol avec une épaisseur comprise entre 2 mm et 22 mm
			1	0 807 52	Jeu de 4 pièces

Boîtes de sol version affleurante pour chape béton

livrées en kit



Tableaux de choix **p. 13**
Caractéristiques techniques **p. 17**

Conformes à la norme IEC/EN 60670-23

Emb.	Réf.	Boîte de sol couvercle affleurant métal
		À équiper de prises Mosaic ou Arteor Équipées de supports pour prises Pour installation dans chape béton utiliser : les boîtes d'encastrement auto-ajustables réfs. 0 880 90/91/92 (p. 22) ou les boîtes d'encastrement universelles réglables réf. 0 880 80 (p. 23) et les adaptateurs réfs. 0 880 81/82/83
1	0 807 45	Pour prises en position horizontale
1	0 807 46	12 (3 x 4) modules
1	0 807 47	18 (3 x 6) modules
		Pour prises en position verticale
1	0 807 48	8 (2 x 4) modules
1	0 807 49	12 (2 x 6) modules
1	0 807 50	16 (2 x 8) modules
		Trappe de visite couvercle affleurant métal
		Pour chapes béton ou planchers techniques Pour installation dans chape béton utiliser : les boîtes d'encastrement auto-ajustables réfs. 0 880 90/91/92 (p. 22) ou les boîtes d'encastrement universelles réglables réf. 0 880 80 (p. 23) et les adaptateurs réfs. 0 880 81/82/83
1	0 807 42	181 x 264 mm
1	0 807 43	219 x 264 mm
1	0 807 44	264 x 264 mm
		Kit de rehausse pour hauteur 110 à 300 mm
1	0 881 42	4 pieds à visser Pour boîtes de sol et trappes de visite couvercle affleurant métal Se montent à la place des pieds d'origine


Emb.	Réf.	Plaques de finition pour boîtes de sol version affleurante- finition inox
		Pour boîtes de sol pour plancher technique (p. 19) ou chape béton
1	0 881 45	Pour boîtes de sol couvercle affleurant métal
1	0 881 46	8/12 modules
1	0 881 47	12/18 modules
		Adaptateurs de montage pour chape béton
		Pour boîtes de sol version recouvrante ou version affleurante
		Se montent sur boîte d'encastrement universelle réglable réf. 0 880 80 (p. 23)
1	0 880 81	Pour boîtes de sol 8/12 modules
1	0 880 82	réfs. 0 807 09/12/15/27/30/33 et 0 807 42/45/48
1	0 880 83	Pour boîtes de sol 12/18 modules
		réfs. 0 807 10/13/16/28/31/34 et 0 807 43/46/49
		Pour boîtes de sol 16/24 modules
		réfs. 0 807 11/14/17/29/32/35 et 0 807 44/47/50

Boîtes de sol version recouvrante pour chape béton


caractéristiques techniques

Principe d'installation dans chape béton

Avec une boîte d'encastrement auto-ajustable



Avec une boîte d'encastrement universelle réglable



Réf.	Hauteur chape H (mm)
0 807 09/10/11/27/28/29	77 - 90
0 807 12/13/14/30/31/32	69 - 90
0 807 15/16/17/33/34/35	65 - 90


Hauteur maximale de chape : 90 mm à 200 mm avec le kit de rehausse et de réglage réf. 0 807 55 (voir p. 22)

Réf.	Hauteur chape H (mm)
0 807 09/10/11/27/28/29	76 - 125
0 807 12/13/14/30/31/32	68 - 125
0 807 15/16/17/33/34/35	64 - 125

Hauteur maximale de chape : 250 mm avec les vis d'extension réf. 0 880 86 et 2 blocs de mousse supplémentaires réf. 0 880 88 (voir p. 23)


Principe d'installation - revêtement ou plaque de finition

Boîte de sol refs. 0 807 09/10/11/12/12/13/14/15/16/17



Réf.	A (mm)	B (mm)
0 807 09/12/15	244	116
0 807 10/13/16		154
0 807 11/14/17		199

Boîtes de sol refs. 0 807 27/28/29/30/31/32/33/34/35




Réf.	A (mm)	B (mm)
0 807 27/30/33	248	116
0 807 28/31/34		154
0 807 29/32/35		199

Type de fiche en fonction de la hauteur disponible

Boîtes de sol refs. 0 807 09/10/11/27/28/29 pour prises en position horizontale

Les supports pour prises de la boîte de sol peuvent être réglés sur 3 positions, en fonction de la profondeur requise, pour une utilisation avec des fiches droites ou coudées.



	1	2	3
		2	3


Position	Hauteur (mm)
1	76
2	91
3	106

Boîtes de sol version affleurante pour chape béton

caractéristiques techniques

Principe d'installation dans chape béton


Avec une boîte d'encastrement auto-ajustables



Réf.	Hauteur chape H (mm)
0 807 45/46/47	89 - 90
0 807 48/49/50	82 - 90
0 807 42/43/44	82 - 90

Hauteur maximale de chape : de 115 mm à 200 mm avec le kit de rehausse et de réglage réf. 0 807 55 (voir p. 22)

Avec une boîte d'encastrement universelle réglable




Réf.	Hauteur chape H (mm)
0 807 45/46/47	88 - 122
0 807 48/49/50	81 - 122
0 807 42/43/44	81 - 122

Hauteur maximale de chape : 250 mm avec les vis d'extension réf. 0 880 86 et 2 blocs de mousse supplémentaires réf. 0 880 88 (voir p. 23)

Principe d'installation - revêtement ou plaque de finition


Boîtes de sol réfs. 0 807 42/43/44/45/46/47/48/49/50



Réf.	A (mm)	B (mm)
0 807 42/45/48	257	125
0 807 43/46/49		163
0 807 44/47/50		208

Type de fiche en fonction de la hauteur disponible

Boîtes de sol réfs. 0 807 45/46/47 pour prises en position horizontale
Les supports pour prises de la boîte de sol peuvent être réglés sur 3 positions, en fonction de la profondeur requise, pour une utilisation avec des fiches droites ou coudées.



	1	2	3
		2	3

Position	Hauteur (mm)
1	88
2	103
3	118

Boîtes de sol version recouvrante pour plancher technique - tableau de choix

TYPE DE BOÎTE DE SOL	CAPACITÉ DE LA BOÎTE DE SOL	RÉFS. BOÎTE DE SOL	PLAQUES DE FINITION (OPTIONNEL)
			
PRISES EN POSITION HORIZONTALE HAUTEUR MINIMALE 80 MM ⁽¹⁾			
COUVERCLE RECOUVRANT PLASTIQUE 	12 (3 x 4) modules	0 807 00	0 880 15
	18 (3 x 6) modules	0 807 01	0 880 16
	24 (3 x 8) modules	0 807 02	0 880 17
COUVERCLE RECOUVRANT MÉTAL 	12 (3 x 4) modules	0 807 18	0 880 45
	18 (3 x 6) modules	0 807 19	0 880 46
	24 (3 x 8) modules	0 807 20	0 880 47
PRISES EN POSITION VERTICALE HAUTEUR MINIMALE 80 MM			
COUVERCLE RECOUVRANT PLASTIQUE 	8 (2 x 4) modules	0 807 03	0 880 15
	12 (2 x 6) modules	0 807 04	0 880 16
	16 (2 x 8) modules	0 807 05	0 880 17
COUVERCLE RECOUVRANT MÉTAL 	8 (2 x 4) modules	0 807 21	0 880 45
	12 (2 x 6) modules	0 807 22	0 880 46
	16 (2 x 8) modules	0 807 23	0 880 47
TRAPPE DE VISITE HAUTEUR MINIMALE 73 MM			
COUVERCLE RECOUVRANT PLASTIQUE 	203 x 286 mm	0 807 06	0 880 15
	241 x 286 mm	0 807 07	0 880 16
	286 x 286 mm	0 807 08	0 880 17
COUVERCLE RECOUVRANT MÉTAL 	203 x 286 mm	0 807 24	0 880 45
	241 x 286 mm	0 807 25	0 880 46
	283 x 286 mm	0 807 26	0 880 47

Boîtes de sol version affleurante pour plancher technique - tableau de choix

TYPE DE BOÎTE DE SOL	CAPACITÉ DE LA BOÎTE DE SOL	RÉFS. BOÎTE DE SOL	KITS DE REHAUSSE	PLAQUES DE FINITION (OPTIONNEL)
		HAUTEUR		
PRISES EN POSITION HORIZONTALE		92 - 122 ⁽¹⁾ mm	110 - 300 mm	
	12 (3 x 4) modules	0 807 36	+ 0 881 42	0 881 45
	18 (3 x 6) modules	0 807 37		0 881 46
	24 (3 x 8) modules	0 807 38		0 881 47
PRISES EN POSITION VERTICALE		92 - 122 mm	110 - 300 mm	
	8 (2 x 4 modules	0 807 39	+ 0 881 42	0 881 45
	12 (2 x 6) modules	0 807 40		0 881 46
	16 (2 x 8) modules	0 807 41		0 881 47
TRAPPE DE VISITE		81 - 122 mm	110 - 300 mm	
	181 x 264 mm	0 807 42	+ 0 881 42	0 881 45
	219 x 264 mm	0 807 43		0 881 46
	264 x 264 mm	0 807 44		0 881 47

1 : Dimensions minimales en cas d'utilisation avec des fiches droites (voir p. 21)

1 : Dimensions minimales en cas d'utilisation avec des fiches droites (voir p. 20)

Boîtes de sol version recouvrante pour plancher technique - livrées en kit




Tableaux de choix **p. 18**
Caractéristiques techniques **p. 20**

Conformes à la norme IEC/EN 60670-23

Emb.	Réf.	Boîtes de sol couvercle recouvrant plastique
		À équiper de prises Mosaic ou Arteor Équipées de supports pour prises Pour installation dans plancher technique
1	0 807 00	Pour prises en position horizontale
1	0 807 01	12 (3 x 4) modules
1	0 807 02	18 (3 x 6) modules
1	0 807 02	24 (3 x 8) modules
		Pour prises en position verticale
1	0 807 03	8 (2 x 4) modules
1	0 807 04	12 (2 x 6) modules
1	0 807 05	16 (2 x 8) modules
		Trappe de visite couvercle recouvrant plastique
1	0 807 06	Pour installation dans plancher technique
1	0 807 07	203 x 286 mm
1	0 807 08	241 x 286 mm
		Boîtes de sol couvercle recouvrant métal
		À équiper de prises Mosaic ou Arteor Équipées de supports pour prises Pour installation dans plancher technique
1	0 807 18	Pour prises en position horizontale
1	0 807 19	12 (3 x 4) modules
1	0 807 20	18 (3 x 6) modules
1	0 807 20	24 (3 x 8) modules
		Pour prises en position verticale
1	0 807 21	8 (2 x 4) modules
1	0 807 22	12 (2 x 6) modules
1	0 807 23	16 (2 x 8) modules
		Trappe de visite couvercle recouvrant métal
1	0 807 24	Pour installation dans plancher technique
1	0 807 25	203 x 286 mm
1	0 807 26	241 x 286 mm
1	0 807 26	286 x 286 mm

Boîtes de sol version affleurante pour plancher technique - livrées en kit



Tableaux de choix **p. 18**
Caractéristiques techniques **p. 21**


Conformes à la norme IEC/EN 60670-23

Emb.	Réf.	Boîte de sol couvercle affleurant métal
		À équiper de prises Mosaic ou Arteor Équipées de supports pour prises Pour installation dans plancher technique
1	0 807 36	Pour prises en position horizontale
1	0 807 37	12 (3 x 4) modules
1	0 807 37	18 (3 x 6) modules
1	0 807 38	24 (3 x 8) modules
		Pour prises en position verticale
1	0 807 39	8 (2 x 4) modules
1	0 807 40	12 (2 x 6) modules
1	0 807 41	16 (2 x 8) modules
		Trappe de visite couvercle affleurant métal
		Pour chapes béton ou planchers techniques Pour installation dans chape béton utiliser : les boîtes d'encastrement auto-ajustables réfs. 0 880 90/91/92 (p. 22) ou les boîtes d'encastrement universelles réglables réf. 0 880 80 (p. 23) et les adaptateurs réfs. 0 880 81/82/83
1	0 807 42	181 x 264 mm
1	0 807 43	219 x 264 mm
1	0 807 44	264 x 264 mm
1	0 881 42	Kit de rehausse pour hauteur 110 à 300 mm
		4 pieds à visser Pour boîtes de sol et trappes de visite couvercle affleurant métal Se montent à la place des pieds d'origine
		Plaques de finition pour boîtes de sol version affleurante - finition inox
		Pour boîtes de sol pour plancher technique ou chape béton (p. 15)
1	0 881 45	Pour boîtes de sol couvercle affleurant métal
1	0 881 46	8/12 modules
1	0 881 47	12/18 modules
1	0 881 47	16/24 modules


Boîtes de sol version recouvrante pour plancher technique

caractéristiques techniques

Principe d'installation dans plancher technique



Découpe du plancher technique




Réf.	A (mm)	B (mm)
0 807 00/03/06/18/21/24	265	182
0 807 01/04/07/19/22/25		220
0 807 02/05/08/20/23/26		265

Réf.	H mini (mm)
0 807 00/01/02/18/19/20	80
0 807 03/04/05/21/22/23	80
0 807 06/07/08/24/25/26	73


Principe d'installation - revêtement ou plaque de finition

Boîtes de sol réf. 0 807 00/01/02/03/04/05/06/07/08



Réf.	A (mm)	B (mm)
0 807 00/03/06	244	116
0 807 01/04/07		154
0 807 02/05/08		199

Boîtes de sol réf. 0 807 18/19/20/21/22/23/24/25/26




Réf.	A (mm)	B (mm)
0 807 18/21/24	248	116
0 807 19/22/25		154
0 807 20/23/26		199

Type de fiche en fonction de la hauteur disponible

Boîtes de sol réf. 0 807 00/01/02/18/19/20 pour prises en position horizontale.

Les supports prise de la boîte de sol peuvent être réglés sur 3 positions, en fonction de la profondeur requise, pour une utilisation avec des fiches droites ou coudées.




	1	2	3
		2	3

Position	Hauteur (mm)
1	80
2	95
3	110

Boîtes de sol version affleurante pour plancher technique


caractéristiques techniques

■ Principe d'installation dans plancher technique



■ Principe d'installation - revêtement ou plaque de finition


Boîtes de sol réf. 0 807 36/37/38/39/40/41/42/43/44




Réf.	A (mm)	B (mm)
0 807 36/39/42	257	125
0 807 37/40/43		163
0 807 38/41/44		208

■ Type de fiche en fonction de la hauteur disponible

Boîtes de sol réf. 0 807 36/37/38 pour prises en position horizontale. Les supports prise de la boîte de sol peuvent être réglés sur 3 positions, en fonction de la profondeur requise, pour une utilisation avec des fiches droites ou coudées.




■ Découpe du plancher technique



Réf.	A (mm)	B (mm)
0 807 36/39/42	265	182
0 807 37/40/43		220
0 807 38/41/44		265

Réf.	H (mm)	H (mm) avec kits de rehausse
0 807 36/37/38	92 - 122	110 - 300
0 807 39/40/41	92 - 122	110 - 300
0 807 42/43/44	81 - 122	110 - 300

Boîtes d'encastrement auto-ajustables pour boîtes de sol et trappes de visite





Caractéristiques techniques, voir ci-contre

Conformes à la norme IEC/EN 60670-23

Emb.	Réf.	Boîtes d'encastrement auto-ajustables pour chape béton
1	0 880 90	Hauteur chape : de 65 à 90 mm Pour boîtes de sol version recouvrante ou version affleurante Pour boîtes de sol 8/12 modules Réf. 0 807 09/12/15/27/30/33/42/45/48
1	0 880 91	Pour boîtes de sol 12/18 modules Réf. 0 807 10/13/16/28/31/34/43/46/49
1	0 880 92	Pour boîtes de sol 16/24 modules Réf. 0 807 11/14/17/29/32/35/44/47/50
1	0 807 55	Kit de rehausse et de réglage pour boîtes d'encastrement auto-ajustables Kit de 4 pieds pour rehausser et régler la position des boîtes d'encastrement auto-ajustables réfs. 0 880 90/91/92 Permet le réglage en hauteur et la mise à niveau des boîtes d'encastrement Hauteur de la chape avec boîtes de sol version recouvrante : - pour rehausser et régler : entre 105 mm et 200 mm Hauteur de la chape pour boîtes de sol version affleurante : - pour rehausser et régler : entre 140 mm et 200 mm



Boîtes d'encastrement auto-ajustables caractéristiques techniques

■ Dimensions




Réf.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
0 880 90	187		242	
0 880 91	225	270	280	325
0 880 92	270		325	

75 x 25 min.
225 x 38 max.




■ Hauteur chape avec kit de fixation Réf. 0 807 55




Ajustement de la hauteur	A mini (mm)	B (mm)
Boîtes de sol couvercle recouvrant		
Rehausse et réglage	15	105 à 200
Boîtes de sol couvercle affleurant		
Rehausse et réglage	50	140 à 200

Boîte d'encastrement universelle réglable

pour boîtes de sol et trappes de visite



0 880 80



0 880 83



0 880 85



Caractéristiques techniques p. 24-25

Conformes à la norme IEC/EN 60670-23

Emb.	Réf.	
		Boîte d'encastrement universelle réglable pour chape béton
1	0 880 80	Hauteur chape : de 55 à 125 mm pour installation avec des boîtes de sol pour appareillage standard 45 mm (p. 12 à 15) Hauteur chape : de 105 à 125 mm pour installation avec des boîtes de sol pour charges lourdes Livrée avec 2 blocs en mousse (pour le réglage de la hauteur) La hauteur peut être réhaussée jusqu'à 250 mm à l'aide des pieds de rehausse réf. 0 880 86 et des blocs de mousse supplémentaires réf. 0 880 88
		Kits de rehausse
1	0 880 86	Kit de 4 pieds de rehausse pour boîte d'encastrement universelle réglable réf. 0 880 80
		Bloc de mousse pour extension de hauteur
3	0 880 88	Bloc de mousse pour extension de hauteur pour boîte d'encastrement universelle réglable réf. 0 880 80
		Adaptateurs de montage pour chape béton
		Pour boîtes de sol version recouvrante ou version affleurante S'installent sur la boîte d'encastrement universelle réglable Réf. 0 880 80
1	0 880 81	Pour boîtes de sol 8/12 modules réfs. 0 807 09/12/15/27/30/33 et 0 807 42/45/48 (p. 14-15)
1	0 880 82	Pour boîtes de sol 12/18 modules réfs. 0 807 10/13/16/28/31/34 et 0 807 43/46/49 (p. 14-15)
1	0 880 83	Pour boîtes de sol 16/24 modules réfs. 0 807 11/14/17/29/32/35 et 0 807 44/47/50 (p. 14-15)

Emb.	Réf.	
		Kit de fixation pour boîtes de sol version recouvrante
1	0 807 52	Permet de fixer et d'ajuster les boîtes de sol couvercle recouvrant dans les adaptateurs de montage réf. 0 880 81/82/83 pour boîte d'encastrement universelle réglable réf. 0 880 80 Pour un revêtement de sol avec une épaisseur comprise entre 2 mm et 22 mm Jeu de 4 pièces
		Kit de finition béton ciré
1	0 880 85	Pour boîtes de sol version recouvrante 16/24 modules




Boîtes de sol pour chape béton
p. 14-15

Boîte d'encastement universelle réglable et kit de rehausse


caractéristiques techniques

■ Dimensions

Boîte d'encastement universelle réglable réf. 0 880 80



■ Principe d'installation




Adaptateurs pour boîtes de sol

caractéristiques techniques

■ Dimensions


Réf. 0 880 81/82/83



Réf.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
0 880 81	330	182	265	330
0 880 82		219		
0 880 83		265		

■ Principe d'installation pour le kit de fixation pour boîtes de sol version recouvrante

Réf. 0 807 52




Conformément à sa politique d'amélioration continue, la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques et la conception de ses produits sans préavis.
Toutes les illustrations, descriptions, cotes d'encombrement, ainsi que les poids indiqués dans le présent catalogue le sont à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de l'entreprise.

Kit de finition béton ciré


caractéristiques techniques

■ Dimensions


Réf. 0 880 85



■ Principe d'installation dans chape béton



DIRECTIONS RÉGIONALES



● Centres Innoval

1 - DIRECTION RÉGIONALE ÎLE DE FRANCE

Nouvelle adresse

59 avenue de la République
93170 Bagnolet

Départements : 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

☎ : 01 73 305 333

@ : fr-dr-paris@legrand.com

2 - DIRECTION RÉGIONALE NORD

12A avenue de l'Horizon
59650 Villeneuve d'Ascq

Départements : 02 - 08 - 10 - 51 - 52 - 59 - 60 - 62 - 80

☎ : 0 805 129 129

@ : fr-dr-lille@legrand.com

3 - DIRECTION RÉGIONALE EST

288 avenue de Colmar
67100 Strasbourg

Départements : 25 - 39 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68 - 70 - 88 - 90

☎ : 03 88 77 32 32

@ : fr-dr-strasbourg@legrand.com

4 - DIRECTION RÉGIONALE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE AUVERGNE

8 rue de Lombardie - 69800 Saint-Priest

Départements : 01 - 03 - 07 - 15 - 21 - 26 - 38 - 42 - 43 - 58 - 63 - 69 - 71 - 73 - 74 - 89

☎ : 0 800 715 715

@ : fr-dr-lyon@legrand.com

5 - DIRECTION RÉGIONALE MÉDITERRANÉE

Le Campus Arteparc - Bâtiment C
595 Rue Pierre Berthier
13591 Aix en Provence Cedex 3

Départements : 2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 11 - 13 - 30 - 34 - 48 - 66 - 83 - 84 - Monaco

☎ : 0 800 730 800

@ : fr-dr-aix-en-provence@legrand.com

6 - DIRECTION RÉGIONALE SUD-OUEST

73 rue de la Morandière
33185 Le Haillan

Départements : 09 - 12 - 19 - 23 - 24 - 31 - 32 - 33 - 40 - 46 - 47 - 64 - 65 - 81 - 82 - 87

☎ : 0 805 121 121

@ : fr-dr-bordeaux@legrand.com

7 - DIRECTION RÉGIONALE ATLANTIQUE VAL DE LOIRE

Technoparc de l'Aubinière
14 impasse des Jades - Bat L - CS 53863
44338 Nantes Cedex 3

Départements : 16 - 17 - 18 - 28 - 36 - 37 - 41 - 44 - 45 - 49 - 53 - 72 - 79 - 85 - 86

☎ : 0 805 120 805

@ : fr-dr-nantes@legrand.com

8 - DIRECTION RÉGIONALE BRETAGNE NORMANDIE

1 rue du Petit Pré - ZAC des Trois Marches
35132 Vezin-le-Coquet

Départements : 14 - 22 - 27 - 29 - 35 - 50 - 56 - 61 - 76

☎ : 0 800 730 974

@ : fr-dr-rennes@legrand.com

FORMATION CLIENTS

Innoval - 87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 88 30

Relations Enseignement Technique

☎ : 05 55 06 77 58

SERVICE EXPORT

87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 87 87

Contact : accessible sur legrandgroup.com

service Relations Pro

0810 48 48 48 Service 0,05 € / min
* prix appel

du lundi au vendredi 8h à 18h
128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr

SUIVEZ-NOUS SUR

- @ legrand.fr
- facebook.com/LegrandFrance
- linkedin.com/legrandfrance/
- instagram.com/legrand_france/
- youtube.com/legrandfrance/
- pinterest.fr/legrandfrance/
- tiktok.com/@legrandfrance



LEGRAND SNC

SNC au capital de 7 765 345 €

RCS Limoges 389 290 586

N° SIRET 389 290 586 000 12

TVA FR 15 389 290 586

Siège social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 87 87

Fax : 05 55 06 88 88