
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES
Cedex Tél. : 0 (+33) 5 55 06 87 87 - Fax: 0 (+33) 5 55 06 88 88
www.legrand.com


Mosaic™

Referencia(s) : 0 785 01/02/51/52

Pilotos señalización antibacterianos*



0 785 01/51



0 785 02/52


1. USO

Pilotos de señalización con iluminación LED para función piloto y luminoso.
Producto fabricado en material antibacteriano* a base de iones de plata Ag+. Esta tecnología permite la eliminación de bacterios, hongos y virus sin generar fenómenos de habituación o resistencia (destrucción física y no química).
Especialmente adecuada para centros sanitarios (hospitales, clínicas, residencias medicalizadas, laboratorios, salas de espera...) y, en general, para espacios sensibles a los requisitos sanitarios (cocinas industriales, colectividades, restaurantes, gestión de residuos...).
Este producto proporciona una garantía adicional frente a la proliferación de bacterias, hongos y virus, sin sustituir ni modificar los protocolos de limpieza establecidos.
Para instalación en superficie o de empotrar.
Equipar con placas de acabado.
Fijación con clips.

2. GAMA

Descripción	Blanco antibac.*	
Piloto de señalización simple - 1 módulo	0 785 01	0 785 51
Piloto de señalización doble - 1 módulo	0 785 02	0 785 52

3. DIMENSIONES (mm)



A	B	C	D
45	22,5	41,5	8,5

4. CONEXIÓN

Embornamiento con tornillos
Capacidad de los terminales: 1 x 2,5 mm^2 ou 2 x 1,5 mm^2
Longitud de pelado de cable: 8 mm
Destornillador: plano 3,5 mm
philips nº1
posidrive nº1
Mixto 0

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 5.1 Características mecánicas

Protección contra impactos: IK 04
Protección contra cuerpos sólidos/líquidos: IP 41

■ 5.2 Características de los materiales

Base: Policarbonato
Difusor : Policarbonato Blanco RAL 9003 + tratamiento antibacteriano*

Sin halógenos
Resistente a los rayos UV

Autoextinguibilidad :
850 °C / 30 s para las piezas aislantes que mantienen a las piezas con baja tensión en su lugar.
650° C/30 s para el resto de piezas con materiales aislantes.

■ 5.3 Características eléctricas

Referencias	0 785 01	0 785 02	0 785 51	0 785 52
Tension	230 V	230 V	12-24 V	12- 24 V
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz o continua	50 / 60 Hz o continua
Potencia	1 W	2 x 1 W	0,2 W (debajo 24V)	2 x 0,2 W (debajo 24V)

■ 5.4 Características climáticas

Températures de stockage : - 10° C à + 70° C
Températures d'utilisation : - 5° C à + 35° C

6. LIMPIEZA

Limpieza superficial con un paño.
No utilizar: acetona, eliminador de alquitrán, tricloroetileno.

■ **6.1 Resistencia a los productos de limpieza**

Resistente a los productos siguientes: Hexano (NF C 61-314), alcohol de quemar, agua jabonosa, amoníaco diluido, lejía pura diluida al 10%, limpiacristales y toallitas preimpregnadas.

■ **6.2 Resistencia a los productos de limpieza de uso hospitalario**

Resistente a los productos siguientes: Anios, Surfanios, Bactilysine, peróxido de hidrogeno (agua oxigenada al 35%).

Atención: Para la utilización de otros productos de limpieza específicos, es necesario hacer una prueba previa

7. NORMAS ET HOMOLOGACIONES

Conformes a las normas de instalación y de fabricación.
Vease el e-catálogo

* Contiene iones de plata que limitan el desarrollo de bacterias en la superficie