



Mosaic™

Salida de cable y derivación


Referencias : 0 775 50/51/52 – 0 791 50L – 0 792 49



0 775 52



0 775 51



0 775 53


1. USO

Salidas de cable y conductores para diferentes diámetros de cable. Para instalación empotrada o de superficie.

2. GAMA

	Blanco	Alu	Negro mate
Derivación equipada con 3 bornes - 2 módulos	0 775 53	-	-
Salida de cables con bornes de conexión. Con retenedor de cable. Para cables Ø máx. 12 mm, Ø mín. 4 mm 2 módulos	0 775 51	-	-
Salida de cables, con retenedor de cable. Para cables Ø máx. 12 mm, Ø mín. 4 mm Cables admitidos H05 VVF o H07 RNF 2 módulos	0 775 50	0 792 49	0 791 50L
Salida de cable Ø 8 mm 1 módulo	0 775 52	-	-

3. DIMENSIONES (mm)



Referencias	A	B	C	D
0 775 50 - 0 791 50L - 0 792 49	45	45	39	20
0 775 51	45	45	49,5	20
0 775 52	45	22,5	24,5	-
0 775 53	45	45	32,5	12,5

4. CONEXIÓN

Ref. 0 775 51

Embornamiento automático
Longitud de pelado de cable: 12 mm
Sección de cable: 4 x 1,5 mm²

Ref. 0 775 53

Embornamiento con tornillos
Longitud de pelado de cable: 12 mm
Sección de cable: 6 x 2,5 mm²
Destornillador: Philips n° 1

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 5.1 Características mecánicas

Protección contra cuerpos sólidos/líquidos: IP 41
Protección contra impactos: IK 04

■ 5.2 Características de los materiales

Base: PC

Embellecedor:

Ref. 0 775 52/53: PC Blanco (RAL 9003)

Ref. 0 775 50: ABS Blanco RAL 9003

Ref. 0 791 50L: ABS pintado Negro mate RAL 9017 satinado

Ref. 0 792 49: ABS pintado Aluminio (acabado purpurina)

Libre de halógenos

Resistente a los rayos UV

Autoextinguibilidad: 650° C / 30 s

■ 5.3 Características eléctricas

Tensión: 250 V~

Intensidad: 16 A para ref. 0 775 51

20 A para ref. 0 775 53

■ 5.4 Características climáticas

Temperaturas de almacenamiento: - 10° C a + 70° C

Temperaturas de uso: - 5° C a + 35° C

6. LIMPIEZA

Limpieza superficial con un paño.

No utilizar: acetona, eliminador de alquitrán, tricloroetileno.

Resistente a los siguientes productos: Hexano (EN 60669-1), alcohol de quemar, agua jabonosa, amoníaco diluido, lejía pura diluida al 10%, limpiacristales y toallitas preimpregnadas.

Anios, Surfanios, Bactylsine, peróxido de hidrogeno (agua oxigenada al 35%)

Atención: Para la utilización de otros productos de limpieza específicos, es necesario hacer una prueba previa

Salida de cable y derivación

7. NORMAS ET HOMOLOGACIONES

Conformes a las normas de instalación y de fabricación.
Vease el e-catálogo.