



FACILITER LES CONNEXIONS

LINKEO C
SOLUTION DE
CÂBLAGE STRUCTURÉ



#LegrandImprovingLives*

*Ensemble, améliorons les vies

 **legrand**[®]



LINKEO C

« Un système de câblage plus facile et plus rapide à installer ».

LINKEO C répond à vos attentes.



Modernisez vos installations

L'écosystème LINKEO C améliore les **performances** de vos locaux tout en vous aidant à vous préparer pour l'avenir.

› Voir p. 1



Optimisez votre espace LAN

Les solutions LINKEO C, comme les panneaux de brassage, la boîte de distribution de zone ou les accessoires de gestion des câbles par l'arrière, offrent une **flexibilité accrue**.

› Voir p. 4



Connectez-vous au monde

Les connecteurs RJ 45 universels Keystone LINKEO C, qui ne nécessitent aucun outil, offrent un **plus grand confort** de connexion sans effort et sans accessoires supplémentaires.

› Voir p. 2



Investissez intelligemment

Les solutions LINKEO C garantissent des **installations plus rapides**, vous font gagner du temps et augmentent votre productivité.

› Voir p. 6

Un Groupe à vos côtés et engagé

Vous accompagner sur tous vos chantiers grâce aux services et formations dédiés, et agir en faveur de la performance environnementale sont plus que jamais des moteurs essentiels pour le Groupe.

› Voir p. 8

Pages catalogue

Découvrez toute l'offre LINKEO C et composez l'installation qui répond précisément à vos besoins !

› Voir p. 10 à 13

MODERNISEZ VOS INSTALLATIONS

Système de câblage structuré spécifiquement conçu pour l'environnement LAN de petites et grandes installations, LINKEO C est unique et innovant ! Il apporte aux installateurs une solution complète et confortable, rapide à installer et à maintenir, sans compromis sur la performance éligible à la garantie 25 ans.

DESIGN UNIQUE

Travaillez avec un connecteur au design inédit : **simple d'emploi, sans outil**, sans accessoires supplémentaires et sans effort, la signature Legrand.

CONNEXIONS ET RECONNEXIONS RAPIDES

Chaque connecteur de la gamme LINKEO C peut être connecté en moins d'**1 min 10 s.**

CONFORMITÉ KEYSTONE

Les connecteurs LINKEO C sont **100 % compatibles avec le format Keystone** tel que défini dans la norme IEC 60603-7⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Ceci garantit l'interchangeabilité avec tous les autres produits du marché conformes à la norme.

En phase avec l'évolution du marché, LINKEO C prend en compte l'augmentation du volume de données, le besoin de stockage local et la nécessité de développer des solutions complémentaires pour garantir une réponse pertinente quels que soient les besoins !

- Des connecteurs RJ 45 Cat. 6 et Cat. 6A avec un panneau de brassage standard ou des panneaux permettant de combiner les solutions cuivre et fibre optique
- Des plastrons et connecteurs RJ 45 avec adaptateurs LINKEO C facilitant le raccordement et améliorant la gestion des câbles
- Des accessoires de gestion des câbles par l'arrière colorés assurant une identification plus rapide et une sécurité renforcée des câbles cuivre et fibre optique
- Une boîte de distribution de zone 12 ports offrant plus de flexibilité



Garantie constructeur
POE 90 W - IEEE 802.3bt -
POE++ - POE type 4



Un choix pour le long terme

Confiant dans la qualité de ses solutions, Legrand garantit les performances de ses systèmes de câblage cuivre et fibre pendant 25 ans.

Sous réserve de certaines conditions, la « GARANTIE PERFORMANCE DE 25 ANS » et la « GARANTIE APPLICATION DE 25 ANS » assurent le bon fonctionnement des SOLUTIONS DE CÂBLAGE STRUCTURÉ LEGRAND pendant une période de 25 ans.

CONNECTEZ-VOUS AU MONDE

Un connecteur remarquable

La nouvelle gamme système LINKEO C propose un connecteur Keystone raccordable sans outil et une connexion rapide dans les catégories 6 et 6A. Facile et rapide à connecter, son verrouillage par simple pression garantit une fiabilité supérieure pour la transmission des données. Éco-conçu et minimaliste, son emballage réduit le temps de déballage et les déchets : son carton est 100 % neutre et sans plastique.



Conçu pour accélérer votre travail

Le design novateur du connecteur Keystone LINKEO C répond aux attentes des professionnels en matière de simplicité et de facilité d'installation. Sa conception ergonomique permet des connexions sans outil rapides. Un effort minimal et un confort optimal. Il est facile à connecter, déconnecter et reconnecter sans endommager le produit.



▪ **VERROU** : Le code couleur du verrou indique la catégorie du connecteur 6 ou 6A.

Abaissez le levier pour verrouiller le connecteur.


▪ **LEVIER** : La taille optimisée et la forme ergonomique du levier réduisent la pression nécessaire à sa manipulation. Un petit effort économisé à chaque connexion.

▪ **CORPS** : Le corps et le levier peuvent être désassemblés pour faciliter le câblage.



Legrand conçoit, fabrique et assemble les connecteurs de la gamme KINKEO C dans son centre mondial de compétence des infrastructures numériques du bâtiment à Saint-Marcellin en Isère (38).

La conception du connecteur élimine tout risque d'ouverture accidentelle. Son clip de verrouillage sécurise la connexion et la transmission des données. Déconnectez-le et reconnectez-le simplement.



Connexion et reconnexion rapides

La conception du connecteur Keystone LINKEO C facilite et accélère toutes les étapes de l'installation et de la maintenance. Chaque connecteur peut être connecté en moins d'**1 minute 10 secondes**. Puis déconnecté et reconnecté, sans outil, sans accessoires supplémentaires et sans dommage, en quelques secondes. Les connecteurs sont toujours prêts à être utilisés, encore et encore.

« Sur le terrain à votre écoute, nous avons compris votre besoin de réduire la durée d'installation. »

Un responsable conception Legrand, site de Saint-Marcellin en France




Performance technique et conformité

Nombre de Connexions/Déconnexions (C/D) - conforme IEC 60352-4

- AWG 23 à 26 : 20 C/D
- AWG 22 (nouveau LINKEO C) :
 - 5 C/D : avec câble Legrand réf. 0 328 52
 - 3 C/D : avec tout autre câble non qualifié par Legrand

Tenues aux chocs et aux pressions

- Tenue de l'enjoliveur dans le cadre support 45x45 de marque Legrand : minimum 100N
- Tenue de l'enjoliveur dans la goulotte 45 mm de marque Legrand : minimum 50N
- Tenue axiale du connecteur dans le plastron : minimum 70N
- Tenue transversale du connecteur dans le plastron (4 directions) : minimum 50N
- Tenue au choc du connecteur dans le plastron : minimum IK 03 (impact appliqué sur le plastron) suivant IEC 62262
- Tenue à l'arc électrique selon IEC 60512-99-002, testée et certifiée par un laboratoire indépendant



Cat. 6 à cat. 6A, la performance optimale pour chaque besoin

Des panneaux de brassage aux prises terminales, en passant par les câbles et les cordons, LINKEO C propose une gamme complète d'équipements pour réaliser une infrastructure digitale performante.

Au cœur du système, le connecteur RJ 45, disponible dans les catégories, de 6 à 6A, en version blindée. Un code couleur permet de les distinguer d'un coup d'œil.

Cat. 6 FTP	1 Gbit/s	Verrou gris clair
Cat. 6A STP	10 Gbits/s	Verrou gris anthracite



OPTIMISEZ VOTRE ESPACE LAN

La combinaison de solutions de câblage cuivre et fibre optique

Le panneau de brassage mixte LINKEO C vous permet de combiner les technologies cuivre et fibre optique sur un même produit. Cela vous offre une plus grande flexibilité pour concevoir votre prochaine infrastructure LAN ou réorganiser une infrastructure existante afin d'optimiser l'espace.



Flexibilité accrue

Le panneau de brassage mixte peut être équipé :

- de blocs de connecteurs RJ 45 (6 ports) ou de blocs obturateurs
- de cassettes fibre optique à splicer



Simplicité de mise en œuvre

Appuyez. Retirez. Réinsérez. C'est fait. Une simple pression sur le bouton breveté Legrand permet de retirer et de réinsérer rapidement et facilement les blocs cuivre ou les cassettes fibre optique.




Encombrement optimisé

Le gain de place est-il essentiel dans votre environnement LAN ? Envisagez d'utiliser un panneau mixte combinant fibre optique et cuivre plutôt que deux panneaux distincts.

À découvrir : le Service fibre optique préconnectorisé !

Finis les matériels coûteux et complexes pour créer les liaisons par épissure : gain de temps et simplicité assurés pour vos chantiers avec ce service à la demande.

› Voir p. 8




Une centralisation des connexions

Équipée de connecteurs RJ 45 LINKEO C, la boîte de distribution de zone 12 ports centralise les connexions, optimisant ainsi la gestion de l'espace réseau et permettant aux installations d'évoluer sans encombre au fil du temps. Elle peut être facilement déplacée pour s'adapter à une configuration MAC*.



Installation rapide

- **Dans les planchers techniques :** souvent utilisés dans les bureaux pour acheminer les câbles par le dessous
- **En faux-plafond :** les câbles peuvent être dissimulés derrière les dalles de plafond
- **Sur des chemins de câbles métalliques :** structures métalliques servant à organiser et à soutenir les câbles



Solution conforme et certifiable

Équipée de connecteurs RJ 45 LINKEO C, la boîte de distribution de zone LINKEO C est éligible à des certifications délivrées par des organismes indépendants.

Elle peut être utilisée :


- soit comme point de consolidation : un point intermédiaire entre le panneau de brassage et la prise utilisateur
- soit comme prise multi-utilisateurs (MUTOA : Multi-User Telecommunications Outlet Assembly) : une prise réseau partagée desservant plusieurs utilisateurs

Elle peut être certifiée même dans des configurations complexes comportant plusieurs points de connexion intermédiaires.


*Moves, Adds, Changes : terme courant dans le domaine des infrastructures réseau désignant les modifications physiques ou logicielles au sein d'un environnement informatique, telles que le déplacement d'équipements, l'ajout de nouveaux éléments ou la modification de configurations

LES EXEMPLES DE CÂBLAGE

MISE EN SITUATION EN FAUX PLAFOND



MISE EN SITUATION EN FAUX PLANCHER



INVESTISSEZ INTELLIGEMMENT

Un système performant et ingénieux

Nos designers ont porté une attention toute particulière à l'ergonomie de la nouvelle gamme LINKEO C. Ils se sont attachés à réduire au maximum toute gêne ou inconfort liés à la manipulation répétitive des connecteurs et des panneaux, tout en simplifiant l'exécution des opérations d'installation et de maintenance.

L'heure est venue d'adopter un nouveau design ergonomique qui améliore votre confort et vos performances sur les chantiers.



Prépositionnement des panneaux et mise à la terre automatique

À l'écoute des professionnels, les concepteurs de LINKEO C ont créé un système qui répond à vos besoins sur site. Ils ont optimisé chaque étape, pour plus de simplicité et d'efficacité.

Par exemple, pour un aperçu rapide de votre installation, prépositionnez les panneaux de brassage LINKEO C dans les montants. Vous voyez un moyen d'optimiser votre installation ? Faites-le immédiatement et facilement. Nul besoin de dévisser les panneaux ou de débrancher les cordons ou les câbles. Ces possibilités vous font gagner un temps précieux.



Le + Legrand

La mise à la masse se fait automatiquement sur les montants (non peints) de la gamme d'enveloppes LINKEO C. En cas de montants peints, il est possible d'assurer la liaison à la masse via un cordon grâce à une connexion par vis.



Ergot de pré-maintenance des panneaux avant fixation


Conçu pour accélérer votre travail, le panneau de brassage LINKEO C facilite l'installation et la maintenance. Insérez-le simplement dans les montants de l'armoire sans le visser. Il se maintient en place. Vous pouvez réaliser facilement toutes vos opérations. Vissez chaque panneau une fois que tout est parfaitement connecté.



Gestion optimisée des câbles

Le panneau de brassage LINKEO C est équipé d'un système de gestion des câbles qui assure une organisation simple et une installation soignée. À l'arrière du panneau par exemple, plusieurs guides permettent d'organiser et de router efficacement les câbles dans l'armoire. Une solution pratique qui facilite les routines de maintenance et limite les déconnexions intempestives.

Conçus pour aider à gérer, localiser et suivre les câbles derrière les panneaux, les accessoires de gestion des câbles par l'arrière garantissent, quant à eux, un agencement soigné et précis, offrant une visibilité immédiate et une sécurité accrue en évitant les erreurs de connexion. La zone d'étiquetage dédiée rend l'identification des réseaux encore plus claire. Disponibles en 3 tailles (Small - 6 câbles, Medium - 12 câbles, Large - 24 câbles), ils sont compatibles avec les câbles cuivre et fibre optique, et peuvent être utilisés à l'horizontale ou à la verticale, sans glisser le long des câbles.



La garantie d'une connectivité de bout-en-bout

Le plastron LINKEO C avec connecteur format Keystone assure une connectivité optimale en toutes circonstances. Sa zone de marquage permet un repérage facile du réseau informatique. Vous pouvez l'installer dans des goulottes, des colonnes et colonnettes, des bureaux, des boîtes de sol, le sol ou encore des boîtiers d'encastrement ou saillie.

Performances plastron/connecteur :

- tenue axiale du connecteur dans le plastron : minimum 70N
- tenue transversale du connecteur dans le plastron (4 directions) : minimum 50N

UN GROUPE À VOS CÔTÉS & ENGAGÉ

**Un service et des formations pour vous accompagner
sur tous vos chantiers**



Service Étude & Chiffrage « Fibre optique préconnectorisée »

Envie d'installations simplifiées et d'un véritable gain de temps sur tous vos chantiers ?

Faites une demande pour de la fibre optique par liaison préconnectorisée !

À la clé avec cette prestation sur mesure et les solutions préconnectorisées :

- **une mise en œuvre facilitée** : pas besoin de s'équiper de matériel coûteux et complexe
- **un temps d'intervention optimisé** : une seule référence à gérer
- **une qualité de prestation renforcée** : un rapport de test est fourni pour chaque connecteur



**Retrouvez toutes les informations sur
[legrand.fr](https://www.legrand.fr) > Espace Pro > Services pro**



Formations en présentiel ou à distance

Nos formateurs sont à vos côtés pour vous apporter les fondamentaux essentiels à votre métier et vous accompagner dans les évolutions technologiques, économiques et normatives.

Réf. PR2505 (présentiel)

Les systèmes de câblage structuré dans les bâtiments tertiaires

Au programme : les bases du réseau informatique, les liaisons cuivre et fibre, l'offre Legrand cuivre et fibre, la réalisation de liens permanents cuivre et fibre (travaux pratiques), le POE...



Réf. AF-22 (e-learning)

La fibre optique dans les bâtiments tertiaires

Découvrez les fondamentaux de la fibre optique dans les bâtiments tertiaires.

Réf. AF-25 (e-learning)

Le câblage structuré dans les bâtiments tertiaires

Découvrez les fondamentaux du câblage structuré dans les bâtiments tertiaires.

Réf. AF0505 (e-learning)

Infrastructure de câblage structuré : l'offre Legrand

Découvrez l'offre Legrand d'infrastructure de câblage structuré et ses services associés.

**Retrouvez toutes les informations sur
[legrand.fr](https://www.legrand.fr) > Espace Pro > Formations**

Des engagements et des actions en faveur de la performance environnementale



Réduction de notre empreinte carbone

Nous avons pour ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, en réduisant les émissions de CO₂ directement et indirectement liées à nos activités.



Élimination de tous les plastiques à usage unique

Afin de réduire au minimum l'impact environnemental de nos produits, nous avons mis en place une approche plus circulaire à chaque étape de leur cycle de vie : de la conception à la fin de vie, en passant par l'utilisation.

Les +

• MANUELS D'UTILISATION : SORTEZ DES SENTIERS BATTUS !

Les manuels d'utilisation ont été remplacés par des QR-codes afin de réduire le gaspillage de papier.

• REMPLACEZ LES PIÈCES, PAS LES PRODUITS !

Consultez notre liste de pièces détachées pour gagner du temps et de l'argent, et protéger la planète.



Réduction des déchets et gain de temps

Legrand est engagé depuis longtemps dans la préservation de l'environnement. Pour intensifier ses efforts de réduction de son empreinte carbone, **le groupe généralise les emballages en carton 100 % recyclé et élimine progressivement les emballages plastiques de ses produits.**

Tous les produits de la gamme LINKEO C sont livrés dans des emballages en carton 100 % recyclé, sans film plastique et prêts à l'emploi. **Ainsi, vous ne perdez pas de temps à déballer le matériel et vous réduisez vos déchets de chantier.**

LINKEO C – solution de câblage structuré

panneaux de brassage et blocs



6 329 42

Réf.	Panneaux de brassage à équiper
6 328 50	Panneau de brassage 1U standard Panneau de brassage vide pour 24 connecteurs Keystone de cat. 6 à cat. 6A avec support de câble métal A équiper de connecteurs RJ 45
6 329 41	Panneaux de brassage 1U mixtes cuivre/fibre Panneau droit sans cassette pour 24 connecteurs RJ 45
6 329 42	Panneau droit avec cassettes pour 24 connecteurs RJ 45
6 329 43	Cassettes pour panneaux de brassage mixtes cuivre/fibre Cassette 6 ports à équiper de connecteurs RJ 45
6 329 44	Cassette obturateur
0 335 79	Panneau de brassage pour lignes téléphoniques Panneau 19" Haute Densité : 50 ports sur 1U - 110 connect Compatible AWG 22-26

LINKEO C – solution de câblage structuré

connecteurs, prises et enjoliveurs RJ 45



6 329 30



6 329 37



6 329 53



6 329 52

Réf.	Connecteurs RJ 45 Keystone
	Jeu de 24 connecteurs RJ 45 sans outil Keystone Conducteurs admissibles : monobrin/multibins AWG 22 à 26 Contacts marqués d'un code couleur double pour schémas de câblage T 568 A et T 568 B Conformes aux normes ISO/CEI 11801, ANSI/TIA 568 et EN 50173
6 329 30	Connecteurs cat. 6A RJ 45 STP
6 329 33	Connecteurs cat. 6 RJ 45 FTP
	Prises RJ 45 Jeu de 10 adaptateurs équipés d'une zone de repérage et de 10 connecteurs RJ 45 45 x 45 mm, 2 modules, 1 port Avec connecteurs RJ 45 cat. 6A STP Avec connecteurs RJ 45 cat. 6 FTP
6 329 37	
6 329 38	
	Enjoliveurs pour connecteurs RJ 45 Jeu de 12 enjoliveurs équipés d'une zone de repérage, à assembler avec un connecteur Keystone LINKEO C
6 329 51	Enjoliveur plat 2 modules - 1 port
	Enjoliveurs semi-encastés Enjoliveurs semi-encastés facilitant l'installation et la gestion du câblage à l'arrière de la prise
6 329 53	1 module - 1 port
6 329 52	2 modules - 1 port
6 329 54	2 modules - 2 ports

LINKEO C – solution de câblage structuré

blocs, cassette et accessoires fibre optique



Réf.	Blocs fibre optique
	Se clipsent directement sur la cassette fibre optique à splicer réf. 2 600 37
	Blocs fibre monomode (9/125 µm) - noir
0 321 17	Bloc ST pour 6 fibres
0 321 10	Bloc SC duplex pour 6 fibres
0 321 11	Bloc SC duplex Haute Densité pour 12 fibres
0 321 12	Bloc SC APC duplex pour 6 fibres
0 321 13	Bloc LC duplex pour 6 fibres
0 321 14	Bloc LC duplex pour 12 fibres
0 321 16	Bloc LC APC duplex pour 12 fibres
	Blocs fibre multimodes (62,5 et 50/125 µm) - noir
0 321 27	Bloc ST pour 6 fibres
0 321 20	Bloc SC duplex pour 6 fibres
0 321 21	Bloc SC duplex Haute Densité pour 12 fibres
	Blocs fibre multimodes (62,5 et 50/125 µm) - aqua
0 321 36	Bloc LC duplex pour 6 fibres
0 321 37	Bloc LC duplex pour 12 fibres
	Bloc fibre multimode (62,5 et 50/125 µm) - lime
0 322 58	Bloc LC duplex pour 12 fibres
	Cassette à splicer
2 600 37	Cassette fibre optique à splicer pour panneau de brassage réf. 6 329 41
	Accessoires
	Pour panneau de brassage réf. 6 329 41
2 600 38	Support pour cassette fibre optique
2 600 39	Accessoire de gestion des câbles par l'arrière

LINKEO C – solution de câblage structuré


boîte de distribution de zone



Réf.	Boîte de distribution de zone
6 329 45	Boîte de distribution 12 ports à équiper avec des connecteurs RJ 45 LINKEO C cat. 5e, cat. 6, cat. 6A Permet la distribution des courants faibles dans une zone équipée de 1 à 12 prises RJ 45 Centralise les connexions pour garantir la flexibilité et l'évolutivité de l'installation Connexion à l'armoire de brassage ou à la baie au sol avec des câbles 4 paires torsadées Connexion aux prises RJ 45 avec un cordon RJ 45/dénudé ou à une prise RJ 45 avec traversée cuivre via un cordon RJ 45/RJ 45 Peut être installée en plancher technique, en faux plafond ou sur des chemins de câbles métalliques Fixation par vis, clous ou colliers de serrage. Compatible avec un outil de fixation à gaz de type Spit® IP 21 – IK 07 Conforme aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568

LINKEO C - solution de câblage structuré

câbles et accessoires



0 327 56



0 327 77



6 329 46



6 329 47



6 329 48

Réf.	Câbles pour réseaux locaux cat. 6
	Câbles 4 paires torsadées 100 Ω Gaine LSZH : sans halogène Code couleur ANSI/TIA Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568 Références conformes à la nouvelle réglementation RPC
Bleu RAL 5015 0 327 57	SF/UTP - 4 paires Long. 500 m. Livré sur touret. Poids 33 kg Euroclasse Dca
0 328 56	F/UTP - 4 paires Long. 305 m. Livré en boîte carton. Poids 15 kg Euroclasse Dca
0 327 56	Long. 500 m. Livré sur touret. Poids 27 kg Euroclasse Dca
0 327 76	F/UTP - 2 x 4 paires Long. 500 m. Livré sur touret. Poids 51 kg Euroclasse Dca

Réf.	Câbles pour réseaux locaux cat. 6A
	Performance 500 MHz Câbles 4 paires torsadées 100 Ω Gaine LSZH : sans halogène Code couleur ANSI/TIA Conforme aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568 Références conformes à la nouvelle réglementation RPC
Jaune RAL 1018 0 327 96	F/UTP - 4 paires Long. 500 m. Livré sur touret. Poids 25,8 kg Euroclasse Cca
0 327 78	Long. 500 m. Livré sur touret. Poids 29,2 kg Euroclasse Dca
0 327 97	F/UTP - 2 x 4 paires Long. 500 m. Livré sur touret. Poids 54 kg Euroclasse Cca
0 328 78	Long. 500 m. Livré sur touret. Poids 58 kg Euroclasse Dca
0 328 83	F/FTP - 4 paires Long. 500 m. Livré sur touret. Poids 76 kg Euroclasse Cca
0 327 99	Long. 500 m. Livré sur touret. Poids 25,2 kg Euroclasse Dca
0 327 85	F/FTP - 2 x 4 paires Long. 500 m. Livré sur touret. Poids 60 kg Euroclasse Cca
0 327 98	Long. 500 m. Livré sur touret. Poids 62 kg Euroclasse Dca
0 328 84	U/FTP - 4 paires Long. 500 m. Livré sur touret. Poids 39 kg Euroclasse Cca

Réf.	Câbles pour réseaux locaux cat. 7
	Performance 600 MHz Câbles 4 paires torsadées 100 Ω Gaine LSZH : sans halogène Code couleur ANSI/TIA Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173 Références conformes à la nouvelle réglementation RPC
Jaune RAL 1018 0 328 82	S/FTP - 4 paires Long. 500 m. Livré sur touret. Poids 45 kg Euroclasse B2ca
0 328 49	Long. 500 m. Livré sur touret - Poids 31 kg Euroclasse Cca
0 327 77	Long. 500 m. Livré sur touret. Poids 33 kg Euroclasse Dca
0 327 79	S/FTP - 2 x 4 paires Long. 500 m. Livré sur touret. Poids 58 kg Euroclasse Dca

Réf.	Câble pour réseaux locaux cat. 7A
	Performance 1000 MHz Câble 4 paires torsadées 100 Ω Gaine LSZH : sans halogène Code couleur ANSI/TIA Conforme aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173 Référence conforme à la nouvelle réglementation RPC
Jaune RAL 1018 0 328 52	S/FTP - 4 paires Long. 1000 m. Livré sur touret. Poids 63 kg Euroclasse Cca


Réf.	Accessoires de gestion des câbles par l'arrière
	Permettent de : - gérer et organiser les câbles cuivre et fibre optique à l'arrière des panneaux dans toutes les baies ou armoires - repérer et suivre les faisceaux de câbles derrière le panneau - visualiser la logique de brassage pour une sécurité renforcée Disponibles en 3 tailles et couleurs Conformes aux normes : ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568, EN 50173, IEC 60603-7
6 329 46	Version Small, pour 6 câbles. Lot de 4
6 329 47	Version Medium, pour 12 câbles. Lot de 2
6 329 48	Version Large, pour 24 câbles

LINKEO C - solution de câblage structuré


cordons dédiés pour boîte de distribution de zone



0 517 96



0 517 86



0 515 13




0 515 23

Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568

Réf.	Cordons cat. 6 - RJ 45 / dégainé
Bleu RAL 5015 0 517 96 0 517 97 0 517 98	RJ 45 - dégainé droit S'enclipsent dans des boîtes de distribution de zone et se raccordent sur le connecteur d'une prise RJ 45 par le côté dégainé Cordons préparés en usine, "prêts à câbler" F/UTP écrantés impédance 100 Ω Long. 8 m Long. 15 m Long. 20 m
Jaune RAL 1018 0 517 86 0 517 87 0 517 88	Cordons cat. 6_A - RJ 45 / dégainé RJ 45 - dégainé droit S'enclipsent dans des boîtes de distribution de zone et se raccordent sur le connecteur d'une prise RJ 45 par le côté dégainé Cordons préparés en usine, "prêts à câbler" S/FTP écrantés impédance 100 Ω Long. 8 m Long. 15 m Long. 20 m

Réf.	Cordons cat. 6 - RJ 45 / RJ 45
Bleu RAL 5015 0 515 13 0 515 14 0 515 15	Permettent le raccordement direct par fiche mâle RJ 45 à la boîte de distribution de zone et à la prise RJ 45 traversée cuivre pour assurer : - la sécurité de connexion - la rapidité et la fiabilité de connexion F/UTP écrantés impédance 100 Ω Long. 8 m Long. 15 m Long. 20 m
Jaune RAL 1018 0 515 23 0 515 24 0 515 25	Cordons cat. 6_A - RJ 45 / RJ 45 Permettent le raccordement direct par fiche mâle RJ 45 à la boîte de distribution de zone et à la prise RJ 45 traversée cuivre pour assurer : - la sécurité de connexion - la rapidité et la fiabilité de connexion S/FTP écrantés impédance 100 Ω Long. 8 m Long. 15 m Long. 20 m

DIRECTIONS RÉGIONALES



● Centres Innoval

1 - DIRECTION RÉGIONALE ÎLE DE FRANCE

59 avenue de la République
93170 Bagnolet

Départements : 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

☎ : 01 73 305 333
@ : fr-dr-paris@legrand.com

2 - DIRECTION RÉGIONALE NORD

12A avenue de l'Horizon
59650 Villeneuve d'Ascq

Départements : 02 - 08 - 10 - 51 - 52 - 59 - 60
62 - 80

☎ : 0 805 129 129
@ : fr-dr-lille@legrand.com

3 - DIRECTION RÉGIONALE EST

288 avenue de Colmar
67100 Strasbourg

Départements : 25 - 39 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68
70 - 88 - 90

☎ : 03 88 77 32 32
@ : fr-dr-strasbourg@legrand.com

4 - DIRECTION RÉGIONALE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE AUVERGNE

8 rue de Lombardie - 69800 Saint-Priest

Départements : 01 - 03 - 07 - 15 - 21 - 26 - 38
42 - 43 - 58 - 63 - 69 - 71 - 73 - 74 - 89

☎ : 0 800 715 715
@ : fr-dr-lyon@legrand.com

5 - DIRECTION RÉGIONALE MÉDITERRANÉE

Le Campus Arteparc - Bâtiment C
595 Rue Pierre Berthier
13591 Aix en Provence Cedex 3

Départements : 2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 11
13 - 30 - 34 - 48 - 66 - 83 - 84 - Monaco

☎ : 0 800 730 800
@ : fr-dr-aix-en-provence@legrand.com

6 - DIRECTION RÉGIONALE SUD-OUEST

73 rue de la Morandière
33185 Le Haillan

Départements : 09 - 12 - 19 - 23 - 24 - 31 - 32
33 - 40 - 46 - 47 - 64 - 65 - 81 - 82 - 87

☎ : 0 805 121 121
@ : fr-dr-bordeaux@legrand.com

7 - DIRECTION RÉGIONALE ATLANTIQUE VAL DE LOIRE

Technoparc de l'Aubinière
14 impasse des Jades - Bat L - CS 53863
44338 Nantes Cedex 3

Départements : 16 - 17 - 18 - 28 - 36 - 37 - 41
44 - 45 - 49 - 53 - 72 - 79 - 85 - 86

☎ : 0 805 120 805
@ : fr-dr-nantes@legrand.com

8 - DIRECTION RÉGIONALE BRETAGNE NORMANDIE

1 rue du Petit Pré - ZAC des Trois Marches
35132 Vezin-le-Coquet

Départements : 14 - 22 - 27 - 29 - 35 - 50 - 56
61 - 76

☎ : 0 800 730 974
@ : fr-dr-rennes@legrand.com

FORMATION CLIENTS

Innoval - 87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 88 30

Relations Enseignement Technique

☎ : 05 55 06 77 58

SERVICE EXPORT

87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 87 87

Contact : accessible sur legrandgroup.com

service Relations Pro

0810 48 48 48 Service 0,05 € / min
* prix appel

du lundi au vendredi 8h à 18h
128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr

SUIVEZ-NOUS SUR

- @ legrand.fr
- facebook.com/LegrandFrance
- linkedin.com/legrandfrance/
- instagram.com/legrand_france/
- youtube.com/legrandfrance/
- pinterest.fr/legrandfrance/
- tiktok.com/@legrandfrance



LEGRAND SNC
SNC au capital de 7 765 345 €
RCS Limoges 389 290 586
N° SIRET 389 290 586 000 12
TVA FR 15 389 290 586

Siège social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 87 87
Fax : 05 55 06 88 88