



Mosaic™

Referencia(s) : 0 770 25/26/28 – 0 791 26L – 0 792 25/26/28

Mecanismos de persianas



0 770 25/26
0 791 26L
0 792 25/26



0 770 28
0 792 28


1. USO

Mecanismos de mando para persianas, estores y toldos.
Instalación empotrada en caja de profundidad mínima de 40mm.
3 posiciones: subir/bajar/parada.

2. GAMA

	Blanco	Aluminio	Negro mate
Pulsador persianas / estores / toldos	0 770 25	0 792 25	-
Interruptor persianas / estores / toldos	0 770 26	0 792 26	0 791 26L
Pulsador para control directo persianas / estores / toldos	0 770 28	0 792 28	-

3. DIMENSIONES (mm)




A	B	C	D
45	45	23	12


4. CONEXIÓN

Embornamiento automático
Longitud de pelado de cable: 13 mm
Capacidad de los terminales mini : 2 x 2,5 mm²


■ 4.1 Cableado de los pulsadores (ref. 0 770 25 - 0 792 25)



■ 4.2 Cableado interruptor (ref. 0 770 26 - 0 791 26L - 0 792 26)




4.3 Cableado del pulsador (réf. 0 770 28 - 0 792 28)



Mecanismos de persianas

4. CONEXIÓN (continuación)

■ 4.4 Cableado del pulsador (ref. 0 770 28 - 0 792 28) con relé




5. FUNCIONAMIENTO

Ref. 0 770 25 - 0 792 25: doble pulsador mediante automatismos que permite el control de uno o varios motores.

Ref. 0 770 26 - 0 791 26L - 0 792 26: doble interruptor para control director de motores.

Ref. 0 770 28 - 0 792 28: doble pulsador para control con relé de motores (sin botón STOP).



0 770 25/26 - 0 791
26L - 0 792 25/26

0 770 28
0 792 28

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 6.1 Características mecánicas

Protección contra impactos: IK 04

Protección contra cuerpos sólidos y líquidos: IP 41

■ 6.2 Características de los materiales

Tecla : ABS Blanco RAL 9003

ABS pintado Negro RAL 9017 aspecto satinado

ABS pintado Aluminio (aspecto purpura)

Base : Policarbonato

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (continuación)

Autoextinguibilidad :

850° C / 30 s para las piezas aislantes que mantienen a las piezas con baja tensión en su lugar.

650° C / 30 s para el resto de piezas con materiales aislantes

■ 6.3 Características eléctricas

Tensión : 250 VAC

Intensidad : 0 770 26 - 0 791 26L - 0 792 26 : 6 AX

0 770 25/28 - 0 792 25/28 : 6 A

Potencia máxima control : 500 W

■ 6.4 Características climáticas

Almacenamiento : - 10° C a + 70° C

Uso : - 5° C a + 35° C

7. LIMPIEZA

Limpieza superficial con un paño.

No utilizar: acetona, eliminador de alquitrán, tricloroetileno

■ 7.1 Resistencia a los productos de limpieza

Resistencia a los siguientes productos: Hexano (EN 60669-1), alcohol de quemar, agua jabonosa, amoníaco diluido, lejía pura diluida al 10%, limpiacristales y toallitas preimpregnadas.

■ 7.2 Resistencia a los productos de limpieza de uso hospitalario

Resistencia a los siguientes productos : Anios, Surfanios, Bactilysine, peróxido de hidrogeno (agua oxigenada al 35%)

Arrastrador: Policarbonato

Atención: Para la utilización de otros productos de limpieza específicos, es necesario hacer una prueba previa

8. NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Conformes a las normas de instalación y de fabricación.

Vease el e-catálogo.