


Boîtes de sol version affleurante pour chape béton

tableau de choix

TYPE DE BOÎTE DE SOL	CAPACITÉ DE LA BOÎTE DE SOL	RÉFS. BOÎTE DE SOL	BOÎTE D'ENCASTREMENT À CHOISIR EN FONCTION DE LA PROFONDEUR DE LA CHAPE EN BÉTON				PLAQUES DE FINITION (OPTIONNEL)		
									
PRISES EN POSITION HORIZONTALE			89 - 90 ⁽¹⁾⁽²⁾ mm	88 - 122 ⁽²⁾ mm	110 - 170 mm	150 - 250 mm			
	12 (3 x 4) modules	0 807 45	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86 + 0 881 42	+	0 880 88	0 881 45
	18 (3 x 6) modules	0 807 46	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82					0 881 46
	24 (3 x 8) modules	0 807 47	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83					0 881 47
PRISES EN POSITION VERTICALE			82 - 90 ⁽¹⁾ mm	81 - 122 mm	110 - 170 mm	150 - 250 mm			
	8 (2 x 4) modules	0 807 48	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81		0 880 88 + 0 880 86 + 0 881 42	+	0 880 88	0 881 45
	12 (2 x 6) modules	0 807 49	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82					0 881 46
	16 (2 x 8) modules	0 807 50	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83					0 881 47
TRAPPE DE VISITE			82 - 90 ⁽¹⁾ mm	81 - 122 mm	110 - 170 mm	150 - 250 mm			
	181 x 264 mm	0 807 42	0 880 90	0 880 80 + 0 880 81	+	0 880 88 + 0 880 86 + 0 881 42	+	0 880 88	0 881 45
	219 x 264 mm	0 807 43	0 880 91	0 880 80 + 0 880 82					0 881 46
	264 x 264 mm	0 807 44	0 880 92	0 880 80 + 0 880 83					0 881 47

1 : de 115 mm à 200 mm avec le kit de fixation pour rehausse et réglage réf. 0 807 55 (p. 22)
2 : dimensions minimales en cas d'utilisation avec des fiches à sortie droite (voir p. 17)

Boîtes de sol version recouvrante pour chape béton

livrées en kit



Tableaux de choix **p. 12**
Caractéristiques techniques **p. 16**

Conformes à la norme IEC/EN 60670-23

Emb.	Réf.	Boîtes de sol couvercle recouvrant plastique	Emb.	Réf.	Trappe de visite couvercle recouvrant métal
		À équiper de prises Mosaic ou Arteor Équipées de supports pour prises Pour installation dans chape béton utiliser : les boîtes d'encastrement auto-ajustables réfs. 0 880 90/91/92 (p. 22) ou les boîtes d'encastrement universelles réglables réf. 0 880 80 (p. 23) et les adaptateurs réfs. 0 880 81/82/83			Pour installation dans chape béton utiliser : les boîtes d'encastrement auto-ajustables réfs. 0 880 90/91/92 (p. 22) ou les boîtes d'encastrement universelles réglables réf. 0 880 80 (p. 23) et des adaptateurs réfs. 0 880 81/82/83
		Pour prises en position horizontale	1	0 807 33	203 x 286 mm
1	0 807 09	12 (3 x 4) modules	1	0 807 34	241 x 286 mm
1	0 807 10	18 (3 x 6) modules	1	0 807 35	286 x 286 mm
1	0 807 11	24 (3 x 8) modules			
		Pour prises en position verticale			Plaques de finition pour boîtes de sol version recouvrante- finition inox
1	0 807 12	8 (2 x 4) modules			Pour boîtes de sol pour plancher technique (p. 19) ou chape béton
1	0 807 13	12 (2 x 6) modules	1	0 880 15	8/12 modules
1	0 807 14	16 (2 x 8) modules	1	0 880 16	12/18 modules
			1	0 880 17	16/24 modules
		Trappe de visite couvercle recouvrant plastique			Pour couvercle recouvrant métal
		Pour installation dans chape béton utiliser : les boîtes d'encastrement auto-ajustables réfs. 0 880 90/91/92 (p. 22) ou les boîtes d'encastrement universelles réglables réf. 0 880 80 (p. 23) et les adaptateurs réfs. 0 880 81/82/83	1	0 880 45	8/12 modules
1	0 807 15	203 x 286 mm	1	0 880 46	12/18 modules
1	0 807 16	241 x 286 mm	1	0 880 47	16/24 modules
1	0 807 17	286 x 286 mm			Accessoires de verrouillage pour boîtes de sol couvercle recouvrant plastique
			1	0 880 98	Avec clé
			1	0 880 99	Sans clé
		Boîtes de sol couvercle recouvrant métal			Adaptateurs de montage pour chape béton
		À équiper de prises Mosaic ou Arteor Équipées de supports pour prises Pour installation dans chape béton utiliser : les boîtes d'encastrement auto-ajustables réfs. 0 880 90/91/92 (p. 22) ou les boîtes d'encastrement universelles réglables réf. 0 880 80 (p. 23) et les adaptateurs réfs. 0 880 81/82/83			Pour boîtes de sol version recouvrante ou version affleurante
1	0 807 27	12 (3 x 4) modules	1	0 880 81	S'installent sur la boîte d'encastrement universelle réglable réf. 0 880 80 (p. 23)
1	0 807 28	18 (3 x 6) modules			Pour boîtes de sol 8/12 modules
1	0 807 29	24 (3 x 8) modules	1	0 880 82	réfs. 0 807 09/12/15/27/30/33 et 0 807 42/45/48
		Pour prises en position horizontale			Pour boîtes de sol 12/18 modules
1	0 807 30	8 (2 x 4) modules	1	0 880 83	réfs. 0 807 10/13/16/28/31/34 et 0 807 43/46/49
1	0 807 31	12 (2 x 6) modules			Pour boîtes de sol 16/24 modules
1	0 807 32	16 (2 x 8) modules			réfs. 0 807 11/14/17/29/32/35 et 0 807 44/47/50
		Pour prises en position verticale			Kit de fixation pour boîtes de sol version recouvrante
					Permet de fixer et d'ajuster les boîtes de sol couvercle recouvrant dans les adaptateurs de montage réfs. 0 880 81/82/83 pour boîte d'encastrement universelle réglable réf. 0 880 80 (p. 23). Pour un revêtement de sol avec une épaisseur comprise entre 2 mm et 22 mm
			1	0 807 52	Jeu de 4 pièces

Boîtes de sol version affleurante pour chape béton

livrées en kit



Tableaux de choix **p. 13**
Caractéristiques techniques **p. 17**

Conformes à la norme IEC/EN 60670-23

Emb.	Réf.	Boîte de sol couvercle affleurant métal
		À équiper de prises Mosaic ou Arteor Équipées de supports pour prises Pour installation dans chape béton utiliser : les boîtes d'encastrement auto-ajustables réfs. 0 880 90/91/92 (p. 22) ou les boîtes d'encastrement universelles réglables réf. 0 880 80 (p. 23) et les adaptateurs réfs. 0 880 81/82/83
1	0 807 45	Pour prises en position horizontale
1	0 807 46	12 (3 x 4) modules
1	0 807 47	18 (3 x 6) modules
		24 (3 x 8) modules
1	0 807 48	Pour prises en position verticale
1	0 807 49	8 (2 x 4) modules
1	0 807 50	12 (2 x 6) modules
		16 (2 x 8) modules
		Trappe de visite couvercle affleurant métal
		Pour chapes béton ou planchers techniques Pour installation dans chape béton utiliser : les boîtes d'encastrement auto-ajustables réfs. 0 880 90/91/92 (p. 22) ou les boîtes d'encastrement universelles réglables réf. 0 880 80 (p. 23) et les adaptateurs réfs. 0 880 81/82/83
1	0 807 42	181 x 264 mm
1	0 807 43	219 x 264 mm
1	0 807 44	264 x 264 mm
		Kit de rehausse pour hauteur 110 à 300 mm
1	0 881 42	4 pieds à visser Pour boîtes de sol et trappes de visite couvercle affleurant métal Se montent à la place des pieds d'origine


Emb.	Réf.	Plaques de finition pour boîtes de sol version affleurante- finition inox
		Pour boîtes de sol pour plancher technique (p. 19) ou chape béton
1	0 881 45	Pour boîtes de sol couvercle affleurant métal
1	0 881 46	8/12 modules
1	0 881 47	12/18 modules
		16/24 modules
		Adaptateurs de montage pour chape béton
		Pour boîtes de sol version recouvrante ou version affleurante
1	0 880 81	Se montent sur boîte d'encastrement universelle réglable réf. 0 880 80 (p. 23)
1	0 880 82	Pour boîtes de sol 8/12 modules
		réfs. 0 807 09/12/15/27/30/33 et 0 807 42/45/48
1	0 880 83	Pour boîtes de sol 12/18 modules
		réfs. 0 807 10/13/16/28/31/34 et 0 807 43/46/49
		Pour boîtes de sol 16/24 modules
		réfs. 0 807 11/14/17/29/32/35 et 0 807 44/47/50

Boîtes de sol version recouvrante pour chape béton


caractéristiques techniques

Principe d'installation dans chape béton

Avec une boîte d'encastrement auto-ajustable



Avec une boîte d'encastrement universelle réglable



Réf.	Hauteur chape H (mm)
0 807 09/10/11/27/28/29	77 - 90
0 807 12/13/14/30/31/32	69 - 90
0 807 15/16/17/33/34/35	65 - 90


Hauteur maximale de chape : 90 mm à 200 mm avec le kit de rehausse et de réglage réf. 0 807 55 (voir p. 22)

Réf.	Hauteur chape H (mm)
0 807 09/10/11/27/28/29	76 - 125
0 807 12/13/14/30/31/32	68 - 125
0 807 15/16/17/33/34/35	64 - 125

Hauteur maximale de chape : 250 mm avec les vis d'extension réf. 0 880 86 et 2 blocs de mousse supplémentaires réf. 0 880 88 (voir p. 23)


Principe d'installation - revêtement ou plaque de finition

Boîte de sol refs. 0 807 09/10/11/12/12/13/14/15/16/17



Réf.	A (mm)	B (mm)
0 807 09/12/15	244	116
0 807 10/13/16		154
0 807 11/14/17		199

Boîtes de sol refs. 0 807 27/28/29/30/31/32/33/34/35




Réf.	A (mm)	B (mm)
0 807 27/30/33	248	116
0 807 28/31/34		154
0 807 29/32/35		199

Type de fiche en fonction de la hauteur disponible

Boîtes de sol refs. 0 807 09/10/11/27/28/29 pour prises en position horizontale

Les supports pour prises de la boîte de sol peuvent être réglés sur 3 positions, en fonction de la profondeur requise, pour une utilisation avec des fiches droites ou coudées.



	1	2	3
		X	


Position	Hauteur (mm)
1	76
2	91
3	106

Boîtes de sol version affleurante pour chape béton

caractéristiques techniques

Principe d'installation dans chape béton


Avec une boîte d'encastrement auto-ajustables



Réf.	Hauteur chape H (mm)
0 807 45/46/47	89 - 90
0 807 48/49/50	82 - 90
0 807 42/43/44	82 - 90

Hauteur maximale de chape : de 115 mm à 200 mm avec le kit de rehausse et de réglage réf. 0 807 55 (voir p. 22)

Avec une boîte d'encastrement universelle réglable




Réf.	Hauteur chape H (mm)
0 807 45/46/47	88 - 122
0 807 48/49/50	81 - 122
0 807 42/43/44	81 - 122

Hauteur maximale de chape : 250 mm avec les vis d'extension réf. 0 880 86 et 2 blocs de mousse supplémentaires réf. 0 880 88 (voir p. 23)

Principe d'installation - revêtement ou plaque de finition


Boîtes de sol réfs. 0 807 42/43/44/45/46/47/48/49/50



Réf.	A (mm)	B (mm)
0 807 42/45/48	257	125
0 807 43/46/49		163
0 807 44/47/50		208

Type de fiche en fonction de la hauteur disponible

Boîtes de sol réfs. 0 807 45/46/47 pour prises en position horizontale
Les supports pour prises de la boîte de sol peuvent être réglés sur 3 positions, en fonction de la profondeur requise, pour une utilisation avec des fiches droites ou coudées.



	1	2	3
		2	3

Position	Hauteur (mm)
1	88
2	103
3	118

Boîtes de sol version recouvrante pour plancher technique - tableau de choix

TYPE DE BOÎTE DE SOL	CAPACITÉ DE LA BOÎTE DE SOL	RÉFS. BOÎTE DE SOL	PLAQUES DE FINITION (OPTIONNEL)
			
PRISES EN POSITION HORIZONTALE HAUTEUR MINIMALE 80 MM ⁽¹⁾			
COUVERCLE RECOUVRANT PLASTIQUE 	12 (3 x 4) modules	0 807 00	0 880 15
	18 (3 x 6) modules	0 807 01	0 880 16
	24 (3 x 8) modules	0 807 02	0 880 17
COUVERCLE RECOUVRANT MÉTAL 	12 (3 x 4) modules	0 807 18	0 880 45
	18 (3 x 6) modules	0 807 19	0 880 46
	24 (3 x 8) modules	0 807 20	0 880 47
PRISES EN POSITION VERTICALE HAUTEUR MINIMALE 80 MM			
COUVERCLE RECOUVRANT PLASTIQUE 	8 (2 x 4) modules	0 807 03	0 880 15
	12 (2 x 6) modules	0 807 04	0 880 16
	16 (2 x 8) modules	0 807 05	0 880 17
COUVERCLE RECOUVRANT MÉTAL 	8 (2 x 4) modules	0 807 21	0 880 45
	12 (2 x 6) modules	0 807 22	0 880 46
	16 (2 x 8) modules	0 807 23	0 880 47
TRAPPE DE VISITE HAUTEUR MINIMALE 73 MM			
COUVERCLE RECOUVRANT PLASTIQUE 	203 x 286 mm	0 807 06	0 880 15
	241 x 286 mm	0 807 07	0 880 16
	286 x 286 mm	0 807 08	0 880 17
COUVERCLE RECOUVRANT MÉTAL 	203 x 286 mm	0 807 24	0 880 45
	241 x 286 mm	0 807 25	0 880 46
	283 x 286 mm	0 807 26	0 880 47

Boîtes de sol version affleurante pour plancher technique - tableau de choix

TYPE DE BOÎTE DE SOL	CAPACITÉ DE LA BOÎTE DE SOL	RÉFS. BOÎTE DE SOL	KITS DE REHAUSSE	PLAQUES DE FINITION (OPTIONNEL)
		HAUTEUR		
PRISES EN POSITION HORIZONTALE		92 - 122 ⁽¹⁾ mm	110 - 300 mm	
	12 (3 x 4) modules	0 807 36	+ 0 881 42	0 881 45
	18 (3 x 6) modules	0 807 37		0 881 46
	24 (3 x 8) modules	0 807 38		0 881 47
PRISES EN POSITION VERTICALE		92 - 122 mm	110 - 300 mm	
	8 (2 x 4 modules)	0 807 39	+ 0 881 42	0 881 45
	12 (2 x 6) modules	0 807 40		0 881 46
	16 (2 x 8) modules	0 807 41		0 881 47
TRAPPE DE VISITE		81 - 122 mm	110 - 300 mm	
	181 x 264 mm	0 807 42	+ 0 881 42	0 881 45
	219 x 264 mm	0 807 43		0 881 46
	264 x 264 mm	0 807 44		0 881 47

1 : Dimensions minimales en cas d'utilisation avec des fiches droites (voir p. 21)

1 : Dimensions minimales en cas d'utilisation avec des fiches droites (voir p. 20)

Boîtes de sol version recouvrante pour plancher technique - livrées en kit



Tableaux de choix **p. 18**
Caractéristiques techniques **p. 20**

Conformes à la norme IEC/EN 60670-23

Emb.	Réf.	Boîtes de sol couvercle recouvrant plastique
		À équiper de prises Mosaic ou Arteor Équipées de supports pour prises Pour installation dans plancher technique
		Pour prises en position horizontale
1	0 807 00	12 (3 x 4) modules
1	0 807 01	18 (3 x 6) modules
1	0 807 02	24 (3 x 8) modules
		Pour prises en position verticale
1	0 807 03	8 (2 x 4) modules
1	0 807 04	12 (2 x 6) modules
1	0 807 05	16 (2 x 8) modules
		Trappe de visite couvercle recouvrant plastique
		Pour installation dans plancher technique
1	0 807 06	203 x 286 mm
1	0 807 07	241 x 286 mm
1	0 807 08	286 x 286 mm
		Boîtes de sol couvercle recouvrant métal
		À équiper de prises Mosaic ou Arteor Équipées de supports pour prises Pour installation dans plancher technique
		Pour prises en position horizontale
1	0 807 18	12 (3 x 4) modules
1	0 807 19	18 (3 x 6) modules
1	0 807 20	24 (3 x 8) modules
		Pour prises en position verticale
1	0 807 21	8 (2 x 4) modules
1	0 807 22	12 (2 x 6) modules
1	0 807 23	16 (2 x 8) modules
		Trappe de visite couvercle recouvrant métal
		Pour installation dans plancher technique
1	0 807 24	203 x 286 mm
1	0 807 25	241 x 286 mm
1	0 807 26	286 x 286 mm

Boîtes de sol version affleurante pour plancher technique - livrées en kit



Tableaux de choix **p. 18**
Caractéristiques techniques **p. 21**


Conformes à la norme IEC/EN 60670-23

Emb.	Réf.	Boîte de sol couvercle affleurant métal
		À équiper de prises Mosaic ou Arteor Équipées de supports pour prises Pour installation dans plancher technique
		Pour prises en position horizontale
1	0 807 36	12 (3 x 4) modules
1	0 807 37	18 (3 x 6) modules
1	0 807 38	24 (3 x 8) modules
		Pour prises en position verticale
1	0 807 39	8 (2 x 4) modules
1	0 807 40	12 (2 x 6) modules
1	0 807 41	16 (2 x 8) modules
		Trappe de visite couvercle affleurant métal
		Pour chapes béton ou planchers techniques Pour installation dans chape béton utiliser : les boîtes d'encastrement auto-ajustables réfs. 0 880 90/91/92 (p. 22) ou les boîtes d'encastrement universelles réglables réf. 0 880 80 (p. 23) et les adaptateurs réfs. 0 880 81/82/83
1	0 807 42	181 x 264 mm
1	0 807 43	219 x 264 mm
1	0 807 44	264 x 264 mm
		Kit de rehausse pour hauteur 110 à 300 mm
1	0 881 42	4 pieds à visser Pour boîtes de sol et trappes de visite couvercle affleurant métal Se montent à la place des pieds d'origine
		Plaques de finition pour boîtes de sol version affleurante - finition inox
		Pour boîtes de sol pour plancher technique ou chape béton (p. 15)
		Pour boîtes de sol couvercle affleurant métal
1	0 881 45	8/12 modules
1	0 881 46	12/18 modules
1	0 881 47	16/24 modules


Boîtes de sol version recouvrante pour plancher technique

caractéristiques techniques

Principe d'installation dans plancher technique



Découpe du plancher technique




Réf.	A (mm)	B (mm)
0 807 00/03/06/18/21/24	265	182
0 807 01/04/07/19/22/25		220
0 807 02/05/08/20/23/26		265

Réf.	H mini (mm)
0 807 00/01/02/18/19/20	80
0 807 03/04/05/21/22/23	80
0 807 06/07/08/24/25/26	73


Principe d'installation - revêtement ou plaque de finition

Boîtes de sol réf. 0 807 00/01/02/03/04/05/06/07/08



Réf.	A (mm)	B (mm)
0 807 00/03/06	244	116
0 807 01/04/07		154
0 807 02/05/08		199

Boîtes de sol réf. 0 807 18/19/20/21/22/23/24/25/26




Réf.	A (mm)	B (mm)
0 807 18/21/24	248	116
0 807 19/22/25		154
0 807 20/23/26		199

Type de fiche en fonction de la hauteur disponible

Boîtes de sol réf. 0 807 00/01/02/18/19/20 pour prises en position horizontale.

Les supports prise de la boîte de sol peuvent être réglés sur 3 positions, en fonction de la profondeur requise, pour une utilisation avec des fiches droites ou coudées.





	1	2	3
		2	3

Position	Hauteur (mm)
1	80
2	95
3	110


Boîtes de sol version affleurante pour plancher technique

caractéristiques techniques

Principe d'installation dans plancher technique



Découpe du plancher technique




Réf.	A (mm)	B (mm)
0 807 36/39/42	265	182
0 807 37/40/43		220
0 807 38/41/44		265

Réf.	H (mm)	H (mm) avec kits de rehausse
0 807 36/37/38	92 - 122	110 - 300
0 807 39/40/41	92 - 122	110 - 300
0 807 42/43/44	81 - 122	110 - 300

Principe d'installation - revêtement ou plaque de finition


Boîtes de sol réf. 0 807 36/37/38/39/40/41/42/43/44



Réf.	A (mm)	B (mm)
0 807 36/39/42	257	125
0 807 37/40/43		163
0 807 38/41/44		208

Type de fiche en fonction de la hauteur disponible

Boîtes de sol réf. 0 807 36/37/38 pour prises en position horizontale. Les supports prise de la boîte de sol peuvent être réglés sur 3 positions, en fonction de la profondeur requise, pour une utilisation avec des fiches droites ou coudées.




	1	2	3
		2	3

Position	Hauteur (mm)
1	92
2	107
3	122

Boîtes d'encastrement auto-ajustables

pour boîtes de sol et trappes de visite

caractéristiques techniques





Caractéristiques techniques, voir ci-contre

Conformes à la norme IEC/EN 60670-23



Emb.	Réf.	Boîtes d'encastrement auto-ajustables pour chape béton
1	0 880 90	Hauteur chape : de 65 à 90 mm Pour boîtes de sol version recouvrante ou version affleurante Pour boîtes de sol 8/12 modules Réf. 0 807 09/12/15/27/30/33/42/45/48
1	0 880 91	Pour boîtes de sol 12/18 modules Réf. 0 807 10/13/16/28/31/34/43/46/49
1	0 880 92	Pour boîtes de sol 16/24 modules Réf. 0 807 11/14/17/29/32/35/44/47/50
1	0 807 55	Kit de rehausse et de réglage pour boîtes d'encastrement auto-ajustables Kit de 4 pieds pour rehausser et régler la position des boîtes d'encastrement auto-ajustables réfs. 0 880 90/91/92 Permet le réglage en hauteur et la mise à niveau des boîtes d'encastrement Hauteur de la chape avec boîtes de sol version recouvrante : - pour rehausser et régler : entre 105 mm et 200 mm Hauteur de la chape pour boîtes de sol version affleurante : - pour rehausser et régler : entre 140 mm et 200 mm

Dimensions




Réf.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
0 880 90	187	270	242	325
0 880 91	225		280	
0 880 92	270		325	

75 x 25 min.
225 x 38 max.



Hauteur chape avec kit de fixation Réf. 0 807 55



Ajustement de la hauteur	A mini (mm)	B (mm)
Boîtes de sol couvercle recouvrant		
Rehausse et réglage	15	105 à 200
Boîtes de sol couvercle affleurant		
Rehausse et réglage	50	140 à 200

Boîte d'encastrement universelle réglable

pour boîtes de sol et trappes de visite



0 880 80



0 880 83



0 880 85



Caractéristiques techniques p. 24-25

Conformes à la norme IEC/EN 60670-23

Emb.	Réf.	Boîte d'encastrement universelle réglable pour chape béton
1	0 880 80	Hauteur chape : de 55 à 125 mm pour installation avec des boîtes de sol pour appareillage standard 45 mm (p. 12 à 15) Hauteur chape : de 105 à 125 mm pour installation avec des boîtes de sol pour charges lourdes Livrée avec 2 blocs en mousse (pour le réglage de la hauteur) La hauteur peut être réhaussée jusqu'à 250 mm à l'aide des pieds de rehausse réf. 0 880 86 et des blocs de mousse supplémentaires réf. 0 880 88
1	0 880 86	Kits de rehausse Kit de 4 pieds de rehausse pour boîte d'encastrement universelle réglable réf. 0 880 80
3	0 880 88	Bloc de mousse pour extension de hauteur Bloc de mousse pour extension de hauteur pour boîte d'encastrement universelle réglable réf. 0 880 80
		Adaptateurs de montage pour chape béton Pour boîtes de sol version recouvrante ou version affleurante S'installent sur la boîte d'encastrement universelle réglable Réf. 0 880 80
1	0 880 81	Pour boîtes de sol 8/12 modules réfs. 0 807 09/12/15/27/30/33 et 0 807 42/45/48 (p. 14-15)
1	0 880 82	Pour boîtes de sol 12/18 modules réfs. 0 807 10/13/16/28/31/34 et 0 807 43/46/49 (p. 14-15)
1	0 880 83	Pour boîtes de sol 16/24 modules réfs. 0 807 11/14/17/29/32/35 et 0 807 44/47/50 (p. 14-15)
		Kit de fixation pour boîtes de sol version recouvrante Permet de fixer et d'ajuster les boîtes de sol couvercle recouvrant dans les adaptateurs de montage réf. 0 880 81/82/83 pour boîte d'encastrement universelle réglable réf. 0 880 80 Pour un revêtement de sol avec une épaisseur comprise entre 2 mm et 22 mm
1	0 807 52	Jeu de 4 pièces
1	0 880 85	Kit de finition béton ciré Pour boîtes de sol version recouvrante 16/24 modules




Boîtes de sol pour chape béton
p. 14-15

Boîte d'encastrement universelle réglable et kit de rehausse


caractéristiques techniques

■ Dimensions

Boîte d'encastrement universelle réglable réf. 0 880 80



■ Principe d'installation




Adaptateurs pour boîtes de sol

caractéristiques techniques

■ Dimensions


Réf. 0 880 81/82/83



Réf.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
0 880 81		182		
0 880 82	330	219	265	330
0 880 83		265		

■ Principe d'installation pour le kit de fixation pour boîtes de sol version recouvrante

Réf. 0 807 52




Conformément à sa politique d'amélioration continue, la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques et la conception de ses produits sans préavis.
Toutes les illustrations, descriptions, cotes d'encombrement, ainsi que les poids indiqués dans le présent catalogue le sont à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de l'entreprise.

Kit de finition béton ciré

caractéristiques techniques

■ Dimensions

Réf. 0 880 85



■ Principe d'installation dans chape béton

