



Mosaic™ Conmutador 10 AX antimicrobiano*

Referencia(s): 0 787 10L/11L – 0 770 27/27L



0 787 11L



0 770 27L

1. USO

Mecanismos de control de iluminación y mecanismo de control de VMC (ventilación mecánica controlada).

Un mecanismo permite realizar una función con piloto luminoso o estándar excepto para las Ref. 0 770 27/27L.

Instalación de empotrar o de superficie.

Equipar con placas de acabado.

Producto fabricado en material antimicrobiano* a base de iones de plata Ag+. Esta tecnología permite la eliminación de bacterias, hongos y virus sin generar fenómenos de habituación o resistencia (destrucción física y no química).


Especialmente adecuada para centros sanitarios (hospitales, clínicas, residencias medicalizadas, laboratorios, salas de espera...) y, en general, para espacios sensibles a los requisitos sanitarios (cocinas industriales, colectividades, restaurantes, gestión de residuos...).

Estos productos proporcionan una garantía adicional frente a la proliferación de bacterias, hongos y virus, sin sustituir ni modificar los protocolos de limpieza establecido.

2. GAMA

Descripción	Referencias
Conmutador Mosaic Easy-Led - 1 módulo Permite realizar una función con piloto luminoso o estándar. Se vuelve luminoso con LED ref. 0 676 86L a 230 V o ref. 0 676 87L a 12, 24, 48 V Se vuelve piloto con LED ref. 0 676 85L en 230 V o ref. 0 676 89L a 12, 24 y 48 V	0 787 10L
Conmutador Mosaic Easy-Led - 2 módulos Permite realizar una función con piloto luminoso o estándar. Se vuelve luminoso con LED ref. 0 676 86L en 230 V ref. 0 676 87L a 12, 24, 48 V Se vuelve piloto con LED ref. 0 676 85L en 230 V o ref. 0 676 89L a 12, 24 y 48 V	0 787 11L
Conmutador para el control directo de VMC - 2 módulos	0 770 27L 0 770 27

3. DIMENSIONES (mm)



Referencias	A	B	C	D
0 787 10L	45	22,5	36,5	12,5
0 787 11L - 0 770 27/27L	45	45	36,5	12,5

4. CONEXIÓN

Embornamiento automático

Capacidad de los terminales: 2 x 2,5 mm²

Longitud de pelado de cable: 12 mm

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 5.1 Grado de protección

Protección contra impactos: IK 04

Protección contra cuerpos sólidos y líquidos: IP 31 D

■ 5.2 Características de los materiales

Tecla: ABS Blanco RAL 9003 + tratamiento antimicrobiano*

Difusor: PC + tratamiento antimicrobiano *

Base: PC

Arrastrador: PC

Sin halógenos

Resistente a los rayos UV

Autoextinguibilidad:

850° C/30 s para las piezas aislantes que mantienen a las piezas con baja tensión en su lugar.

650° C/30 s para el resto de piezas con materiales aislantes.

■ 5.3 Características eléctricas

Tensión: 250 V~

Intensidad: 10 AX

Potencia máx. Para lámparas con balasto integrado: 100 W

■ 5.4 Características climáticas

Temperatura de almacenamiento: - 10° C a + 70° C

Temperatura de uso: - 5° C a + 35° C

6. LIMPIEZA

Limpieza superficial con un paño.

No utilizar: acetona, eliminador de alquitrán, tricloroetileno.

■ 6.1 Resistencia a los productos de limpieza

Resistente a los productos siguientes: Hexano (EN60669-1), alcohol de quemar, agua jabonosa, amoníaco diluido, lejía pura diluida al 10%, limpiacristales y toallitas preimpregnadas.

■ 6.2 Resistencia a los productos de limpieza de uso hospitalario

Resistente a los productos siguientes: Anios, Surfanios, Bactilysine, peróxido de hidrógeno (agua oxigenada al 35%).

Atención: Para la utilización de otros productos de limpieza específicos, es necesario hacer una prueba previa

7. ACCESORIOS

Pilotos Easy-Led blancos.

Led función luminoso

0 676 86L	230 V~ - 0,041 W
0 676 87L	12/24/48 V~ - 0,006 W / 0,033 W / 0,153 W

Led función piloto

0 676 85L	230 V~ - 0,39 W
0 676 89L	12/24/48 V~ - 0,006 W / 0,033 W / 0,153 W

Se fijan a presión en la parte frontal del mecanismo al quitar la tecla.

8. NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Conformes a las normas de instalación y de fabricación.
Vease el e-catálogo.

* Contiene iones de plata que limitan el desarrollo de bacterias en la superficie.