




Mosaic™
Pulsadores antibacterianos*
Referencia(s): 0 787 14L/15L – 0 770 43L


0 787 14L



0 787 15L



0 770 43L

1. USO

Pulsador o pulsador inversor.

Permite, en función del cableado, volverse pulsador inversor.

Un mecanismo permite realizar una función con piloto luminoso o estándar.

Producto fabricado en material antibacteriano* a base de iones de plata Ag+. Esta tecnología permite la eliminación de bacterias, hongos y virus sin generar fenómenos de habituación o resistencia (destrucción física y no química).

Especialmente adecuada para centros sanitarios (hospitales, clínicas, residencias medicalizadas, laboratorios, salas de espera...) y, en general, para espacios sensibles a los requisitos sanitarios (cocinas industriales, colectividades, restaurantes, gestión de residuos...).


Estos productos proporcionan una garantía adicional frente a la proliferación de bacterias, hongos y virus, sin sustituir ni modificar los protocolos de limpieza establecido.

Instalación de empotrar o de superficie.

Equipar con placas de acabado.

2. GAMA

Descripción	Referencias
Pulsador 1 módulo Permite realizar una función con piloto luminoso o estándar. Se vuelve luminoso con LED ref. 0 676 86L a 230 V o ref. 0 676 87L a 12, 24, 48V	0 787 14L
Pulsador 2 módulos Permite realizar una función con piloto luminoso o estándar. Se vuelve luminoso con LED ref. 0 676 86L a 230 V o ref. 0 676 87L a 12, 24, 48V	0 787 15L
Pulsador 2 módulos con porta-etiqueta Permite realizar una función con piloto luminoso o estándar. Se vuelve luminoso con LED ref. 0 676 86L a 230 V o ref. 0 676 87L a 12, 24, 48 V	0 770 43L

3. DIMENSIONES (mm)


Referencias	A	B	C	D
0 787 14L	45	22,5	36,5	12,5
0 787 15L - 0 770 43L	45	45	36,5	12,5

4. CONEXIÓN

Embornamiento automático

Capacidad de los terminales: 2 x 2,5 mm²

Longitud de pelado de cable: 12 mm

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
■ 5.1 Grado de protección

Protección contra impactos: IK 04

Protección contra cuerpos sólidos y líquidos: IP 31 D

■ 5.2 Características de los materiales

Mecanismo: PC

Arrastrador: PC

Tecla: ABS Blanco RAL 9003 + tratamiento antibacteriano *

Difusor: PC opalescente + tratamiento antibacteriano*

Sin halógenos

Resistente a los rayos UV

Autoextinguibilidad :

850° C / 30 s para las piezas aislantes que mantienen a las piezas con baja tensión en su lugar.

650° C / 30 s para el resto de piezas con materiales aislantes.

■ 5.3 Características eléctricas

Tensión: 250 V~

Intensidad: 6 A

■ 5.4 Características climáticas

Temperatura de almacenamiento: - 10° C a + 70° C

Temperatura de uso: - 5° C a + 35° C

6. LIMPIEZA

Limpieza superficial con un paño.

No utilizar: acetona, eliminador de alquitrán, tricloroetileno.

■ 6.1 Resistencia a los productos de limpieza

Resistente a los productos siguientes: Hexano (EN60669-1), alcohol de quemar, agua jabonosa, amoníaco diluido, lejía pura diluida al 10%, limpiacristales y toallitas preimpregnadas.

■ 6.2 Resistencia a los productos de limpieza de uso hospitalario

Resistente a los productos siguientes: Anios, Surfanios, Bactilysine, peróxido de hidrogeno (agua oxigenada al 35%).

Atención: Para la utilización de otros productos de limpieza específicos, es necesario hacer una prueba previa

7. ACCESORIOS

Pilotos Easy-Led blancos.

Led función luminoso

0 676 86L	230 V~ - 0,041 W
0 676 87L	12/24/48 V~ - 0 ,006 W / 0,033 W / 0,153 W

Se fijan a presión en la parte frontal del mecanismo al quitar la tecla.

8. NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Conformes a las normas de instalación y de fabricación.
Véase el e-catálogo.

* Contiene iones de plata que limitan el desarrollo de bacterias en la superficie