



Mosaic™

Bases de corriente 2P+T múltiples, en varios soportes

Referencia(s) : 0 772 52/53/54/72/73/74/81/82/83/90/91/92
0 792 82/83 - 0 793 72L/73L



0 793 73L



0 793 72L


1. USO

Bases de corriente múltiples 2 P+T empotradas, inclinadas 45°, con obturadores de protección (protección infantil) – estándar alemán. Se instalan en cajas de empotrar, cajas de superficie, cajas de suelo, columnas y bloques de distribución bloques de escritorio.

2. GAMA

Descripción	Referencia
Base 2 x 2 P+T - Blanco - 4 módulos	0 772 52
Base 2 x 2 P+T con piloto - Blanco 4 módulos	0 772 90
Base 2 x 2 P+T con piloto - Aluminio 4 módulos	0 792 82
Base 2 x 2 P+T con piloto - Negro mate 4 módulos	0 793 72L
Base 2 x 2 P+T - Rojo 4 módulos	0 772 72
Base 2 x 2 P+T con piloto - Rojo 4 módulos	0 772 91
Base 2 x 2 P+T con sistema de codificación - Rojo 4 módulos	0 772 81
Base 2 x 2 P+T con sistema de codificación y piloto - Rojo - 4 módulos	0 772 92
Base 3 x 2 P+T - Blanco 6 módulos	0 772 53
Base 3 x 2 P+T - Aluminio 6 módulos	0 792 83
Base 3 x 2 P+T - Negro mate 6 módulos	0 793 73L
Base 3 x 2 P+T - Rojo 6 módulos	0 772 73
Base 3 x 2 P+T con sistema de codificación - Rojo 6 módulos	0 772 82
Base 4 x 2 P+T - Blanco 8 módulos	0 772 54
Base 4 x 2 P+T - Rojo 8 módulos	0 772 74
Base 4 x 2 P+T con sistema de codificación - Rojo 8 módulos	0 772 83

3. DIMENSIONES (mm)



Referencias	A	B	C	D
0 793 72L	45	90	43	8,5
0 793 73L	45	135	43	8,5
0 772 52/90/72//91/81/92 0 792 82	45	90	40	8,5
0 772 53/73/82 - 0 792 83	45	135	40	8,5
0 772 54/74/83	45	180	40	8,5

4. CONEXIÓN

Embornamiento automático

Número de terminales: 3 entradas - 3 salidas (gris - verde - gris)

Capacidad de los terminales: 1,5 mm² o 2,5 mm²

Longitud de pelado de cable: 12 mm

Bases de corriente 2P+T múltiples, en varios soportes

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 5.1 Grado de protección

Protección contra cuerpos sólidos y líquidos: IP 40

Resistencia a los impactos: IK 07

■ 5.2 Características de los materiales

Base mecanismo: PC

Frontales: PC

Colores: Blanco RAL 9003

Pintado Negro Mate RAL 9017 satinado

Rojo

Pintado aluminio (efecto purpurina)

Sin halógenos

Resistente a los rayos UV

Autoextinguibilidad:

850° C/30 s para las piezas aislantes que mantienen a las piezas con baja tensión en su lugar.

650° C/30 s para el resto de piezas con materiales aislantes.

■ 5.3 Características eléctricas

Bases: Intensidad: 16 A

Tensión: 250 V~

Piloto: Intensidad: 2,4 mA

Tensión: 230 V~

■ 5.4 Características climáticas

Temperaturas de almacenamiento: - 10° C a + 70° C

Temperaturas de uso: - 5° C a + 35° C

6. LIMPIEZA

Limpieza superficial con un paño.

No utilizar: acetona, eliminador de alquitrán, tricloroetileno.

■ 6.1 Resistencia a los productos de limpieza

Resistente a los productos siguientes: Hexano (NF C 61-314), alcohol de quemar, agua jabonosa, amoníaco diluido, lejía pura diluida al 10%, limpiacristales y toallitas preimpregnadas.

■ 6.2 Resistencia a los productos de limpieza de uso hospitalario

Resistente a los productos siguientes: Anios, surfanios, bactilysine, peróxido de hidrogeno (agua oxigenada al 35%).

Atención: Para la utilización de otros productos de limpieza específicos, es necesario hacer una prueba previa

7. ACCESORIOS

Ref. 0 502 99: elemento de codificación

Ref. 0 676 63: piloto

8. NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Conformes a las normas de instalación y de fabricación.

Véase el e-catálogo