
87045 LIMOGES Cedex
Téléphone : (+33) 05 55 06 87 87 - Télécopie : (+33) 05 55 06 88 88

Soliroc™ IK 10 antivandálico
Salida de cable

Referencia(s): 0 778 50



1. USO

La salida de cable Soliroc se entrega con retenedor de cable. El programa Soliroc™ IK10 garantiza una robustez extrema en espacios de riesgo o sin vigilancia, tanto en interiores como en exteriores (almacenes, lugares públicos, áreas de servicio en autopistas, oficinas, comercios, centros educativos, centros de internamiento, centros penitenciarios...).

Los 5 compromisos del programa SOLIROC

Seguridad: el índice IK10 (energía de impacto de 20 julios) garantiza una resistencia óptima frente a golpes e intentos de destrucción. El desmontaje de SOLIROC resulta imposible gracias a la fijación forzada de 4 tapones de obturación de zamak sobre la placa (solo pueden retirarse mediante perforación).

Fiabilidad: el índice IP55 garantiza una utilización duradera tanto en interiores como en exteriores. Además, todas las piezas externas están fabricadas en zamak para proporcionar una robustez óptima.

Ergonomía: El espesor de la placa se ha reducido para limitar los puntos de agarre y, por tanto, disminuir el riesgo de arrancamiento. El juego entre las piezas es mínimo y está garantizado por el índice IP5X (protección contra la penetración de cuerpos sólidos superiores a 1 mm y contra el polvo).


Instalación: Depende de la naturaleza del soporte. Se recomienda el uso de cajas BATIBOX para todo tipo de materiales o para hormigón con una profundidad de 50 mm (se acepta una profundidad de 40 mm). Para garantizar la máxima resistencia al arrancamiento:
- Fijación de las placas SOLIROC mediante 4 tornillos estándar (diámetro 4 mm y longitud 40 mm).
- Selección del taco en función del tipo de soporte. Para hormigón, se recomienda un taco de nailon de expansión (diámetro 6 mm y longitud útil 40 mm).

Control calidad: control en fábrica conforme a los procedimientos ISO 9001/9002.


2. GAMA

	Descripción	Ref.	Número de módulos	Peso (g)
	Salida de cable con retenedor de cable	0 778 50	2	147

3. INSTALACIÓN



4. DIMENSIONES



5. FUNCIONAMIENTO

La salida de cable está equipada de retenedor de cable, diámetro máx. de los cables a utilizar: 12,5mm.

Soliroc™ IK 10 antivandálico
Salida de cable

Referencia(s): 0 778 50

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6.1 Grado de protección
Protección contra los impactos: IK 10
Protección contra cuerpos sólidos y líquidos: IP 55


6.2 Características de los materiales
Mecanismo: Policarbonato gris
Frontal: Zamak
Subplaca en policarbonato
Tratamiento superficie: cobreado + cobreado ácido + niquelado mate + cromado con espesor aproximado de 0,1 mm
Color: Gris aspecto cromado mate
Membrana de estanqueidad SEBS
Estos productos son conformes a la norma NF EN 62094-1 (2003), grado de severidad 850°C para las piezas aislantes que mantienen a las piezas con baja tensión en su lugar y 650°C para el resto de piezas.

6.3 Características climáticas
Temperatura de almacenamiento: -10°C a +70°C
Temperatura de uso: -5°C a +40°C

7. LIMPIEZA
Resistencia a los productos de limpieza sin deterioro.
Productos tales como: hexano, alcohol de quemar, limpiacristales, lejía diluida al 10 %, eliminador de grafitis, acetona, aguarrás (white spirit) y gasolina F.

8. ACCESORIOS

8.1 Juntas espuma
Material: EPDM (Etileno, Propileno, Dieno, Monmero). Permite compensar las irreguralidades de la pared.




0 778 85
1 elemento

0 778 86
2 elementos (horizontal/vertical)


0 778 87
3 elementos (horizontal/vertical)

8.2 Obturador
Tapones de sustitución suministrados en bolsa de 4 unidades y agrupados en caja con 5 bolsas y cartón de 10 cajas.



0 778 96

8.3 Cajas superficie
Material: poliester
Profundidad máx: 38 mm
Posibilidad de montar las prensaestopas ISO 20 :
Ref. 968 03 (+ tuerca 968 43) y Ref. 955 03 (+ tuerca 979 83)
Probado conforme a la llama de un mechero.



Suministrados con bolsa 2 tapones + 4 tornillos

0 778 90
1 elemento

0 778 92
2 elementos (horizontal/vertical)