

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES
Cedex Tél. : 33(0)5 55 06 87 87 - Fax : 33(0)5 55 06 88 88
www.legrand.com

Mosaic
Mecanismos con llave

Référencia(s): 0 77072/73/74/75



0 770 72/73



0 770 74/75


1. USO

Mecanismo de mando para la apertura y el cierre de circuitos, con necesidad de utilizar una llave.


2. GAMA

Descripción	Ref.
Inter. Inversor con llave - 2 posiciones - 6 A Llave RONIS 601	0 770 72
Interruptor con llave con posición parada - 6 A Llave RONIS 601	0 770 73
Interr. con llave - 2 posiciones - 1 contacto bipolar – 10 A - Barrilete europeo	0 770 74
Pulsador inversor con llave con posición parada – 10 A - Barrilete europeo	0 770 75

5. DIMENSIONES (mm)



0 770 72/73




0 770 74/75


Referencias	A	B	C	D	E
0 770 72/73	45	45	50,5	21,5	73,5
0 770 74/75	45	45	66	20	-

6. CONEXIÓN


Embornamiento con tornillos
Capacidad de los terminales: 2 x 2,5 mm²
Longitud de pelado de cable: 6 mm
Destornillador: Philips 1


Ref. 0 770 72







Ref. 0 770 74





Ref. 0 770 73/75





7. FUNCIONAMIENTO

- **Ref. 0 770 74:** La extracción de la llave se realiza en posición central, sin modificar el estado de los contactos.
- **Ref. 0 770 75:** La extracción de la llave se realiza en posición central, en la función de parada.

8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ **8.1 Características mecánicas**
Protección contra impactos: IK 04
Protección contra cuerpos sólidos y líquidos: IP 41 (C15-100)

■ **8.2 Características de los materiales**
Base : Policarbonato
Embellecedor : ABS Blanco (RAL 9003)

■ **8.3 Características eléctricas**
Autoextinguibilidad :
+ 850° C/30 s para las piezas aislantes que mantienen a las piezas con baja tensión en su lugar.
+ 650° C/30 s para el resto de piezas con materiales aislantes.
Tensión : 250 V~
Intensidad: 6 A para las ref. 0 770 72/73
10 A para las ref. 0 770 74/75
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia máx. admisible: 750 W - 230 V~
48 V⎓ - 3 A

■ **8.4 Características climáticas**
Temperaturas de almacenamiento: - 10° C a + 70° C
Temperaturas de funcionamiento: - 5° C a + 40° C

9. LIMPIEZA

Limpieza superficial con un paño.
No utilizar: acetona, eliminador de alquitrán, tricloroetileno.
Resistencia a los siguientes productos:
Hexano (EN 60669-1), alcohol de quemar, agua jabonosa, amoníaco diluido, lejía pura diluida al 10%, limpiacristales y toallitas preimpregnadas.
Anios, Surfanios, Bactilysine, peróxido de hidrogeno (agua oxigenada al 35%)

Atención: Para la utilización de otros productos de limpieza específicos, es necesario hacer una prueba previa

10. ACCESORIOS

Ref. 0 697 95: Barrilete europeo para mecanismos 770 74/75 suministrado con 3 llaves DIN 182 52.