


Кабель-канал DLP-S

Кат. №№: 6 038 57, 6 117 88/89, 6 380 00/01, 6 380 05, 6 380 08,
6 380 11 – 13, 6 380 17 – 36, 6 380 38, 6 380 40 – 56,
6 380 71/72/73



СОДЕРЖАНИЕ	СТР.
1. Кабель-канал	1 - 2
2. Соединительные части и принадлежности	3 - 7
3. Технические характеристики	8
4. Характеристики материала	8

1. КАБЕЛЬ-КАНАЛ

Кабель-канал DLP-S:

- предназначен для прокладки, защиты и ответвления кабелей и проводов в электроустановке.
- в серию входят кабель-каналы и соединительные части (торцевые заглушки, накладки на стык, внутренние, внешние, плоские углы, отводы)
- отличаются простотой монтажа
- по безопасности и техническим характеристикам соответствуют стандарту EN 50085-2-1
- легкость монтажа и обслуживания

Пять каталожных номеров поставляются с крышкой 45 или 75 мм

Внимание! Поставляются кабель-каналы двух типов:

- с крышками 45 мм - это защелкиваемые кабель-каналы Snap-on
 - с крышками 75 мм - это универсальные кабель-каналы Universal
- Благодаря универсальным защелкам новые к-каналы совместимы со всеми представленными на рынке механизмами размером 45x45.

Перфорированный корпус кабель-канала.

Крепление:

- с помощью дюбелей быстрого крепления (без шурупов или гвоздей) Кат. № 0 308 99
- с помощью дюбелей быстрого крепления DLP Кат. № 0 308 97 (для стен из гипсокартона толщиной не более 10 мм на расстоянии не менее 20 мм от бетонной поверхности)
- с помощью шурупов, гвоздей...


Все срезы выполняются ножовкой (стандартной ножовкой по металлу).

Возможность установки разделительной перегородки.

■ 1.1 Защелкиваемые кабель-каналы Universal:

Кат. №№	Профиль	Упак.
6 380 20	85x50	20 м
6 380 30	100x50	16 м
6 380 40	130x50	12 м


85x50 Кат. № 6 380 20




1. КАБЕЛЬ-КАНАЛ (продолжение)

■ 1.1 Защелкиваемые кабель-каналы Snap-on (продолжение)

100x50 Кат. № 6 380 30



130x50 Кат. № 6 380 40




■ 1.2. Универсальный кабель-канал Universal

Кат. №№	Профиль	Упак.
6 380 38	100x50 Универсальный	16 м
6 380 50	190x50 Универсальный	8 м

100x50 Кат. № 6 380 38




190x50 Кат. № 6 380 50




1. КАБЕЛЬ-КАНАЛ (продолжение)

Размеры отверстий на корпусе кабель-канала:




На дне корпуса кабель-канала выполнены отверстия для крепления, позволяющие устанавливать его в любом положении (горизонтальное, вертикальное, наклонное).

Соединение проводников внутри кабель-канала.



Внутри кабель-канала проводники следует соединять с помощью клеммных блоков, обеспечивающих степень защиты не менее IP20.

■ 1.3 Перегородки из ПВХ Кат. № 6 380 08:



Поставляются длиной 2 м.
Цвет серый.

Для разделения проводников различного назначения (электропитания, телефонных, информационных и т. д.). Перегородка крепится к кабель-каналу с помощью защелок (только на кабель-каналах 85x50, 100x50 и 190x50)

Общая длина в упаковке: 32 м.


2. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Для установки указанных ниже соединительных частей на универсальный кабель-канал 100x50 Кат. № 6 380 38 рекомендуется использовать поставляемый в комплекте адаптер.




Пример использования адаптера при установке внутреннего угла

Для соединения секций кабель-канала 100x50 Кат. № 6 380 38 с помощью внутреннего угла следует использовать адаптер (входит в комплект внутреннего угла):




Пример использования адаптера при установке внешнего угла

Для соединения секций плинтуса 100x50 Кат. № 6 380 38 с помощью внешнего угла следует использовать адаптер (входит в комплект внешнего угла):



2. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
(продолжение)

■ 2.1 Внутренний угол Кат. №: 6 380 11/ 17/ 21/ 27/ 31/ 41/ 47/ 51



Соединение двух одинаковых секций с помощью внутреннего угла позволяет:

- обеспечить требуемую степень защиты
- повысить эстетичность (скрывает место среза)

Регулируемые внутренние углы от 80° до 120°.


Белый цвет

Крепление на корпусе кабель канала с помощью защелок.

Примечание: Для универсального кабель-канала DLP 100x50, Кат. № 6 380 38 рекомендуется использовать специальный адаптер (см. стр. 2)


Установка в кабель-канал:

Регулируемый внутренний угол	Секции	Кол. в упаковке
6 380 21	85x50 защелкиваемый	10
6 380 31	100x50 защелкиваемый и 100x50 универсальный	10
6 380 41	130x50 защелкиваемый	8
6 380 51	190x50 универсальный	10
Нерегулируемый внутренний угол	Секции	Кол. в упаковке
6 380 27	85x50 защелкиваемый	12
6 380 11	100x50 универсальный	20
6 380 17	100x50 защелкиваемый	20
6 380 47	130x50 защелкиваемый	8



2. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
(продолжение)

■ 2.2 Внешний угол Кат. №: 6 380 12/18/22/28/32/42/48/52



Соединение двух одинаковых секций с помощью состоящего из двух частей внешнего регулируемого угла позволяет:

- обеспечить требуемую степень защиты
- повысить эстетичность (скрывает место среза)


Регулируемые внешние углы от 60 до 120°.

Белый цвет.

Крепление на корпусе кабель канала с помощью защелок.

Примечание. Для универсального кабель-канала DLP-S 100x50 Кат. № 6 380 38 используйте специальный адаптер (см. стр. 2).


Установка в кабель-канал:



Регулируемый внешний угол	Секции	Кол. в упаковке
6 380 22	85x50 защелкиваемый	10
6 380 32	100x50 защелкиваемый и 100x50 универсальный	8
6 380 42	130x50 защелкиваемый	10
6 380 52	190x50 универсальный	5
Нерегулируемый внешний угол	Секции	Кол. в упаковке
6 380 28	85x50 защелкиваемый	16
6 380 12	100x50 универсальный	8
6 380 18	100x50 защелкиваемый	20
6 380 48	130x50 защелкиваемый	8

2. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
(продолжение)

■ 2.3 Плоский угол Кат. №: 6 380 13/ 19/ 29/ 49/ 53



Соединение двух одинаковых секций с помощью плоского угла позволяет:


- обеспечить требуемую степень защиты
- разместить кабели различного типа
- повысить эстетичность (скрывает место среза)

Крепление на корпусе кабель-канала с помощью защелок.

Белый цвет

Нерегулируемые углы (90°)


Плоские углы соединяют 2 секции



Плоский угол	Секции	Кол. в упаковке
6 380 29	85x50 защелкиваемый	8
6 380 19	100x50 защелкиваемый	16
6 380 13	100x50 универсальный	16
6 380 49	130x50 защелкиваемый	8
6 380 53	190x50 универсальный	5

2. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
(продолжение)

■ 2.4 Плоский Т-образный отвод Кат. №: 6 380 24/ 34/ 44/ 54



Плоский Т-образный отвод позволяет:

- обеспечить требуемую степень защиты
- повысить эстетичность (скрывает место среза)


Крепление на корпусе кабель-канала с помощью защелок.

Белый цвет

Примечание: Для универсального плинтуса DLP 100x50, Кат. № 638 038 рекомендуется использовать специальный адаптер (см. стр. 2)


Плоский отвод	Секции	Кол. в упаковке
6 380 24	85x50 защелкиваемый	5
6 380 34	100x50 защелкиваемый и универсальный	5
6 380 44	130x50	5
6 380 54	190x50	5

Т-образный отвод с самоклеющейся внутренней поверхностью для соединения секций 130 и 190



2. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (продолжение)

■ 2.5 Торцевая заглушка Кат. №№: 6 380 25/ 35/ 45/ 55




Устанавливается в торце кабель-канала и позволяет:

- обеспечить требуемую степень защиты
- повысить эстетичность (скрывает место среза)
- закрыть правый или левый конец кабель-канала

Крепление на кабель-канале с помощью вкладыша и винта.

Белый цвет




Крепится к плинтусу винтом
(не входит в комплект).

Торцевая заглушка	Секции	Кол. в упаковке
6 380 25	85x50 защелкиваемый	10
6 380 35	100x50 защелкиваемый и универсальный	10
6 380 45	130x50 защелкиваемый	10
6 380 55	190x50 универсальный	5

2. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (продолжение)

■ 2.6 Накладка на стык двух крышек Кат. №№: 6 380 00/01




Позволяет:

- закрыть место соединения двух крышек
- обеспечить требуемую степень защиты
- повысить эстетичность (скрывает место среза)

Белый цвет

Накладка на стык двух крышек	Секция	Кол. в упаковке
6 380 00	Крышка 45 мм	10
6 380 01	Крышка 75 мм	10

■ 2.7 Накладка на прямой стык двух секций Кат. №№: 6 380 26/ 36/ 46/ 56




Позволяет:

- закрыть место соединения двух секций
- обеспечить требуемую степень защиты
- повысить эстетичность (скрывает место среза)

Крепится к корпусу кабель-каналов с помощью клеящего слоя.

Белый цвет



Крепится к корпусу кабель-каналов
с помощью клеящего слоя

Накладка на стык двух секций	Секция	Кол. в упаковке
6 380 26	85x50 защелкиваемый	10
6 380 36	100x50 защелкиваемый и универсальный	10
6 380 46	130x50 защелкиваемый	10
6 380 56	190x50 универсальный	5

2. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
(продолжение)

■ 2.8 Фиксаторы Normaclip Кат. № 6 038 57


Принадлежность для крепления электроустановочных изделий внутри кабель-канала.

Фиксаторы:

- предотвращают продавливание изделий внутрь кабель-канала
- предотвращают выпадение изделий из кабель-канала
- повышают эстетичность
- обеспечивают требуемую степень защиты (IP40)

Максимальное число модулей Mosaic, которые можно разместить между 2 фиксаторами Normaclip, указано на схемах ниже (например, не более 8 модулей на 1 пару фиксаторов, 16 модулей на 2 пары и т. д.).

$L \leq 2 \times 45 \text{ мм}$




$L > 3 \times 45 \text{ мм}$

X 2	3—4
X 3	5—6
X 4	7—8

Белый цвет Кат. № 6 038 57
В комплекте 10 пар фиксаторов

2. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
(продолжение)

■ 2.9 Суппорты Кат. №№ 6 380 71/72/73




Суппорты поставляются с декоративной рамкой белого цвета.
Белый цвет
Позволяют:

- установить на плintусе с крышкой 80 мм розетки размером 45x45 на 2/4/6 модулей
- установить 2-модульные розетки в горизонтальном и вертикальном положении с помощью суппортов Кат. № 888 190 (для остальных суппортов только горизонтально)

Кат. №№	Число модулей	Кол. в упаковке
6 380 71	2 модуля	10
6 380 72	4 модуля	5
6 380 73	6 модулей	5

Размеры:



2. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (продолжение)

■ 2.10 Рамка по британскому стандарту Кат. № 6 380 05




Собирается из 2 частей (в комплект входят вставка и винты)

Белый цвет

В упаковке 10 шт.

Позволяет:


- установить на универсальном плintусе DLP-S (с крышкой 80 мм) устройства Synergy, Mallia, Belanko



2. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (продолжение)

■ 2.11 Универсальный суппорт и коробка Кат. №№ 6 117 88/89

2.11.1 Суппорт 1-постовой для размещения любых устройств Кат. № 6 117 88 с точками крепления, расположенными на расстоянии 60 мм




Защелкивается в кабель-канал

Возможность размещения нескольких суппортов в ряд


Серый цвет

В упаковке 5 шт.

С их помощью на универсальном кабель-канале DLP-S (с крышкой 75 мм) можно установить электроустановочные изделия с межвинтовым расстоянием 60 мм (Niloé, Suno. ...)




2.11.2 Коробка 1-постовая для любых устройств Кат. № 6 117 89 с точками крепления, расположенными на расстоянии 60 мм



Позволяет изолировать и зафиксировать подключаемые проводники за изолировать Кат. № 6 117 88

Серый цвет

В упаковке 5 шт.



3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вместимость проводников в кабель-каналах DLP-S:

Защелкиваемые кабель-каналы	Сечение, мм ²	Вместимость	Макс. диаметр	3х1,5 мм ²	3х2,5 мм ²	УТР и FTP кат. 6
85х50 Кат. № 6 380 20	2940	Макс.	36	26	19	58
	2092	с розетками 2К+3		18	13	41
	2618	с розеткой RJ45		23	17	52
100х50 Кат. № 6 380 30	3400	Макс.	36	36	27	82
	2738	с розетками 2К+3		24	17	54
	3264	с розеткой RJ45		29	21	65
130х50 Кат. № 6 380 40 2 секции	2646	Макс.	36	23	17	52
	1256	с розетками 2К+3		11	8	25
	1762	с розеткой RJ45		15	11	35
	2616	Макс.	36	23	17	52
	1206	с розетками 2К+3		10	7	24
	1732	с розеткой RJ45		15	11	34
Универсальный кабель-канал	Сечение, мм ²	Вместимость	Макс. диаметр	3х1,5 мм ²	3х2,5 мм ²	УТР и FTP кат. 6
100х50 Кат. № 6 380 38	4224	Макс.	36	36	27	82
	2738	с розетками 2К+3		24	17	54
	3264	с розеткой RJ45		29	21	65
190х50 Кат. № 6 380 50 2 секции	4017	Макс.	36	45	29	164
	–	с розетками 2К+3				
	–	с розеткой RJ45				
	4017	Макс.	36	45	29	164
	–	с розетками 2К+3		–	–	–
	–	с розеткой RJ45		–	–	–

Классификация плитусов соответствует EN 50085-2-1*

6.2 Стойкость к ударам при монтаже и эксплуатации	2,0 Дж
6.3 Минимальная температура при транспортировании и хранении	- 25 °С
6.3 Минимальная температура при монтаже и эксплуатации	- 5 °С
6.3 Максимальная температура при эксплуатации	+ 60 °С
6.4 Стойкость к распространению горения	Пламя не распространяет
6.5 Непрерывность электрической цепи	Непрерывность электрической цепи не обеспечивает
6.6 Электрическая изоляция	Обладает электроизоляционным свойством
6.7 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP40
6.9 Снятие крышки	С помощью инструмента
6.101 Крепление к поверхности	Настенное Потолочное
6.103 Функции	Тип 1
Номинальное напряжение	500 В
Степень защиты от механических ударов	IK 07

Состав комплекта и функции кабель-каналов DLP-S (1 система на линию) EN 50085-2-1:

Кабель-канал			Торцевая заглушка
Корпус	Кат. №№	Сечение (мм ²)	
85х50	6 380 20	2940	6 380 25
100х50 защелкиваемый	6 380 30	3400	6 380 35
100х50 универсальный	6 380 38	4224	6 380 35
130х50 (2 секции)	6 380 40	2646/2616	6 380 45
190х50 (2 секции)	6 380 50	4017/4017	6 380 55

* Для получения более подробной информации обратитесь в нашу компанию

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Кабель-канал/заглушки/перегородки => ПВХ, соответствуют Директиве RoHS*1

Принадлежности => Пластик ABS соответствуют Директиве RoHS*

* 1 Раздел Директивы RoHS:

Ограничение использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании