


Mosaic™
Bases pasantes fibra óptica

Referencia(s): **0 786 14/16/17/18 - 0 791 14L - 0 794 15L**




1. USO

Las bases pasantes de fibra óptica están equipadas con adaptadores dúplex o doble simplex: 2 entradas / 2 salidas. Permiten la conexión de 2 fibras (equipadas con su correspondiente conector). Se suministran con tapones de protección y están equipadas con un porta-referencia transparente. Número de módulos: 2


2. GAMA

	Descripción		Mosaic	Peso (g)
	Multimodo Base pasante Conexión en bayoneta Blanco	ST	0 786 16	49
	Multimodo Base pasante Conexión push-pull Blanc	SC	0 786 17	48
	Multimodo Base pasante Conexión push-pull Blanco	LC	0 786 18	47
	Monomodo Base pasante Doble simplex - Blanc - Noir Mat - Alu	SC/APC	0 786 14 0 791 14 L 0 974 15 L	42

3. MONTAJE : ejemplo



4. DIMENSIONES




Mosaic™

Referencia(s): 0 786 14/16/17/18 - 0 791 14L - 0 794 15L

Bases pasantes fibra óptica

4. DIMENSIONES (continuación)

0 786 14 - 0 791 14L - 0 794 15L



5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1 Características de los conectores

Conector ST

- Multimodo
- Forma helicoidal
- Bloqueo mediante conector tipo bayoneta "empujar y girar"

Conector SC

- Multimodo
- Forma rectangular
- Bloqueo de tipo encajable "push-pull"
- Adaptado para un gran número de equipos activos
- Recomendado en los estándares genéricos ISO/IEC 11801 y EN 50173
- Conforme a la norma IEC 60874-19-3

Conector LC

- Multimodo
- Forma rectangular
- Bloqueo mediante lengüeta
- Dimensiones: 2 veces más pequeño que un conector tradicional

Conector SC/APC

- Monomodo APC
- Pérdida de inserción: 0,2 dB
- Resistencia (500 inserciones): incremento máximo de 0,2 dB

IK4

IP21

5.2 Características climáticas

- Temperatura de uso y de almacenamiento: - 40°C a + 85°C