


Quadri Marina

Art. 0362 50/51/52/55/56/61/63/64
0362 71/72/75/76/81/83/84
0362 40/42/44, 0364 08/09



INDICE

Pag.

1. Caratteristiche generali.....	1
2. Gamma	1
3. Caratteristiche tecniche	1
4. Potere di dissipazione del calore.....	3
5. Dimensioni	3
6. Apparecchiature di accessoriamiento.....	5
7. Fissaggio.....	8
8. Accessori	9

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Quadri in poliestere grigio RAL 7035, IP 66 - IK 10⁽¹⁾ - Classe II, particolarmente adatti ad ambienti corrosivi.

Montaggio diretto degli accessori sul fondo posteriore del quadro.

Possibilità di montare una piastra parziale (altezza quadri ≥ 500 mm) e/o guide (altezza quadri ≥ 400 mm) sui punti di fissaggio intermedi..

Opzionale:

- Regolazione della profondità delle apparecchiature (altezza quadro ≥ 400 mm),
- Accoppiamento orizzontale o verticale (altezza quadro ≥ 500 mm),
- Protezione rinforzata con tetto (altezza quadro ≥ 700 mm),
- Fino a 7 soluzioni per il montaggio del quadro (con staffe, su base, su supporto, ecc...)

2. GAMMA

Art.		Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità (mm)	
Con porta piena	Con porta in vetro	Totale	Quadri metallici corrispondenti
0 362 50		300 x 220 x 160	300 x 200 x 160
0 362 51	0 362 71	400 x 300 x 206	400 x 300 x 200
0 362 52	0 362 72	500 x 400 x 206	500 x 400 x 200
0 362 55	0 362 75	610 x 400 x 257	600 x 400 x 250
0 362 56	0 362 76	720 x 510 x 250	700 x 500 x 250
0 362 61	0 362 81	820 x 610 x 300	800 x 600 x 300
0 362 63	0 362 83	1020 x 810 x 300	1000 x 800 x 300
0 362 64	0 362 84	1220 x 810 x 300	1200 x 800 x 300

3. CARATTERISTICHE TECNICHE

■ 3.1 Telaio

- Resina poliestere con fibra di vetro RAL 7035 (SMC), polimerizzata a caldo,
- Corpo monoblocco, senza ingressi dei cavi,
- Inserti di fissaggio in ottone (forniti solo con Art. 0 362 50),
- Flangia di protezione superiore e inferiore (tranne Art. 0 362 50),
- Porta reversibile con perno prigioniero (tranne Art. 0 362 50) in acciaio inox, apertura 180° (130° per Art. 0 362 50),
- Chiusura a due punti con due serrature a doppia barra in plastica (un chiavistello per Art. 0 362 50) con cilindro intercambiabile,
- Guarnizione in poliuretano,
- Porta in vetro temperato colorato.

(1) IK 09 per quadro di altezza 300 mm.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE (segue)

■ 3.2 Grado di protezione, classe di isolamento

- IP 66 secondo IEC EN 60529: totalmente protetto contro la polvere e totalmente protetto contro i getti d'acqua di forza simile al mare grosso,
- IK 10 secondo IEC EN 62262: grado di robustezza contro impatti meccanici di 20 joule (IK 09 = 10 joule per Art. 0 362 50),
- Conformità con IEC EN 62208,
- Classe II: consente la realizzazione di apparecchiature in isolamento totale secondo la norma IEC EN 61439-1,
- Tensione di isolamento 1000 V.

■ 3.3 Resistenza meccanica

- Carico massimo: 500 kg / m³,
- Carico massimo sulla porta:

Altezza quadro (mm)	Carico applicabile (kg)
300	2
400	5
500	8
600	11
700	15
800	20
1000	25
1200	25

- Carico statico massimo con 4 staffe di fissaggio:
 - Art. 364 08 (per quadri di altezza 300 mm) : 100 kg,
 - Art. 364 09 (per quadri di altezza 400 mm): 150 kg,
- Resistenza dell'inserto: serraggio assiale > 250 kg (per inserto)
- Fissaggio con supporto Art. 364 36/37 conforme alla norma EN 50125-3 (applicazioni ferroviarie, installazioni permanenti).

3. CARATTERISTICHE TECNICHE (segue)

■ 3.4 Resistenza alle condizioni climatiche

- Temperatura di funzionamento: - da 40°C a + 85°C (+ 100°C al massimo),
- Umidità relativa da 4 a 100 %,
- In caso di temperature inferiori allo zero, per facilitare l'apertura della porta, si raccomanda l'applicazione di un prodotto a base di vaselina o silicone sulla guarnizione della porta. Per evitare la condensa causata dalle variazioni di temperatura all'interno del contenitore, prevedere una regolazione del calore.
- Test nebbie saline secondo ISO 9227 (test NSS) e IEC EN 60068-2-11 (test Ka): 1500 ore,
- Anidride solforosa con condensazione secondo la norma EN ISO 6988: 500 ore,
- Resistenza ai raggi ultravioletti (UV): esposizione 240 ore secondo la norma EN ISO 4892-2 (metodo A) con iE < 2,5 (variazione colorimetrica).

■ 3.5 Reazione al fuoco

- Resistenza del cablaggio (prova del filo incandescente) secondo la norma IEC EN 60695-2-11: 960°C,
- Indice di ossigeno limitato (LOI) secondo la norma EN ISO 4589 / ASTM D 2863: 22 %,
- Senza alogeni.

■ 3.6 Resistenza agli agenti chimici

Resistente alla temperatura ambiente in base al rischio di esposizione alla nebulizzazione.

- ++ : Resistenza eccellente (esposizione continua)
- + : Resistenza buona (esposizione prolungata)
- : Resistenza limitata (possibile esposizione momentanea)
- : Resistenza debole (esposizione da evitare)

Soluzioni acquose	Acqua fredda	++
	Acqua calda	+
	Vapore	-
	Acqua salata 5 %	+
	Perossido di idrogeno	-
	Acqua + detergente	+
	Acqua + tensioattivi	+
	Aldeide	-
Alcool	Etanolo	+
	Alcol metilico	+
	Propanolo	+
	Butanolo	+
Glicoli	Glicole etilenico	+
Carbolico		-
Cresoli		-
Basi	Ammoniaca	+
	Idrossido di sodio	+
	Ipcloclorito di sodio	+
	Idrossido di potassio	+
Acidi ossidanti forti	Acido acetico	+
	Acido nitrico 5 %	+
	Acido solforico 30 %	+
	Acido muriatico 30 %	+
	Acido perclorico 70 %	++
	Acido idrocarburo 70 %	--
	Acido cromatico 50 %	-
	Acido fosforico 30 %	+
Acidi deboli	Acido acetico diluito < 25 %	+
	Acido citrico	++
	Acido lattico	++
	Acido formico	+
	Acido urico	+

3. CARATTERISTICHE TECNICHE (segue)

■ 3.6 Resistenza agli agenti chimici (segue)

Oli e grassi	Di origine animale	Lardo	++
		Burro e panna	++
	Di origine vegetale	Olio di semi di lino	++
		Olio di arachidi e oliva	++
		Olio di ricino	++
		Glicerina	+
	Di origine minerale	Paraffina	++
		Olio motore	+
		Olio silconico	++
Olio per macchinari		++	
Fluido idraulico		+	
Idrocarburi	Benzina senza piombo		+
	Gasolio/Diesel		++
	Cherosene		++
	Acquaragia		++
Solventi clorurati	Tricloroetilene		--
	Tricloroetano		-
	Percloroetilene		--
	Cloruro di metilene		--
	Tetracloruro di carbonio		--
Cloroformio		-	
Solventi aromatici	Benzene		+
	Toluene		-
	Xylene		+
Solventi alifatici	Esano		++
	Eptano		++
Solventi fluorurati	Triclorometano/Cloroformio		--
Chetoni	Acetone		-
	Metiletilchetone		-
	Acetato di etile		-
Terpeni	Trementina		-

■ 3.7 Verniciatura

Dopo averli trattati con carta vetrata (grana 400-600) e sgrassati, i quadri Marina possono essere verniciati con una vernice poliuretanica. L'applicazione di un primer legante consente l'utilizzo di tutti i tipi di vernice.

4. POTERE DI DISSIPAZIONE DEL CALORE

Determinato testando la capacità massima di un quadro di dissipare il calore secondo la norma IEC 62208-1.

Configurazione 1 (C1) :

Tutte le superfici esterne del quadro sono trasparenti e non sono a contatto con nulla (per esempio, a pavimento, su supporto o telaio).

Configurazione 2 (C2) :

La superficie posteriore è a contatto con una parete, mentre tutte le altre superfici sono trasparenti (per esempio, caso standard di montaggio a parete).

Per altre configurazioni installative, contattateci


Art.	Dimensioni A x L x P (mm)	Delta T (K)	Potenza massima dissipabile (W)	Configurazione
0 362 50	300 x 200 x 160	40	55	C1
			45	C2
0 362 51	400 x 300 x 200	40	100	C1
			80	C2
0 362 52	500 x 400 x 200	40	140	C1
			110	C2
0 362 55	600 x 400 x 250	40	190	C1
			150	C2
0 362 56	700 x 500 x 250	40	250	C1
			190	C2
0 362 61	800 x 600 x 300	40	350	C1
			270	C2
0 362 63	1000 x 800 x 300	40	520	C1
			380	C2
0 362 64	1200 x 800 x 300	40	600	C1
			440	C2

Con porta in vetro

Art.	Dimensioni A x L x P (mm)	Delta T (K)	Potenza massima dissipabile (W)	Configurazione
0 362 71	400 x 300 x 200	40	100	C1
			80	C2
0 362 72	500 x 400 x 200	40	140	C1
			110	C2
0 362 75	600 x 400 x 250	40	190	C1
			150	C2
0 362 76	700 x 500 x 250	40	250	C1
			190	C2
0 362 81	800 x 600 x 300	40	350	C1
			270	C2
0 362 83	1000 x 800 x 300	40	520	C1
			380	C2
0 362 84	1200 x 800 x 300	40	600	C1
			440	C2

5. DIMENSIONI


5.1 Dimensioni/peso totali



Art.	Dimensioni totali A x L x P (mm)	Peso (kg)	Peso con porta in vetro (kg)
0 362 50	300 x 220 x 160	1,75	-
0 362 51/71	400 x 300 x 206	3,7	4
0 362 52/72	500 x 400 x 206	5,1	5,6
0 362 55/75	610 x 400 x 257	6,4	7
0 362 56/76	720 x 510 x 250	11,2	12,3
0 362 61/81	820 x 610 x 300	15,2	16,7
0 362 63/83	1020 x 810 x 300	21,8	23,9
0 362 64/84	1220 x 810 x 300	25	27,5

5.2 Dimensioni per la finestra (porta in vetro)


Finestra centrata in altezza e larghezza.




Art.	A (mm)	B (mm)
0 362 71	235	145
0 362 72	335	245
0 362 75	463	245
0 362 76	570	272
0 362 81	672	372
0 362 83	770	495
0 362 84	970	495

5. DIMENSIONI (segue)

5.3 Dimensioni utilizzabili



Art. 0 362 50



Art.	Dimensioni utilizzabili (mm)									
	A ⁽¹⁾	B ⁽¹⁾	C	D	E	F	G	H	I _{maxi}	J
0 362 50	250	150	105	195	250	115	194	280	130	-
0 362 51/71	300	180	130	250	260	150	260	350	178	200
0 362 52/72	400	280	130	350	360	150	360	450	178	300
0 362 55/75	500	280	180	350	460	180	360	560	225	400
0 362 56/76	600	340	170	400	560	170	460	662	211	400
0 362 61/81	700	440	220	500	660	230	560	762	261	500
0 362 63/83	900	600	220	700	860	230	760	962	261	580
0 362 64/84	1100	600	220	700	1060	230	960	1162	261	700

(1) Tranne quadri con porta in vetro


Marcatura ogni 50 mm (25 mm per Art. 0 362 50) all'interno della porta

Art.	Spessore della parete (dimensioni indicative) (mm)		
	Porta	Lati	Retro
0 362 50	2,5	2,5	2,5
0 362 51/71	2,7	2,5	3
0 362 52/72	2,7	2,5	3
0 362 55/75	2,7	2,5	3
0 362 56/76	4	3,5	3,5
0 362 61/81	4	3,5	3,5
0 362 63/83	4	3,5	3,5
0 362 64/84	4	3,5	3,5

5.4 Fissaggio dell'apparecchiatura

Fissaggio diretto sul retro del quadro.


Punti di fissaggio intermedi per piastra parziale (tranne Art. 0 362 50/51/71) e guide (tranne Art. 0 362 50).



Art.	Dimensioni (mm)					
	A	B	C	D	E	F
0 362 50	263	163	-	-	-	-
0 362 51/71	325	225	125	225	102,5	228,5
0 362 52/72	425	325	225	325	87,5	228,5
0 362 55/75	525	325	325	325	95	328,5
0 362 56/76	625	425	425	425	100	428,5
0 362 61/81	725	525	525	525	100	528,5
0 362 63/83	925	725	725	725	100	728,5
0 362 64/84	1125	725	925	725	100	728,5

5.5 Regolazione dell'apparecchiatura


Regolazione della profondità utilizzando il kit Art. 0 362 42 (tranne Art. 0 362 50).



Art.	Piastra totale (mm)		Telaio con guida (mm)	
	A max	A min con Art. 0 362 42)	B max.	B min con Art. 0 362 42)
0 362 50	135	-	-	-
0 362 51/71	170	70	155	55
0 362 52/72	170	70	155	55
0 362 55/75	220	70	205	55
0 362 56/76	220	70	205	55
0 362 61/81	270	70	255	55
0 362 63/83	270	70	255	55
0 362 64/84	270	70	255	55


5. DIMENSIONI (segue)

■ 5.5 Regolazione dell'apparecchiatura (segue)



6. APPARECCHIATURE DI ACCESSORIAMENTO

■ 6.1 Piastre piene, Lina 12,5, perforate Lina 25




- Piastre totali:

Quadri		Piastra totale		
Art.	H x L (mm)	Piena	Lina 12.5	Lina 25
0362 50	300 x 200	0360 49	0360 01	0360 99
0362 51/71	400 x 300	0360 52	0360 04	0360 12
0362 52/72	500 x 400	0360 55	0360 09	0360 15
0362 55/75	600 x 400	0360 56	0360 22	0360 16
0362 56/76	700 x 500	0360 58	0360 31	0360 18
0362 61/81	800 x 600	0360 59	0360 33	0360 19
0362 63/83	1000 x 800	0360 61	0360 42	0360 21
0362 64/84	1200 x 800	0360 64	0360 46	0360 87

6. APPARECCHIATURE DI ACCESSORIAMENTO (segue)

■ 6.1 Piastre piene, Lina 12,5, perforate Lina 25 (segue)

- Piastre parziali:




Esempio di quadro Art. 0362 52 con piastra parziale e guida montata su perni intermedi.

Quadri	Piastre A x L (mm)	Piastre parziali		
		Piena	Lina 12.5	Lina 25
0362 52/72	300 x 400	0360 52	0360 04	0360 11
0362 55/75	400 x 400	0360 70	0360 05	0360 92
0362 56/76	500 x 500	0360 71	0360 14	0360 93
0362 61/81	600 x 600	0360 57	0360 24	0360 17
0362 63/83	800 x 800	0360 60	0360 34	0360 20
0362 64/84	1000 x 800	0360 61	0360 42	0360 21

■ 6.2 Montanti sezionati e guide Lina 25

Per produzione di telai

- Montanti:




Quadro		Montanti (set di 2)
Art.	Altezza (mm)	
0362 51/71	400	0361 51
0362 52/72	500	0361 52
0362 55/75	600	0361 53
0362 56/76	700	0361 54
0362 61/81	800	0361 55
0362 63/83	1000	0361 56
0362 64/84	1200	0361 58

6. APPARECCHIATURE DI ACCESSORIAMENTO (segue)


■ 6.2 Montanti sezionati e guide Lina 25 (segue)

- Guide:



Quadro		Guida Art.	
Art.	Larghezza (mm)		
0 362 51/71	300	0 367 80	
0 362 52/55/72/75	400	0 367 81	
0 362 56/76	500	0 367 82	
0 362 61/81	600	0 367 83	
0 362 63/64/83/84	800	0 367 84	
2 m da tagliare a misura		0 374 07	0 374 02

■ 6.3 Porte interne in poliestere RAL 7035




Quadro		Porta interna Art.
Art.	A x L (mm)	
0 362 51/71	400 x 300	0 363 59
0 362 52/72	500 x 400	0 363 60
0 362 55/75	600 x 400	0 363 61
0 362 56/76	700 x 500	0 363 62
0 362 61/81	800 x 600	0 363 63
0 362 63/83	1000 x 800	0 363 64
0 362 64/84	1200 x 800	0 363 65 ⁽¹⁾

(1) Porta interna come Art. 0 363 64 con distanza regolabile di 200 mm nella parte superiore e inferiore della porta.

6.4.1 Telaio pronto all'uso con piastre frontali isolanti in file RAL 7035

Nei quadri Marina, i telai sono montati sulle guide laterali.




Quadro	Telaio	
A x L x P (mm)	Art.	Capacità
400 x 300 x 200	4 330 00	3 file di 10 moduli
500 x 400 x 200/250	4 330 01	3 file di 16 moduli
600 x 400 x 200/250	4 330 03	3 file di 16 moduli
700 x 500 x 250/300	4 330 04	4 file di 21 moduli
800 x 600 x 250/300/400	4 330 05	5 file di 27 moduli

6. APPARECCHIATURE DI ACCESSORIAMENTO (segue)

6.4.2 Telaio per montaggio (da parte del cliente) con piastre frontali isolanti RAL 70355

I montanti funzionali del telaio possono essere montati all'interno del quadro sul retro, sulle staffe universali o sul kit di regolazione della profondità per quadri Marina (0 367 42).




Quadro	Telaio		
A x L x P (mm)	Art.	Capacità	Esempio con piastra frontale 150
700 x 500	4 330 20	piastra frontale utilizzabile altezza 600	4
800 x 600	4 330 21	piastra frontale utilizzabile altezza 750	5
1000 x 800	4 330 24	piastra frontale utilizzabile altezza 900	6
1200 x 800	4 330 25	piastra frontale utilizzabile altezza 1050	7

(mm)	700 x 500	800 x 600	1000 x 800	1200 x 800
	4 330 20	4 330 21	4 330 24	4 330 25
	4 330 50	4 330 51	4 330 52	4 330 52
	4 330 53	4 330 54	4 330 55	4 330 55
	4 330 60	4 330 61	4 330 62	4 330 62
	4 330 63	4 330 64	4 330 65	4 330 65
Modulo per fila	19	25	36	36

6.4.3 Piastra di montaggio per telaio di assemblaggio (da parte del cliente)

- Art. 433044, per larghezza 600
- Art. 433045, per larghezza 800



Consentono di installare apparecchi di alimentazione sul telaio: gli articoli piastra devono essere completati con articoli piastra frontale di altezza 300.


- Blocco di distribuzione dell'alimentazione 0 374 00
- Blocco di distribuzione dell'alimentazione 0 374 47
- Megatiker M1
- Megatiker M2
- Megatiker M4
- Sezionatori Megaswitch

6.4.4 Kit con 2 staffe di montaggio per telaio di assemblaggio (da parte del cliente) (4 330 99)

Kit di staffe per regolare la profondità del telaio in modo da poter effettuare il montaggio:


- morsettiere ingresso e uscita
- piastre di montaggio (ordinare 2 kit)

Un kit consiste di 4 staffe con dispositivi di fissaggio.



6. APPARECCHIATURE DI ACCESSORIAMENTO (segue)

■ 6.5 Telaio VDI




Quadro		Telaio VDI	
Art.	A x L x P (mm)	Art.	Capacità
0 362 55/75	600 x 400 x 250	0 462 28	12 U ⁽¹⁾
0 362 61/81	800 x 600 x 300	0 462 29	16 U ⁽²⁾

(1) Per gli stessi dispositivi dell'armadio VDI mini XL Art. 0 329 81.

(2) Per apparecchiature da 19 pollici.

7. FISSAGGIO

Il fissaggio posteriore su inserti (non passanti) mantiene il grado di protezione IP66 e la Classe II.



7. FISSAGGIO (segue)

Art.	Su supporto Art. 0 364 36 e con barre filettate (mm)		Su montante con kit Art. 0 364 46/47/ 0 364 46/47/48/49 e con barre filettate (mm)		Fissaggio diretto fuori dall'area di montaggio delle apparecchiature e su supporto Art. 364 37 (mm ³)	
	A	B	C	D	E	F
0 362 50	-	-	-	-	-	-
0 362 51/71	364	218	325	266	358	259
0 362 52/72	464	318	425	366	458	359
0 362 55/75	574	318	525	366	558	358
0 362 56/76	683	427	630	460,5	664	468
0 362 61/81	781	525	730	560,5	764	568
0 362 63/83	-	-	-	-	964	768
0 362 64/84	-	-	-	-	1164	768


Art.	Fissaggio diretto posteriore del quadro (mm ³)		Con staffe verticali (mm)			Con staffe orizzontali (mm)		
	G	H	R	S	V	T	U	Y
0 362 50 ⁽¹⁾⁽²⁾	220	150	330	190	359	270	250	279
0 362 51/71	335	120	470	241	525	341	370	425
0 362 52/72	425	220	570	341	625	441	470	525
0 362 55/75	525	220	680	341	735	551	470	525
0 362 56/76	600	200	789	441	844	641	579	634
0 362 61/81	700	300	887	548	942	758	677	732
0 362 63/83	900	500	1087	748	1142	958	877	932
0 362 64/84	1100	500	1287	748	1342	1158	877	932

(1) Con staffe Art. 0 364 08

(2) S e T: interassi degli inserti


(3) Fissaggio passante

- Fissaggio a parete con staffe:




Set di staffe RAL 7035

Art. 0 364 08



Per armadio altezza 300 mm
Poliammide


Art. 0 364 09



Per armadio H ≥ 400 mm
Poliestere
Rivestimento in poliammide RAL 70


7. FISSAGGIO (segue)

- Fissaggio a parete con barre filettate:




- Fissaggio su montante:

Art. 0364 46/47/48/49



- Fissaggio a pavimento con supporto:



Supporto Art. 0364 37 fornito con accessori per mantenere IP 66 e Classe II a livello di fissaggio passante.


7. FISSAGGIO (segue)

- Fissaggio a pavimento su zoccolo H 170 mm (poliestere RAL 7035):


Tetto RAL 7035
Art. 0362 93/94/95



500 x 250 mm
600 x 300 mm
800 x 300 mm



Zoccolo
Art. 0362 91/92



600 x 300 mm
800 x 300 mm

8. ACCESSORI


■ 8.1 Kit di collegamento Art. 0362 44

I quadri possono essere collegati in orizzontale o in verticale con l'Art. 0362 44 (tranne quadro 0362 50/51/71).

Il kit è composto da:

- 2 elementi per collegamento delle staffe di fissaggio (Art. 364 09 da ordinare separatamente) in acciaio inossidabile,
- 1 telaio di passaggio cavi in poliestere caricato con fibra di vetro e guarnizioni in poliuretano integrate,
- 1 dima di foratura, vite in acciaio inox.

IP 66, Classe II e carico massimo (500 kg/m³) sono mantenuti.



A partire da un'altezza di 800 mm è possibile montare 2 telai di passaggio cavi sull'altezza del quadro.

8. ACCESSORI (segue)


■ 8.2 Kit Cabstop RAL 7035 Art. 0 364 98

Il kit Art. 0 364 98 consente di montare le piastre IP 55 Cabstop su una superficie piana.

Il kit consente il montaggio di 2 piastre IP 55 Cabstop Art. 0 364 94 o 95 e 0 364 96 o 97 (a corredo la dima di foratura).

La classe II è mantenuta (viti isolate).


Piastra Cabstop
Art. 0 364 94/95/96/97



■ 8.3 Serratura maniglia con cilindro Art. 0 368 06


La serratura della maniglia è composta da un cilindro 2433 A. IP 66 mantenuto.

Serratura a maniglia 0 368 05 e codici di accesso possibili.




■ 8.4 Tasche autoadesive per piani

- Art. 0 365 80, 340 x 235 mm (dimensioni interne: 310 x 200 x 18 mm) e Art. 0 365 81, 260 x 165 mm (dimensioni interne: 230 x 130 x 18 mm). Aperta, RAL 7035



- Art. 0 365 82, 325 x 120 mm (dimensioni interne: 324 x 120 x 18 mm). Chiusa IP 50, RAL 9002. Capacità di circa quindici fogli A4 piegati in due.



- Art. 0 097 99, 305 x 220 mm (formato A4). Flessibile e trasparente.

■ 8.5 Contatto porta Art. 0 363 13

