



L4001A



N4051M2A



N4001A

1. USO

Gama de interruptores basculantes o axial para la iluminación o confort.

2. GAMA

Descripción	Ref. 1 módulo	Ref. 2 módulos	Tipo de comando	
			Basculante	Axial
Interruptor 1 P 16 AX 250 VAC	L4001N	L4001M2N	x	
	N4001N	N4001M2N	x	
	NT4001N	NT4001M2N	x	
	L4001A	L4001M2A	x	
	N4001A	N4001M2A	x	
	NT4001A	NT4001M2A	x	
	L4001/O		x	
	LN4001A		x	
	L4051A	L4051M2A		x
	N4051A	N4051M2A		x
	NT4051A	NT4051M2A		x


Código color :

L : Antracita

N : Blanco

NT : Tech

3. DIMENSIONES (mm)



Basculante	A	B	C	D
1 módulo	21,8	43,8	25,5	11
2 módulos	43,8	43,8	25,5	11

3. DIMENSIONES (mm) (continuación)

Axial	A	B	C	D
1 módulo	21,8	43,8	33,75	11
2 módulos	43,8	43,8	28	11

4. CONEXIÓN

Embornamiento automático

Embornamiento tornillos para: L/N/NT4001N - L4001/O - L/N/NT4001M2N

Longitud de pelado de cable (rígido o flexible) :

- 12 mm para embornamiento automático

- 9 mm para embornamiento con tornillos

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

5.1 Grado de protección

IP : 21 D

IK : 04

■ 5.2 Características de los materiales

Material: Policarbonato para los mecanismos

ABS para las teclas

Color : Blanco, Tech, Antracita

Sin halógenos.

Resistente a los rayos UV

Autoextinguibilidad :

- 850° C / 30 s para las piezas aislantes que mantienen a las piezas con baja tensión en su lugar.

- 650° C / 30 s para el resto de piezas con materiales aislantes.

■ 5.3 Características eléctricas

Tensión: 250 VAC

Intensidad: 16 AX

■ 5.4 Características climáticas

Temperatura de almacenamiento y de uso: - 5° C a + 35° C

6. LIMPIEZA

Limpieza superficial con un paño.

No utilizar: acetona, eliminador de alquitrán, tricloroetileno.

7. NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Conformes a las normas de instalación y de fabricación.

Véase el e-catálogo.