



L4003A



N4053M2A



N4003A

1. USO

Gama de conmutadores basculantes o axial para la iluminación o confort.

2. GAMA

Descripción	Ref. 1 módulo	Ref. 2 módulos	Tipo de comando	
			Basculante	Axial
Conmutador 1 P 16 AX 250 VAC	L4003N	L4003M2N	x	
	N4003N	N4003M2N	x	
	NT4003N	NT4003M2N	x	
	L4003A	L4003M2A	x	
	N4003A	N4003M2A	x	
	NT4003A	NT4003M2A	x	
	L4003/O*		x	
	LN4003A*		x	
	L4053A	L4053M2A		x
	N4053A	N4053M2A		x
	NT4053A	NT4053M2A		x

Código color:


L: Antracita

N: Blanco

NT: Tech

*Referencia sin tecla

3. DIMENSIONES (mm)



Basculante	A	B	C	D
1 módulo	21,8	43,8	25,5	11
2 módulos	43,8	43,8	25,5	11

3. DIMENSIONES (mm) (continuación)

Axiales	A	B	C	D
1 module	21,8	43,8	33,75	11
2 modules	43,8	43,8	28	11

4. CONEXIÓN

Embornamiento automático.

Embarnamiento tornillos para: L/N/NT4003N - L4003/O - L/N/NT4003M2N

Longitud de pelado de cable (rígido o flexible) :

- 12 mm para embornamiento automático

- 9 mm para embornamiento con tornillos

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 5.1 Grado de protección

IP: 21 D

IK: 04

■ 5.2 Características de los materiales

Material: Policarbonato para los mecanismos

ABS para las teclas

Color: Blanco, Tech, Antracita

Sin halógenos.

Resistente a los rayos UV.

Autoextinguibilidad:

- 850° C / 30 s para las piezas aislantes que mantienen a las piezas con baja tensión en su lugar.

- 650° C / 30 s para el resto de piezas con materiales aislantes.

■ 5.3 Características eléctricas

Tensión: 250 VAC

Intensidad: 16 AX

■ 5.4 Características climáticas

Temperatura de almacenamiento y de uso: - 5° C a + 35° C

6. LIMPIEZA

Limpieza superficial con un paño.

No utilizar: acetona, eliminador de alquitrán, tricloroetileno.

7. NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Conformes a las normas de instalación y de fabricación. Véase el e-catálogo.