



L4004N



N4004M2N



N4054

1. USO

Gama de cruzamientos basculantes o axial para la iluminación o confort.


2. GAMA

Descripción	Ref. 1 módulo	Ref. 2 módulos	Tipo de comando	
			Basculante	Axial
Cruzamiento 4 controles 1 P 16 AX 250 VAC	L4004N N4004N NT4004N LN4004	L4004M2N N4004M2N NT4004M2N	x	
			x	
			x	
			x	
			x	
	L4054 N4054 NT4054	L4054M2 N4054M2 NT4054M2		x
				x
				x
				x
				x

Código color:

L: Antracita
 N: Blanco
 NT: Tech

3. DIMENSIONES (mm)



Basculante	A	B	C	D
1 módulo	21,8	43,8	26,5	11
2 módulos	43,8	43,8	26,5	11
Axial	A	B	C	D
1 módulo	21,8	43,8	33	11
2 módulos	43,8	43,8	28	11

4. CONEXIÓN

Embornamiento con tornillo.

Longitud de pelado de cable (rígido o flexible): 9 mm

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 5.1 Grado de protección

IP: 21 D

IK: 04

■ 5.2 Características de los materiales

Material: Policarbonato para los mecanismos

ABS para las teclas

Color: Antracita - Blanco - Tech

Sin halógeno.

Resistente a los rayos UV.

Autoextinguibilidad:

-850° C / 30 s para las piezas aislantes que mantienen a las piezas con baja tensión en su lugar.

-650° C / 30 s para el resto de piezas con materiales aislantes.

■ 5.3 Características eléctricas

Tensión: 250 VAC

Intensidad: 16 AX

■ 5.4 Características climáticas

Temperatura de almacenamiento y de uso: - 5° C a + 35° C

6. LIMPIEZA

Limpieza superficial con un paño.

No utilizar: acetona, eliminador de alquitrán, tricloroetileno.

7. NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Conformes a las normas de instalación y de fabricación. Véase el e-catálogo.