


Mosaic™

Bases de corriente 2P+T


Referencia(s): 0 772 11/12/13/14/16/18/19/20/45

0 787 02 – 0 792 13 – 0793 55L


2 780 14L – 2 782 11L/18L



0 787 02



0 772 12



0 793 55L

1. USO

Bases corriente 2 P+T simples con obturadores.
Instalación de empotrar o de superficie.
Equipar con placas de acabado.

Bases antibacterianas*:

Producto fabricado en material antibacteriano* a base de iones de plata Ag+. Esta tecnología permite la eliminación de bacterias, hongos y virus sin generar fenómenos de habituación o resistencia (destrucción física y no química).

Especialmente adecuada para centros sanitarios (hospitales, clínicas, residencias medicalizadas, laboratorios, salas de espera...) y, en general, para espacios sensibles a los requisitos sanitarios (cocinas industriales, colectividades, restaurantes, gestión de residuos...).

Estos productos proporcionan una garantía adicional frente a la proliferación de bacterias, hongos y virus, sin sustituir ni modificar los protocolos de limpieza establecido.


2. GAMA

	Descripción	Ref.
	Base 2 P+T Blanco - 2 módulos	0 772 11 2 782 11L
	Base 2 P+T con indicador Blanco antibacteriano* - 2 módulos	0 772 12
	Base 2 P+T Verde antibacteriano* - 2 módulos	0 772 16
	Base 2 P+T Naranja antibacteriano* - 2 módulos	0 772 17
	Base 2 P+T Rojo - 2 módulos	0 772 18 2 782 18L
	Base 2 P+T con tapa Blanco antibacteriano* - 2 módulos	0 772 19
	Base 2 P+T especial 4 mm² y conexión en derivación Blanco - 2 módulos	0 772 13
	Base 2 P+T especial 4 mm² y conexión en derivación Aluminio - 2 módulos	0 792 13
	Base 2 P+T con enclavamiento mecánico - Rojo - 2 módulos	0 772 14 2 780 14L

2. GAMA (suite)

	Descripción	Ref.
	Base2 P+T Rojo antibacteriano* - 2 módulos	0 772 20
	Base 2 P+T Blanco antibacteriano* - 2 módulos	0 787 02
	Base 2 P+T inclinada 45° Blanco - 2 módulos	0 772 45
	Base 2 P+T inclinada 45° Negro mate - 2 módulos	0 793 55L

3. DIMENSIONES (mm)



Referencias	A	B	C	D
0 772 20 - 0 787 02 0 772 13 - 0 792 13	45	45	39,5	8,5
0 772 11/12/16/17/18/19/45 0 793 55L - 2 782 11L/18L	45	45	43	8,5
0 772 14 - 2 780 14L	45	45	40	8,5

4. CONEXIÓN

- Para Ref. 0 772 11/12/16/17/18/19/45 - 0 793 55 - 2 782 11L/18L:
Embornamiento automático
Capacidad de los terminales: 2 x 2,5 mm²
Longitud de pelado de cable: 12 mm
- Para Ref. 0 772 13/14/20 - 0 787 02 - 0 792 13 - 2 780 14L:
Embornamiento con tornillos
Capacidad de los terminales: 2 x 4 mm²
Longitud de pelado de cable: 10 mm
Destornillador: plano 4 mm y PZ2

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 5.1 Grado de protección
Protección contra impactos: IK 04
Protección contra cuerpos sólidos y líquidos: IP 20
- 5.2 Características de los materiales
Base: PC
Embellecedor:
PC Blanco RAL 9003
PC Rojo, Verde, Naranja
PC + tratamiento antibacteriano* para las bases antibacterianas*.
PC Negro mate RAL 9017 para ref. 0 793 55L
PC pintado Aluminio (efecto purpurina) para ref. 0 792 13

Sin halógenos
Resistente a los rayos UV

Autoextinguibilidad:
850° C/30 s para las piezas aislantes que mantienen a las piezas con
baja tensión en su lugar.
650° C/30 s para el resto de piezas con materiales aislantes.
- 5.3 Características eléctricas
Tensión: 250 V~
Intensidad: 16 A
- 5.4 Características climáticas
Temperaturas de almacenamiento: - 10° C a + 70° C
Temperaturas de uso: - 5° C a + 35° C

6. LIMPIEZA

- Limpieza superficial con un paño.
No utilizar: acetona, eliminador de alquitrán, tricloroetileno.
- 6.1 Resistencia a los productos de limpieza
Resistente a los productos siguientes: Hexano (EN60669-1), alcohol
de quemar, agua jabonosa, amoníaco diluido, lejía pura diluida al
10%, limpiacristales y toallitas preimpregnadas.
 - 6.2 Resistencia a los productos de limpieza de uso hospitalario
Resistente a los productos siguientes: Anios, Surfanios, Bactilysine,
peróxido de hidrogeno (agua oxigenada al 35%).

Atención: Para la utilización de otros productos de limpieza
específicos, es necesario hacer una prueba previa

7. ACCESORIOS

0 676 64	Led para base (0 772 12) con indicador Led blanco (longitud de cable = 100 mm) (230 V - 2,4 mA)
0 502 99	Enclavamiento mecánico

8. NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Conformes a las normas de instalación y de fabricación.
Vease el e-catálogo.

* Contiene iones de plata que limitan el desarrollo de bacterias en la
superficie.