



LIVING LIGHT

Pulsadores serigrafiados
**Ref.: L/N/NT4042N - L/N/NT4043N - L/N/NT4042M2N
L/N/NT4043M2N**


N4042N



N4042M2N

1. USO


Gama de pulsadores basculantes o axial para la iluminación o confort.

2. GAMA

Descripción	Ref. 1 módulo	Ref. 2 módulos
Pulsadores serigrafiados 1 P (No) 10 A 250 VAC	L4042N N4042N NT4042N L4043N N4043N NT4043N	L4042N L4042M2N N4042M2N NT4042M2N L4043M2A N4043M2A NT4043M2A

Código color :

 L: Antracita
 N: Blanco
 NT: Tech

3. DIMENSIONES (mm)


	A	B	C	D
1 módulo	21,8	43,8	25	11
2 módulos	43,8	43,8	25	11

4. CONEXIÓN

 Embornamiento tornillo para: L/N/NT4042N
 L/N/NT4043N
 L/N/NT4042M2N
 L/N/NT4043M2N

Longitud de pelado de cable (rígido o flexible): 9 mm

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
■ 5.1 Grado de protección

IP: 21 D

IK: 04

■ 5.2 Características de los materiales

Material:

- Mecanismo: Policarbonato

- Tecla: ABS

Color: Antracita, Blanco, Tech.

Sin halógenos.

Resistente a los rayos UV.

Autoextinguibilidad:

 - 850° C / 30 s para las piezas aislantes que mantienen a las piezas
 con baja tensión en su lugar.

- 650° C / 30 s para el resto de piezas con materiales aislantes.

■ 5.3 Características eléctricas

Tensión: 250 VAC

Intensidad: 10 A

■ 5.4 Características climáticas

Temperatura de almacenamiento y de uso: - 5° C a + 35° C

6. LIMPIEZA

Limpieza superficial con un paño.

No utilizar: acetona, eliminador de alquitrán, tricloroetileno.

7. NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Conformes a las normas de instalación y de fabricación.

Véase el e-catálogo.