

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES
Cedex Tél. : 0 (+33) 5 55 06 87 87 - Fax : 0 (+33) 5 55 06 88 88
www.legrand.com

Mosaic™
Bases de corriente 2P+T estándar francés

Referencia(s): 0 771 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19
0 771 26/40/41/45/46/47/48/49/99
0 787 01 – 0 791 21 – 0792 14/71



0 771 11



0 771 19

1. USO


Bases de corriente 2 P+T y 2P con estándar francés.
Instalación de empotrar o de superficie.
Equipar con placas de acabado.

Bases antibacterianas*:
Producto fabricado en material antibacteriano* a base de iones de plata Ag+. Esta tecnología permite la eliminación de bacterios, hongos y virus sin generar fenómenos de habituación o resistencia (destrucción física y no química).
Especialmente adecuada para centros sanitarios (hospitales, clínicas, residencias medicalizadas, laboratorios, salas de espera...) y, en general, para espacios sensibles a los requisitos sanitarios (cocinas industriales, colectividades, restaurantes, gestión de residuos...).
Estos productos proporcionan una garantía adicional frente a la proliferación de bacterias, hongos y virus, sin sustituir ni modificar los protocolos de limpieza establecido.

2. GAMA

Referencias	Descripción	Acabado
0 771 10	Base 2 P	Blanco
0 771 11/40/99	Base 2 P+T	Blanco
0 791 21	Base 2 P+T	Antracita
0 792 14/71	Base 2 P+T	Aluminio
0 787 01	Base 2 P+T	Blanco antibacteriano*
0 771 16/46	Base 2 P+T	Verde antibacteriano*
0 771 17/47	Base 2 P+T	Naranja antibacteriano *
0 771 18/41	Base 2 P+T	Rojo antibacteriano *
0 771 19 /49	Base 2 P+T con tapa	Blanco
0 771 45	Base 2 P+T inclinada 45°	Blanco
0 771 48	Base 2 P+T inclinada 45° con indicador	Blanco antibacteriano *
0 771 12	Base 2 P+T con indicador	Blanco antibacteriano *
0 771 13	Base 2 P+T especial para derivación	Blanco
0 771 14	Base 2 P+T codificada	Rojo
0 771 15	Base 2 P+T codificada con indicador	Rojo antibacteriano*
0 771 26	Base 2 P+T con indicador	Rojo antibacteriano*

3. DIMENSIONES (mm)



Referencias	A	B	C	D
0 771 10/11/12/16/17/18/19/26 0 771 40/41/46/47/49/99 0 787 01 - 0 791 21 -0 792 14/71	45	45	38,5	8,5
0 771 45/48	45	45	39	8,5
0 771 13	45	45	36,5	8,5
0 771 14/15	45	45	37	9


4. CONEXIÓN

Embornamiento automático:
para las Réf. 0 771 10/11/12/16/17/18/19/26/40/41/45/46/47/48/49/99
0 787 01 - 0 791 21 - 0 792 14/71
Capacidad de los terminales: 2 x 2,5 mm^2
Longitud de pelado de cable: 12 mm


Embornamiento con tornillos:

Ref.	Capacidad	Pelado de cable	Destornillador
0 771 13	2 x 4 mm^2	9 mm	Plano 4 mm
0 771 14/15	2 x 2,5 mm^2	9 mm	


4. CONEXIÓN *(continuación)*




0 771 10/11/12/16/17/18/19/26
0 771 40/41/46/47/49/99
0 787 01 - 0 791 21 - 0 792
14/71



0 771 45/48



0 771 13



0 771 14/15

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ **5.1 Grado de protección**

- Protección contra impactos:
  IK 04 (producto instalado)
  IK 07 para las referencias 0 771 19/45/48 (producto instalado)
- Protección contra cuerpos sólidos/líquidos: IP 41

■ **5.2 Características de los materiales**

Sin halógenos
Resistente a los rayos UV

Autoextinguibilidad:
850°C/30 s para las piezas aislantes que mantienen a las piezas con baja tensión en su lugar.
650°C / 30 s para el resto de piezas con materiales aislantes.

Bases: PC
Embellecedor: PC Blanco RAL 9003
PC Rojo RAL 3020
PC Verde RAL 6016
PC Naranja RAL2003
PC Antracita
PC pintado color aluminio

Embellecedor para las ref. antibacterianas*: PC + tratamiento antibacteriano*

■ **5.3 Características eléctricas**

Tensión: 250 V~
Intensidad: 16 A

■ **5.4 Características climáticas**

Temperaturas de almacenamiento: - 10° C a + 70° C
Temperaturas de uso: - 5° C a + 35° C

6. LIMPIEZA

Limpieza superficial con un paño.
No utilizar: acetona, eliminador de alquitrán, tricloroetileno.

■ **6.1 Resistencia a los productos de limpieza**

Resistente a los productos siguientes: Hexano (EN60669-1), alcohol de quemar, agua jabonosa, amoníaco diluido, lejía pura diluida al 10%, limpiacristales y toallitas preimpregnadas.

■ **6.2 Resistencia a los productos de limpieza de uso hospitalario**

Resistente a los productos siguientes: Anios, Surfanios, Bactilysine, peróxido de hidrogeno (agua oxigenada al 35%)

Atención: Para la utilización de otros productos de limpieza específicos, es necesario hacer una prueba previa

7. ACCESORIOS

Indicador para:

Bases	Indicador LED con 2 hilos para cablear
0 771 12 0 771 15 0 771 26 0 771 48	0 676 64 (230 V - 2,4 mA)

Sistema codificación para:

Base	Enclavamaiento mecánico
0 771 14 0 771 15	0 502 99

8. NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Conformes a las normas de instalación y de fabricación.
Véase el e-catálogo

* Contiene iones de plata que limitan el desarrollo de bacterias en la superficie.