


87045 LIMOGES Cedex
Telephone: + 33 0 5 55 06 87 87 - Fax: + 33 0 5 55 06 88 88

Soliroc™ IK 10 antivandálico
Base 2P+T 16 A - 250 V

Referencia(s): 0 778 35/36/37


0 778 35


0 778 36


0 778 37

1. USO

Las bases de corriente 2P+T Soliroc están disponibles con o sin tapa abatible (tapa simple o con cerradura).

El programa Soliroc™ IK10 garantiza una robustez extrema en espacios de riesgo o sin vigilancia, tanto en interiores como en exteriores (almacenes, lugares públicos, áreas de servicio en autopistas, oficinas, comercios, centros educativos, centros de internamiento, centros penitenciario..).

Los 5 compromisos del programa SOLIROC.

Seguridad: el índice IK10 (energía de impacto de 20 julios) garantiza una resistencia óptima frente a golpes e intentos de destrucción. El desmontaje de SOLIROC resulta imposible gracias a la fijación forzada de 4 tapones de obturación de zamak sobre la placa (solo pueden retirarse mediante perforación).

Fiabilidad: el índice IP55 garantiza una utilización duradera tanto en interiores como en exteriores. Además, todas las piezas externas están fabricadas en zamak para proporcionar una robustez óptima.

Ergonomía: El espesor de la placa se ha reducido para limitar los puntos de agarre y, por tanto, disminuir el riesgo de arrancamiento. El juego entre las piezas es mínimo y está garantizado por el índice IP5X (protección contra la penetración de cuerpos sólidos superiores a 1 mm y contra el polvo).

Instalación: Depende de la naturaleza del soporte. Se recomienda el uso de cajas BATIBOX para todo tipo de materiales o para hormigón con una profundidad de 50 mm (se acepta una profundidad de 40 mm). Para garantizar la máxima resistencia al arrancamiento:


- Fijación de las placas SOLIROC mediante 4 tornillos estándar (diámetro 4 mm y longitud 40 mm).
- Selección del taco en función del tipo de soporte. Para hormigón, se recomienda un taco de nailon de expansión (diámetro 6 mm y longitud útil 40 mm).

Control de calidad: control en fábrica conforme a los procedimientos ISO 9001/9002.

2. GAMA

	Descripción	Ref.	Nº de módulos	Tipo de conexión	Peso (g)	Características generales
	Base 2P+T con tapa - 16A – 250V - Con obturadores	0 778 35	2	Con tornillo	213	16 A – 250 V
	Base 2P+T sin tapa - 16A – 250V - Con obturadores	0 778 36	2	Con tornillo	126	16 A – 250 V
	Base 2P+T con tapa - 16A – 250V – Se suministra con un juego de 2 llaves “2A28” (prov. DOM) - Con obturadores	0 778 37	2	Con tornillo	227	16 A - 250 V

3. INSTALACIÓN




Soliroc™ IK 10 antivandálico
Base 2P+T 16 A - 250 V


Referencia(s): 0 778 31/32/33

4. DIMENSIONES


0 778 35



0 778 36



0 778 37



5. CONEXIÓN

Capacidad de los terminales: 2 x 4 mm²
Embornamiento con tornillos
Longitud de pelado de cable: 9 mm
Destornillador: Posidrive 1 - Philips No. 1 - Plano 4 mm
Par de apriete: 0.5 Nm

6. FUNCIONAMIENTO

Accionamiento habitual mediante la inserción/retirada de una clavija.

7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

7.1 Grado de protección
Protección contra los impactos: IK 10
Protección contra cuerpos sólidos y líquidos: IP 55 para ref.: 0 778 35/37 // IP 20 para ref.: 0 778 36

7.2 Características de los materiales
Mecanismo: policarbonato gris
Frontal: zamak
Subplaca en policarbonato
Tratamiento superficie: cobreado + cobreado ácido + niquelado mate + cromado con espesor aproximado de 0,1mm.
Color: gris aspecto cromado mate.
Estos productos son conformes a la norma NF EN 62094-1 (2003), grado de severidad 850°C para las piezas aislantes que mantienen a las piezas con baja tensión en su lugar y 650°C para el resto de piezas.

7.3 Características climáticas
Temperatura de almacenamiento: - 10° C a + 70° C
Temperatura de uso: - 5° C a + 40° C


8. LIMPIEZA

Resistencia a los productos de limpieza sin deterioro.

Productos tales como: hexano, alcohol de quemar, limpiacristales, lejía diluida al 10 %, eliminador de grafitis, acetona, aguarrás (white spirit) y gasolina F.

9. ACCESORIOS

9.1 Juntas espuma
Material: EPDM (Etileno, Propileno, Dieno, Monmero). Permite compensar las irreguralidades de la pared.




0 778 85
1- elemento

0 778 86
2- elementos (horizontal/vertical)


0 778 87
3- elementos (horizontal/vertical)

9.2 8.2 Obturador
Tapones de sustitución suministrados en bolsa de 4 unidades y agrupados en caja con 5 bolsas y cartón de 10 cajas




0 778 96

9.3 Cajas superficie
Material: poliéster
Profundidad máx: 38 mm
Posibilidad de montar las prensaestopas ISO 20: Ref. 968 03 (+ tuerca 968 43) y Ref. 955 03 (+ tuerca 979 83)
Probado conforme a la llama de mechero.



0 778 90
1 elemento

0 778 92
2 elementos (horizontal/vertical)



Suministrados con bolsa 2 tapones + 4