


MyHOME® Play

Commandes radio 4 scénarios

Références : 0 672 66 - 7 520 83



0 672 66


1. USAGE

Permet, pour chaque touche, d'émettre un ordre à un ou plusieurs interrupteurs récepteurs radio lumières ou volets et ainsi de lancer des scénarios pouvant associer plusieurs fonctions entre elles.
Peut s'associer en multiposte avec d'autres produits d'appareillage.
Se fixe directement sur le mur sans boîte d'encastrement.
Format télécommande.

2. GAMME

	Description	Référence
	Commande Céliane livrée avec support A équiper d'un enjoliveur Céliane et d'une plaque Céliane	0 672 66
	Commande Valena livrée avec support A équiper d'un enjoliveur Valena et d'une plaque Valena	7 520 83

3. COTES D'ENCOMBREMENT



Références	A	B	C
0 672 66	74	74	9
7 520 83	75	75	9

4. CONNEXION

Sans connexion (alimentation par pile).

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04

Protection contre les corps solides / liquides : - IP 40 produit monté
- IP 20 sans doigt

■ 5.2 Caractéristiques matières

- Sans halogène
- PC chargé 10 % fibre de verre

Autoextinguibilité :

+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V

Technologie radio fréquence 2,4 GHz (16 canaux) - Débit : 250 KO/s

Réseau sans fil maillé, auto-adaptatif et sécurisé (AES 128), selon la norme IEEE 802.15.4 (LR-WPAN).

Consommation : - fonctionnement : 17,5 mW

- veille : 0,0033 mW

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

Température de stockage : 0° C à + 45° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.