
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES
Cedex Tél. : 0 (+33) 5 55 06 87 87 - Fax : 0 (+33) 5 55 06 88 88
www.legrand.com

Mosaic™
Interruptor para persianas enrollables antibacteriano*

Referencia: 0 787 05




1. USO

Interruptor para persianas enrollables, estores o toldos.
Producto fabricado en material antibacteriano* a base de iones de plata Ag+. Esta tecnología permite la eliminación de bacterias, hongos y virus sin generar fenómenos de habituación o resistencia (destrucción física y no química).
Especialmente adecuada para centros sanitarios (hospitales, clínicas, residencias medicalizadas, laboratorios, salas de espera...) y, en general, para espacios sensibles a los requisitos sanitarios (cocinas industriales, colectividades, restaurantes, gestión de residuos...).
Este producto proporciona una garantía adicional frente a la proliferación de bacterias, hongos y virus, sin sustituir ni modificar los protocolos de limpieza establecidos.
Para instalación en superficie o de empotrar.
Equipar con placas de acabado.

2. GAMA

Descripción	Blanco
Interruptor para persianas para control directo subir/bajar/parar del motor de la persiana, estor o toldo – 2 módulos	0 787 05

3. DIMENSIONES (mm)




A	B	C	D
45	45	39,5	13

4. CONEXIÓN


Embornamiento automático
Capacidad de los terminales : 2 x 2,5 mm²
Longitud de pelado de cable: 13 mm

Cableado:



5. FUNCIONAMIENTO

Doble interruptor para control directo de motores de persianas, estores o toldos (mecanismo con posiciones fijas).



6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 6.1 Grado de protección

Protección contra impactos: IK 04
Protección contra cuerpos sólidos/líquidos: IP 41

■ 6.2 Características de los materiales

Tecla: ABS Blanco RAL 9003 + tratamiento antibacteriano*
Base: PC
Sin halógenos
Resistente a los rayos UV

Autoextinguibilidad:
+ 850° C / 30 s para las piezas aislantes que mantienen a las piezas con baja tensión en su lugar.
+ 650° C / 30 s para el resto de piezas con materiales aislantes.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS *(continuación)*

■ **6.3 Características eléctricas**
Tensión: 250 V~
Intensidad: 6 AX
Potencia máxima: 500 W
Frecuencia: 50/60 Hz

■ **6.4 Características climáticas**
Temperatura de almacenamiento: - 10° C a + 70° C
Temperatura de uso: - 5° C a + 35° C

7. LIMPIEZA

Limpieza superficial con un paño.
No utilizar: acetona, eliminador de alquitrán, tricloroetileno.

■ **7.1 Resistencia a los productos de limpieza**
Resistente a los productos siguientes: Hexano (EN60669-1), alcohol de quemar, agua jabonosa, amoníaco diluido, lejía pura diluida al 10%, limpiacristales y toallitas preimpregnadas.

■ **7.2 Resistencia a los productos de limpieza de uso hospitalario**
Resistente a los productos siguientes: Anios, Surfanios, Bactilysine, peróxido de hidrogeno (agua oxigenada al 35%).

Atención: Para la utilización de otros productos de limpieza específicos, es necesario hacer una prueba previa

8. NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Conformes a las normas de instalación y de fabricación.
Vease el e-catálogo.

*Contiene iones de plata que limitan el desarrollo de bacterias en la superficie.