

KA4803

1. USO


Placas Living Now de 2 a 6 módulos

2. GAMA


	2 MÓDULOS	3 MÓDULOS	4 MÓDULOS	6 MÓDULOS
DENOMINACIÓN	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia
Placa Dark	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
Placa Sand	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
Placa Blanco	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
Placa Night	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
Placa Aura	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
Placa Ice	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
Placa Sky	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
Placa Nogal	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
Placa Roble	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
Placa Optic	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
Placa Pixel	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
Placa Moon	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
Placa Space	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
Placa Acero	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
Placa Cobre	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
Placa Oro	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW

3. DIMENSIONES TOTALES (mm)


■ Placa 2 módulos - (KA4802)




■ Placa 3 módulos - (KA4803)



■ Placa 4 módulos - (KA4804)



■ Placa 6 módulos - (KA4806)



Placa	A	B	C	D
2 M	86	102,5	11	-
3 M	86	125	10	20
4 M	86	147,5	10	20
6 M	86	192,5	11	-

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 4.1 Grado de protección

Prueba de resistencia a los golpes: IK 04

■ 4.2 Características del material

Sin halógenos

Resistente a los rayos UV

Autoextinguible:

650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes

■ 4.3 Características ambientales

Temperatura almacenamiento: - 10°C a + 70°C

Temperatura de uso: - 5°C a + 50°C

5. LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.

No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.