

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES
Cedex Tél. : 0 (+33) 5 55 06 87 87 - Fax : 0 (+33) 5 55 06 88 88
www.legrand.com

Mosaic™
Bases de corriente 2P+T rasante
Estándar francés


Referencia(s): 0 771 32/33/34/35/36 - 0 787 04
0 791 32/34/36 - 0 793 42/44/46



0 771 32



0 771 34



0 771 36

1. USO


Bases de corriente rasante 2 P+T para instalación en caja de empotrar, en superficie, en puesto de trabajo, en caja de suelo, bloque de distribución y canaleta.
Facilita la limpieza y evita la acumulación de suciedad.

Bases antibacterianas*:
Producto fabricado en material antibacteriano* a base de iones de plata Ag+. Esta tecnología permite la eliminación de bacterios, hongos y virus sin generar fenómenos de habituación o resistencia (destrucción física y no química).
Especialmente adecuada para centros sanitarios (hospitales, clínicas, residencias medicalizadas, laboratorios, salas de espera...) y, en general, para espacios sensibles a los requisitos sanitarios (cocinas industriales, colectividades, restaurantes, gestión de residuos...).
Estos productos proporcionan una garantía adicional frente a la proliferación de bacterias, hongos y virus, sin sustituir ni modificar los protocolos de limpieza establecido.

2. GAMA

	Blanco	Alu	Rojo	Verde	Antracita
2 P+T rasante antibacteriana*	0 771 32	-	0 771 33	0 787 04	-
2 P+T rasante antibacteriana * piloto	0 771 35	-	-	-	-
2 P+T rasante	-	0 793 42	-	-	0 791 32
2 x 2 P+T rasante	0 771 34	0 793 44	-	-	0 791 34
3 x 2 P+T rasante	0 771 36	0 793 46	-	-	0 791 36

3. DIMENSIONES (mm)



Referencias	A	B	C	D
0 771 32/33/35 - 0 787 04 - 0 793 42 - 0 791 32	45	45	38,5	8,5
0 771 34 - 0 793 44 - 0 791 34	45	116	42	8,5
0 771 36 - 0 793 46 - 0 791 36	45	187	42	8,5

4. CONEXIÓN

Embornamiento automático Número de terminales: 3 entradas, 3 salidas
Capacidad de los terminales: 2 x 2,5 mm^2
Longitud de pelado de cable: 12 mm

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ **5.1 Grado de protección**
Protección contra cuerpos sólidos/líquidos: IP 41
Protección contra impactos: IK 04

■ **5.2 Características de los materiales**
Sin halógenos
Resistente a los rayos UV
Bases: PC
Embellecedor: PC Blanco RAL 9003
PC pintado color Alu
ABS Antracita
Embellecedor para ref. antibacterianas*: PC + tratamiento antibacteriano*
Autoextinguibilidad:
850° C/30 s para las piezas aislantes que mantienen a las piezas con baja tensión en su lugar.
650° C/30 s para el resto de piezas con materiales aislantes.

■ **5.3 Características eléctricas**
Intensidad: 16 A
Tensión: 250 V~

■ **5.4 Características climáticas**
Temperaturas de almacenamiento: - 10° C a + 70° C
Temperaturas de uso: - 5° C à 35° C

6. LIMPIEZA

Limpieza superficial con un paño.
No utilizar: acetona, eliminador de alquitrán, tricloroetileno.

■ **6.1 Resistencia a los productos de limpieza**
Hexano (NF C 61-314), alcohol de quemar, agua jabonosa, amoníaco diluido, lejía pura diluida al 10%, limpiacristales y toallitas preimpregnadas.

■ **6.2 Resistencia a los productos de limpieza de uso hospitalario**
Anios, Surfanios, Bactilysine, peróxido de hidrogeno (agua oxigenada al 35%).

Atención: Para la utilización de otros productos de limpieza específicos, es necesario hacer una prueba previa

7. ACCESORIOS

Indicador para:

Base	Piloto led con 2 hilos a cablear
0 771 35	0 676 64 (230 V - 2,4 mA)

8. NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Conforme a las normas de instalación y de fabricación.
Véase el e-catálogo

* Contiene iones de plata que limitan el desarrollo de bacterias en la superficie.